

G 7281 SCVi

Lavastoviglie a scomparsa totale

A -20 %* I 43 dB I Cassetto posate I Cesti ExtraComfort I QuickPowerWash I AutoOpen



- Testate per durare 20 anni*
- Classe di efficienza energetica A: risparmio energetico e cura dell'ambiente
- Comfort e risultati ottimali giorno dopo giorno con i cesti ExtraComfort
- Cassetto 3D MultiFlex: il nostro segreto per avere più spazio per le posate
- Migliori risultati in meno di un'ora – QuickPowerWash
- Un'asciugatura sempre impeccabile: l'asciugatura AutoOpen di Miele

* Durante la fase di sviluppo delle serie di lavastoviglie G 5000 e G 7000, Miele ha testato i modelli e i componenti principali in 5600 cicli di lavaggio (= 280 cicli di lavaggio all'anno per un periodo di 20 anni) con diversi programmi. Scopri di più: miele.it/20anni



Codice EAN: 4002517017621 / Numero di materiale: 13094580 /
Vecchio numero di materiale: 217281621

General information	
Identificativo del modello	G 7281 SCVi
Numero di materiale del produttore	13094580
Codice EAN	4002517017621
Classe marketing	Gold
Tipologia	
Lavastoviglie a scomparsa totale	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
Design	
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Versione pannello	Pannello comandi a scomparsa totale
Comandi	Tasti del selettore programmi
Display	Display a una riga con testi in chiaro
Colore display	Bianco
MultiLingua	•
Comfort	
Ausilio chiusura sportello	ComfortClose
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Spia di funzionamento	ottico e acustico
Scelta della lingua a display	•
Efficienza	
Classe di efficienza energetica (A–G)	A
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo)	8,2
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,43
Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli)	43
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh	0,30
Durata del programma Eco in minuti	388
Potenza assorbita con posticipo dell'avvio in W	0,30
Potenza assorbita in modo spento in W	0,30
Potenza assorbita in modo stand-by in W	0,30
Numero coperti standard	14
Classe di rumorosità	B
Rumorosità in dB(A)	42
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
ThermoSpar®	•
Mezzo carico	•
Qualità del risultato	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
Asciugatura AutoOpen	•

G 7281 SCVi

Lavastoviglie a scomparsa totale

A -20 %* | 43 dB | Cassetto posate | Cesti ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen



Codice EAN: 4002517017621 / Numero di materiale: 13094580 /

Vecchio numero di materiale: 217281621

SensorDry	•
Sistema di addolcimento acqua	Addolcitore d'acqua uni. a 70° dH, Consumo economico di sale, Brilliant GlassCare
Asciugatura Turbothermic a circolazione aria	•
BrilliantGlassCare	•
Programmi di lavaggio	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenso 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delicato	•
Silence 39 dB(A)	•
Pulizia macchina	•
Risciacquare il sale	•
Opzioni di lavaggio	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
Struttura del cestello	
Sistemazione posate	Cassetto 3D MultiFlex
Supporto per bicchieri FlexCare	2
Ripiano per tazze FlexCare	1
Disposizione nel cestello	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Sicurezza	
Waterproof-System	•
Spia controllo filtro	•
Igienizzare	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia in mm	600
Altezza nicchia in mm	805
Altezza nicchia in mm	870
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	598
Altezza elettrodomestico in mm	805
Profondità elettrodomestico in mm	550
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	116,5
Peso netto in kg	48,0
Potenza assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230

G 7281 SCVi

Lavastoviglie a scomparsa totale

A -20 %* | 43 dB | Cassetto posate | Cesti ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen



Codice EAN: 4002517017621 / Numero di materiale: 13094580 /

Vecchio numero di materiale: 217281621

Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza del tubo di afflusso idrico in m	1,50
Lunghezza del tubo di scarico dell'acqua in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
Min. - max. peso pannello frontale in kg	4,0
Min. - max. peso pannello frontale in kg	10,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a]	8,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a]	16,0

Accessori in dotazione

Voucher 1 confezione UltraTabs (20 pz.) o 3 confezioni (da 60 pz.) a prezzo speciale

•

Lingue del display disponibili


Lingue del display disponibili tramite MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), italiano,
nederlands, português,
español, türkçe

G 7281 SCVi

Lavastoviglie a scomparsa totale

A -20 %* | 43 dB | Cassetto posate | Cesti ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)