


APLW 630/1

Inserto

per il caricamento di regolatori d'aria nella PLW 7111 Safety e PWL 861x Safety.



- Per il ricondizionamento di quattro regolatori d'aria con ESA
- Cesto della minuteria con quattro scomparti codificabili per colore
- Con allacciamento aria compressa e indicatore aria compressa
- Allacciamento con attacchi rapidi (compatibile con Parker Rectus 25®)
- Utilizzabile nei cesti APLW 152, APLW 107 e nel carrello E 975/2
- Può essere convertito in inserto APLW 632 con attacco APLW 934

Codice EAN: 4002517038619 / Numero di materiale: 13136240 /

Vecchio numero di materiale: 69663001D

Classe appartenenza prodotto

Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione di grandi dimensioni, vigili del fuoco e servizi di soccorso

Classe appartenenza degli apparecchi

PLW 8615 [Safety]

PLW 8616 [Safety]

PLW 8617 [Safety]

PLW 7111 [Safety]

Categoria di prodotto

Inserto per regolatori d'aria

Campo di applicazione

Trattamento di regolatori d'aria

Caratteristiche del prodotto

Materiale

Acciaio inossidabile,
Plastica

Colore

Acciaio inossidabile, Nero

Indicatore aria compressa

Capacità

Regolatori d'aria [numero]

4

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm

250

Misura esterna, larghezza netta in mm

253

Misura esterna, profondità netta in mm

541

Misura esterna, altezza lorda in mm

290

Misura esterna, larghezza lorda in mm

278

Misura esterna, profondità lorda in mm

575

Peso netto in kg

5,24

Peso lordo in kg

5,75