

PUR 68 W

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

patogu valdyti su EasySwitch jutikliais ir apšvietimu šviesos diodais



- -
- Didelės galios – 650 m³/h “Booster” režimu
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo
- Saugus ir lengvas valymas – “Miele CleanCover”
- Bet kokiai erdvei – oras gali būti pašalintas arba cirkuliuoti



EAN: 4002515710784 / Medžiagos numeris: 10351360 /
Senosios medžiagos numeris: 28416854D

Bendra informacija	
Modelio tipas	PUR 68 W
Gamintojo gaminio Nr.	10351360
EAN numeris	4002515710784
Rinkodaros klasė	Silver
Konstrukcija	
Sieninis gartraukis	•
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Nerūdijantysis plienas
Veikimo režimai	
Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Reikalingas papildomas permontavimo rinkinys į cirkuliuojančio oro režimą	DUW 20
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą	DKF 12-P
Dizainas	
Galimybė pasirinkti RAL spalvą (spalvos kodą nurodyti pateikiant užsakymą)	•
Valdymo patogumas	
Elektroninis valdymas	•
Galios lygiai (be “Booster” lygio)	3
Valdymas	Jutikliniai jungikliai su šviesos diodais
“Booster” lygiai	1
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A
Metinis suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis per metus	47
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	47,0
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	A
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas gaubto vidus, su “CleanCover” dangą	•
Filtrų sistema	
Nerūdijančio plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	2
Apšvietimas	
Vatų skaičius x	2 x 3 W
Apšvietimo stiprumas, Lx	330 lx
Spalvinė temperatūra, K	3000 Kelvin
Ventiliatorius	
Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius	•
Oro ištraukimas	
1 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	265
2 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	320
3 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	395
Veikiant “Booster” lygiu: oro debitas (m ³ /h)	650
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	47,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	52,0

PUR 68 W

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

patogu valdyti su EasySwitch jutikliais ir apšvietimu šviesos diodais



EAN: 4002515710784 / Medžiagos numeris: 10351360 /

Senosios medžiagos numeris: 28416854D

3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	56,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	67,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	32,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	37,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	41,0
Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	52,0
Cirkuliuojantis oras	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	190
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	270
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	330
"Booster" lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	460
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	54,0
Triukšmo stiprumo lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	71,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	60,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	64,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	39,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	45,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	48,0
Triukšmo slėgio lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	56,0
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	•
Techniniai duomenys	
Bendras gaubto aukštis ištraukiamuoju ir išoriniu režimu, mm	685–1005
Bendras gartraukių aukštis recirkuliacijos režimu, mm	815–1135
Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais min., mm	685
Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais maks., mm	1005
Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime min., mm	815
Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime mak., mm	1135
Mažiausias atstumas iki elektrinės kaitlentės, mm	450
Gartraukio plotis, mm	598
Gartraukio aukštis, mm	62
Mažiausias atstumas iki dujinių kaitviečių (daug. 12,6 kW bendroji galia, degiklis ≤ 4,5 kW), mm	650
Grynasis svoris, kg	21,0
Gartraukio ilgis, mm	500
Elektros laido ilgis, m	1,5
Apsauginis kontaktinis kištukas	•
Bendra prijungta apkrova, kW	0,22
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1

PUR 68 W

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis
patogu valdyti su EasySwitch jutikliais ir apšvietimu šviesos diodais



EAN: 4002515710784 / Medžiagos numeris: 10351360 /
Senosios medžiagos numeris: 28416854D

Dažnis, Hz	50
------------	----

Montavimo nuorodos	
---------------------------	--

Ištraukiamoji jungtis viršuje	•
-------------------------------	---

Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm	150
--	-----

Teleskopinis dūmtraukis	•
-------------------------	---


Pristatymo komplekte esantys priedai	
---	--

Atgalinė sklendė	•
------------------	---

PUR 68 W

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

patogu valdyti su EasySwitch jutikliais ir apšvietimu šviesos diodais



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)