

PUR 98 W

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis
patogu valdyti su EasySwitch jutikliais ir apšvietimu šviesos diodais



- Laikui nepavaldus dizainas – nerūdijančio plieno 898 mm pločio gartraukio gaubtas
- Didelės galios – 650 m³/h “Booster” režimu
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo
- Saugus ir lengvas valymas – “Miele CleanCover”
- Bet kokiai erdvei – oras gali būti pašalintas arba cirkuliuoti



EAN: 4002515711408 / Medžiagos numeris: 10351370 /
Senosios medžiagos numeris: 28419854D

Bendra informacija

Modelio žymuo	PUR 98 W
Gamintojo gaminio numeris	10351370
EAN numeris	4002515711408
Rinkodaros klasė	Silver

Konstrukcija

Sieninis gartraukis	•
---------------------	---

Konstrukcija ir dizainas

Spalva	Nerūdijantysis plienas
--------	------------------------

Veikimo režimai

Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Reikalingas papildomas permontavimo rinkinys į cirkuliuojančio oro režimą	DUW 20
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą	DKF 12-P

Dizainas

Galimybė pasirinkti RAL spalvą (spalvos kodą nurodyti pateikiant užsakymą)	•
--	---

Valdymo patogumas

Elektroninis valdymas	•
Galios lygiai (be “Booster” lygio)	3
Valdymas	Jutikliniai jungikliai su šviesos diodais

“Booster” lygiai	1
------------------	---

Efektivumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A
Metinis suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis per metus	49,7
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	49,7
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	A

Patogi priežiūra

Lengvai valomas gaubto vidus, su “CleanCover” dangą	•
---	---

Filtrų sistema

Nerūdijančio plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	3
--	---

Apšvietimas

Vatų skaičius x	3 x 3 W
Apšvietimo stiprumas, lx	450 lx
Spalvinė temperatūra, K	3000 Kelvin

Ventiliatorius

Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius	•
--	---

Oro ištraukimas

1 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	265
2 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	320
3 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	395
Veikiant “Booster” lygiu: oro debitas (m ³ /h)	650
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	47,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	52,0

PUR 98 W

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

patogu valdyti su EasySwitch jutikliais ir apšvietimu šviesos diodais



EAN: 4002515711408 / Medžiagos numeris: 10351370 /

Senosios medžiagos numeris: 28419854D

3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	56,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	67,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	32,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	37,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	41,0
Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	52,0

Cirkuliuojantis oras

1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	190
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	270
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	330
"Booster" lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	460
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	54,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	60,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	64,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	71,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	39,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	45,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	48,0
Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	56,0

Sauga

Apsauginis išsijungimas	•
-------------------------	---

Techniniai duomenys

Gartraukio plotis, mm	898
Bendras gaubto aukštis ištraukiamuoju ir išoriniu režimu, mm	685–1005
Bendras gartraukių aukštis recirkuliacijos režimu, mm	815–1135
Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais min., mm	685
Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais maks., mm	1005
Gartraukio aukštis, mm	62
Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime min., mm	815
Gartraukio ilgis, mm	500
Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime mak., mm	1135
Mažiausias atstumas iki elektrinės kaitlentės, mm	450
Mažiausias atstumas iki dujinių kaitviečių (daug. 12,6 kW bendroji galia, degiklis ≤ 4,5 kW), mm	650
Grynasis svoris, kg	25,0
Elektros laido ilgis, m	1,5
Apsauginis kontaktinis kištukas	•
Bendra prijungta apkrova, kW	0,22
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1

PUR 98 W

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

patogu valdyti su EasySwitch jutikliais ir apšvietimu šviesos diodais



EAN: 4002515711408 / Medžiagos numeris: 10351370 /

Senosios medžiagos numeris: 28419854D

Dažnis, Hz 50

Montavimo nuorodos

Ištraukiamoji jungtis viršuje

•

Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm

150

Teleskopinis dūmtraukis

•

Pristatymo komplekte esantys priedai


Atgalinė sklendė

•

PUR 98 W

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

patogu valdyti su EasySwitch jutikliais ir apšvietimu šviesos diodais



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)