

DA 1260

Apačioje montuojamas gartraukis

Energiją taupantis LED apšvietimas ir paprastai valdomas slankusis jungiklis.



- Puristinis dizainas – vietą taupantis 598 mm pločio sprendimas
- Didelės galios – 545 m³/h “Booster” režimu
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo
- Saugus ir lengvas valymas – “Miele CleanCover”
- Bet kokiai erdvei – oras gali būti pašalintas arba cirkuliuoti



EAN: 4002515773949 / Medžiagos numeris: 10451390 /
Senosios medžiagos numeris: 28126055D

Bendra informacija	
Modelio tipas	DA 1260
Gamintojo gaminio Nr.	10451390
EAN numeris	4002515773949
Rinkodaros klasė	Silver
Konstrukcija	
Po spintele montuojamas gartraukis	•
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Nerūdijantysis plienas
Veikimo režimai	
Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą	DKF 18-P
Valdymo patogumas	
Mechaninis valdymas	•
Galios lygiai (be “Booster” lygio)	3
Valdymas	Slankiklis
“Booster” lygiai	1
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	C
Metinis suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis per metus	91,6
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	91,6
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	D
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	A
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas gaubto vidus, su “CleanCover” dangą	•
Filtrų sistema	
Nerūdijančiojo plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	2
Apšvietimas	
Vatų skaičius x	2 x 3 W
Apšvietimo stiprumas, Lx	330 lx
Spalvinė temperatūra, K	3000 Kelvin
Ventiliatorius	
Iš vienos pusės siurbiantis ventiliatorius	•
Oro ištraukimas	
1 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	275
2 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	315
3 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	355
Veikiant “Booster” lygiu: oro debitas (m ³ /h)	545
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	57,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	60,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	64,0
Garso stiprumas veikiant “Booster” lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	74,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	43,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	47,0

DA 1260

Apačioje montuojamas gartraukis

Energiją taupantis LED apšvietimas ir paprastai valdomas slankusis jungiklis.



EAN: 4002515773949 / Medžiagos numeris: 10451390 /
Senosios medžiagos numeris: 28126055D

3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	50,0
Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	60,0

Cirkuliuojantis oras

1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	165
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	180
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	195
"Booster" lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	220
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	71,0
Triukšmo stiprumo lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	75,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	72,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	73,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	57,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	58,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	59,0
Triukšmo slėgio lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	62,0

Techniniai duomenys

Mažiausias atstumas iki elektrinės kaitlentės, mm	450
Gartraukio plotis, mm	598
Gartraukio aukštis, mm	125
Mažiausias atstumas iki dujinių kaitviečių (daug. 12,6 kW bendroji galia, degiklis ≤ 4,5 kW), mm	650
Grynasis svoris, kg	11,2
Gartraukio ilgis, mm	500
Elektros laido ilgis, m	1,5
Apsauginis kontaktinis kištukas	•
Bendra prijungta apkrova, kW	0,23
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50

Montavimo nuorodos

Ištraukiamoji jungtis viršuje	•
Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm	150
Montavimo šablonas	•


Pristatymo komplekte esantys priedai

Perjungimo į cirkuliacinį režimą vožtuvas	•
Redukcinė mova nuo 150 iki 125 mm skersmens	•
Atgalinė sklendė	•

DA 1260

Apačioje montuojamas gartraukis

Energiją taupantis LED apšvietimas ir paprastai valdomas slankusis jungiklis.



DA 1060, DA 1160, DA 1260 (Installation drawing)