

DA 2390

Ištraukiamojo ventiliatoriaus mazgai

Su energiją taupančiu apšv. šviesos diodais ir mygtukais patogiam valdymui.



- Individualus virtuvės dizainas – visiškai įmontuojama į 884 mm 884 mm pločio
- Taupo vietą – telpa siaurame, 30 cm gylio sieniniame mazge
- Didelės galios – 600 m³/h "Booster" režimu
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo
- Saugus ir lengvas valymas – "Miele CleanCover"



EAN: 4002515778302 / Medžiagos numeris: 10451560 /
Senosios medžiagos numeris: 28239055D

Bendra informacija	
Modelio tipas	DA 2390
Gamintojo gaminio Nr.	10451560
EAN numeris	4002515778302
Rinkodaros klasė	Silver
Konstrukcija	
Ištraukiamojo ventiliatoriaus mazgas	•
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Nerūdijantysis plienas
Veikimo režimai	
Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Reikalingas papildomas permontavimo rinkinys į cirkuliuojančio oro režimą	DUU 151
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą	DKF 19-P
Valdymo patogumas	
Elektroninis valdymas	•
Galios lygiai (be "Booster" lygio)	3
Valdymas	Jutikliniai jungikliai su šviesos diodais
"Booster" lygiai	1
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A
Metinis suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis per metus	55,3
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	55,3
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	A
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas gaubto vidus, su "CleanCover" danga	•
Filtrų sistema	
Nerūdijančio plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	2
Apšvietimas	
Vatų skaičius x	4 x 3 W
Apšvietimo stiprumas, lx	500 lx
Spalvinė temperatūra, K	3000 Kelvin
Ventiliatorius	
Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius	•
Oro ištraukimas	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	250
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	300
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	360
Veikiant "Booster" lygiu: oro debitas (m³/h)	600
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	47,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	48,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	52,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	64,0

DA 2390

Ištraukiamojo ventiliatoriaus mazgai

Su energiją taupančiu apšv. šviesos diodais ir mygtukais patogiam valdymui.



EAN: 4002515778302 / Medžiagos numeris: 10451560 /

Senosios medžiagos numeris: 28239055D

1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	31,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	34,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	38,0
Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	50,0

Cirkuliuojantis oras

1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	190
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	250
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	320
"Booster" lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	500
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	54,0
Triukšmo stiprumo lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	72,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	60,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	64,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	39,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	45,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	49,0
Triukšmo slėgio lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	57,0

Sauga

Apsauginis išsijungimas

•

Techniniai duomenys

Mažiausias atstumas iki elektrinės kaitlentės, mm	450
Gartraukio plotis, mm	884
Gartraukio aukštis, mm	63
Mažiausias atstumas iki dujinių kaitviečių (daug. 12,6 kW bendroji galia, degiklis ≤ 4,5 kW), mm	650
Grynasis svoris, kg	13,0
Gartraukio ilgis, mm	297
Elektros laido ilgis, m	1,5
Apsauginis kontaktinis kištukas	•
Bendra prijungta apkrova, kW	0,23
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50

Montavimo nuorodos

Ištraukiamoji jungtis viršuje	•
Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm	150

Pristatymo komplekte esantys priedai


Atgalinė sklendė

•

DA 2390

Ištraukiamojo ventiliatoriaus mazgai

Su energiją taupančiu apšv. šviesos diodais ir mygtukais patogiam valdymui.



DA2390 (Installation drawing)