

DA 6498 W Pure Black

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

papr. valdymas dėl energ. taupančio LED apšvietimo ir jutiklinių vald. elementų.



- Jokio pavojaus galvai – 899 mm 899 mm pločio išskirtinio dizaino stiklas
- Išskirtinis valdymo patogumas – “Con@ctivity”
- Didelės galios – 610 m3/h “Booster” režimu
- Energiją taupantis nuolatinės srovės variklis “ECO-Motor”
- Saugus ir lengvas valymas – “Miele CleanCover”



EAN: 4002515935699 / Medžiagos numeris: 10744720 /
Senosios medžiagos numeris: 28649840D

Bendra informacija	
Modelio tipas	DA 6498 W Pure Black
Gamintojo gaminio Nr.	10744720
EAN numeris	4002515935699
Rinkodaros klasė	Gold
Konstrukcija	
Sieninis gartraukis	•
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Obsidiano juoda
Veikimo režimai	
Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą	DKF 25-P
Dizainas	
Siurbimas kraštuose	•
Valdymo patogumas	
Sujungimas su “Miele@home”	•
Elektroninis valdymas	•
“Con@ctivity”	Taip
Galios lygiai (be “Booster” lygio)	3
Jutikliniai mygtukai	•
Valdymas	“Touch-on-glass” mygtukai
“Miele@mobile” programėlė	•
“Booster” lygiai	1
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min.	•
Riebalų filtro prisotinimo indikatorius	•
Aktyvintosios anglies filtrų prisotinimo indikatorius	•
Smart Extras	
“RemoteUpdate”	•
Informaciniai pranešimai	•
“Smart Home” integravimas	•
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A++
Metinis suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis per metus	25,1
Elektros energijos valdymo sistema	•
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	25,1
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	C
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas gaubto vidus, su “CleanCover” danga	•
Filtrų sistema	
Nerūdijančiojo plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	1
Apšvietimas	
Vatų skaičius x	2 x 3 W
Apšvietimo stiprumas, lx	440 lx
Spalvinė temperatūra, K	3500 Kelvin

DA 6498 W Pure Black

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

papr. valdymas dėl energ. taupančio LED apšvietimo ir jutiklinių vald. elementų.



EAN: 4002515935699 / Medžiagos numeris: 10744720 /

Senosios medžiagos numeris: 28649840D

Šviesos reguliavimo funkcija

•

Ventiliatorius

Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius

•

Oro ištraukimas

1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591

180

2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591

280

3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591

380

Veikiant "Booster" lygiu: oro debitas (m³/h)

610

1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3

37,0

2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3

45,0

3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3

53,0

Garso stiprumas veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3

64,0

1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13

22,0

2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13

31,0

3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13

38,0

Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13

49,0

Cirkuliuojantis oras

1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591

110

2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591

190

3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591

330

"Booster" lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591

490

1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3

42,0

Triukšmo stiprumo lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3

69,0

2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3

51,0

3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3

60,0

1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13

28,0

2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13

36,0

3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13

46,0

Triukšmo slėgio lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13

54,0

Sauga

Apsauginis išsijungimas

•

Vieno sluoksnio apsauginis stiklas

•

Techniniai duomenys

Bendras gaubto aukštis ištraukiamuoju ir išoriniu režimu, mm

550

Bendras gartraukių aukštis recirkuliacijos režimu, mm

550

Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais min., mm

550

Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais maks., mm

550

Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime min., mm

550

Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime mak., mm

550

Mažiausias atstumas iki elektrinės kaitlentės, mm

450

Gartraukio plotis, mm

899

DA 6498 W Pure Black

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

papr. valdymas dėl energ. taupančio LED apšvietimo ir jutiklinių vald. elementų.



EAN: 4002515935699 / Medžiagos numeris: 10744720 /


Senosios medžiagos numeris: 28649840D

Gartraukio aukštis, mm	550
Mažiausias atstumas iki dujinių kaitviečių (daug. 12,6 kW bendroji galia, degiklis ≤ 4,5 kW), mm	650
Grynasis svoris, kg	25,0
Gartraukio ilgis, mm	530
Elektros laido ilgis, m	1,5
Apsauginis kontaktinis kištukas	•
Fiksuotoji jungtis	•
Bendra prijungta apkrova, kW	0,08
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50
Montavimo nuorodos	
Ištraukiamoji jungtis viršuje	•
Ištraukiamoji jungtis viršuje ir gale	•
Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm	150
Derinimas su "Miele" WLAN kaitlente	rekomenduojama
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Redukcinė mova nuo 150 iki 125 mm skersmens	•
Atgalinė sklendė	•

DA 6498 W Pure Black

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

papr. valdymas dėl energ. taupančio LED apšvietimo ir jutiklinių vald. elementų.



DA 6498 W (installation drawing)