

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

apr. valdymas dėl energ. taupančio LED apšvietimo ir jutiklinių vald. elementų.



- Šeimyninis dizainas – orientuotas į “Miele” įmont. prietaisus
- Išskirtinis valdymo patogumas – “Con@ctivity”
- Didelės galios – 640 m3/h “Booster” režimu
- Maloniai tyliai – “Miele Silence-Paket”
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo



EAN: 4002515935996 / Medžiagos numeris: 10749650 /
Senosios medžiagos numeris: 28669850D

Bendra informacija

Modelio tipas	DA 6698 W Puristic Edition 6000
Gamintojo gaminio Nr.	10749650
EAN numeris	4002515935996
Rinkodaros klasė	Platinum

Konstrukcija

Sieninis gatruokis	•
--------------------	---

Konstrukcija ir dizainas

Spalva	Nerūdijantysis plienas
--------	------------------------

Veikimo režimai

Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Reikalingas papildomas permontavimo rinkinys į cirkuliuojančio oro režimą	DUW 20
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą	DKF 12-P

Valdymo patogumas

Sujungimas su “Miele@home”	•
Elektroninis valdymas	•
“Con@ctivity”	Taip
Galios lygiai (be “Booster” lygio)	3
Jutikliniai mygtukai	•
Valdymas	“Touch-on-glass” mygtukai
“Miele@mobile” programėlė	•
“Booster” lygiai	1
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min.	•
Riebalų filtro prisotinimo indikatorius	•
Aktyvintosios anglies filtro prisotinimo indikatorius	•
Akustinis paketas	•

Smart Extras

“RemoteUpdate”	•
Informaciniai pranešimai	•
“Smart Home” integravimas	•

Efektyvumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A++
Metinis suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis per metus	24,6
Elektros energijos valdymo sistema	•
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	24,6
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	A

Patogi priežiūra

Lengvai valomas gaubto vidus, su “CleanCover” dangą	•
---	---

Filtrų sistema

Nerūdijančio plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	3
--	---

Apšvietimas

Vatų skaičius x	3 x 3 W
Apšvietimo stiprumas, lx	670 lx

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

papr. valdymas dėl energ. taupančio LED apšvietimo ir jutiklinių vald. elementų.



EAN: 4002515935996 / Medžiagos numeris: 10749650 /

Senosios medžiagos numeris: 28669850D

Spalvinė temperatūra, K	3500 Kelvin
Šviesos reguliavimo funkcija	•
Ventiliatorius	
Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius	•
Oro ištraukimas	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	200
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	300
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	400
Veikiant "Booster" lygiu: oro debitas (m³/h)	640
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	36,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	44,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	52,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	63,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	21,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	29,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	37,0
Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	48,0
Cirkuliuojantis oras	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	110
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	185
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	315
"Booster" lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	460
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	45,0
Triukšmo stiprumo lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	72,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	53,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	63,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	30,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	38,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	48,0
Triukšmo slėgio lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	57,0
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	•
Vieno sluoksnio apsauginis stiklas	•
Techniniai duomenys	
Bendras gaubto aukštis ištraukiamuoju ir išoriniu režimu, mm	710–1030
Bendras gartraukių aukštis recirkuliacijos režimu, mm	840–1160
Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais min., mm	710
Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais maks., mm	1030
Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime min., mm	840
Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime mak., mm	1160
Mažiausias atstumas iki elektrinės kaitlentės, mm	450

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

papr. valdymas dėl energ. taupančio LED apšvietimo ir jutiklinių vald. elementų.




EAN: 4002515935996 / Medžiagos numeris: 10749650 /
Senosios medžiagos numeris: 28669850D

Gartraukio plotis, mm	898
Gartraukio aukštis, mm	85
Mžiausias atstumas iki dujinių kaitviečių (daug. 12,6 kW bendroji galia, degiklis ≤ 4,5 kW), mm	650
Grynasis svoris, kg	26,0
Gartraukio ilgis, mm	500
Elektros laido ilgis, m	1,5
Apsauginis kontaktinis kištukas	•
Bendra prijungta apkrova, kW	0,08
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50
Montavimo nuorodos	
Ištraukiamoji jungtis viršuje	•
Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm	150
Teleskopinis dūmtraukis	•
Derinimas su "Miele" WLAN kaitlente	rekomenduojama
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Atgalinė sklendė	•

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

papr. valdymas dėl energ. taupančio LED apšvietimo ir jutiklinių vald. elementų.



DA 6698 W, CLST (Installation drawing)