


DA 6698 D Puristic Version 6000

Lubinis gartraukis

papr. valdymas dėl energ. taupančio LED apšvietimo ir jutiklinių vald. elementų.



- Šeimyninis dizainas – orientuotas į “Miele” įmont. prietaisus
- Išskirtinis valdymo patogumas – “Con@ctivity”
- Didelės galios – 730 m3/h “Booster” režimu
- Maloniai tyliai – “Miele Silence-Paket”
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo



EAN: 4002515936979 / Medžiagos numeris: 10750470 /
Senosios medžiagos numeris: 28669845D

Bendra informacija

Modelio žymuo	DA 6698 D Puristic Version 6000
Gamintojo gaminio numeris	10750470
EAN numeris	4002515936979
Rinkodaros klasė	Platinum

Konstrukcija

Pakabinamas gartraukis	•
------------------------	---

Konstrukcija ir dizainas

Spalva	Obsidiano juoda
--------	-----------------

Veikimo režimai

Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Reikalingas papildomas permontavimo rinkinys į cirkuliuojančio oro režimą	DUI 32
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą	DKF 12-P

Valdymo patogumas

Sujungimas su “Miele@home”	•
Elektroninis valdymas	•
“Con@ctivity”	Taip
Galios lygiai (be “Booster” lygio)	3
Jutikliniai mygtukai	•
Valdymas	“Touch-on-glass” mygtukai
“Miele@mobile” programėlė	•
“Booster” lygiai	1
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min.	•
Riebalų filtro prisotinimo indikatorius	•
Aktyvintosios anglies filtrų prisotinimo indikatorius	•
Akustinis paketas	•

Smart Extras

Informaciniai pranešimai	•
“AutoRefresh”	•

Smart Extras

“RemoteUpdate”	•
“Smart Home” integravimas	•

Efektyvumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A++
Metinis suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis per metus	32,1
Elektros energijos valdymo sistema	•
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	32,1
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	A

Patogi priežiūra

Lengvai valomas gaubto vidus, su “CleanCover” dangą	•
---	---

Filtrų sistema

Nerūdijančiojo plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	3
--	---

DA 6698 D Puristic Version 6000

Lubinis gartraukis

apr. valdymas dėl energ. taupančio LED apšvietimo ir jutiklinių vald. elementų.



EAN: 4002515936979 / Medžiagos numeris: 10750470 /
Senosios medžiagos numeris: 28669845D

Apšvietimas	
Vatų skaičius x	4 x 3 W
Apšvietimo stiprumas, Lx	820 lx
Spalvinė temperatūra, K	3500 Kelvin
Šviesos reguliavimo funkcija	•
Ventiliatorius	
Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius	•
Oro ištraukimas	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	200
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	320
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	450
Veikiant "Booster" lygiu: oro debitas (m³/h)	730
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	35,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	44,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	53,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	65,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	20,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	29,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	38,0
Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	50,0
Cirkuliuojantis oras	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	115
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	210
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	330
"Booster" lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	480
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	45,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	55,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	64,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	73,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	30,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	40,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	49,0
Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	58,0
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	•
Vieno sluoksnio apsauginis stiklas	•
Techniniai duomenys	
Gartraukio plotis, mm	898
Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais min., mm	705
Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais maks., mm	1005
Gartraukio aukštis, mm	85
Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime min., mm	765
Gartraukio ilgis, mm	598

DA 6698 D Puristic Version 6000

Lubinis gartraukis

papr. valdymas dėl energ. taupančio LED apšvietimo ir jutiklinių vald. elementų.



EAN: 4002515936979 / Medžiagos numeris: 10750470 /

Senosios medžiagos numeris: 28669845D

Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime mak., mm 1075

Mažiausias atstumas iki elektrinės kaitlentės, mm 450

Mažiausias atstumas iki dujinių kaitviečių (daug. 12,6 kW bendroji galia, degiklis ≤ 4,5 kW), mm 650

Grynasis svoris, kg 35,0

Fiksuotoji jungtis •

Bendra prijungta apkrova, kW 0,11

Įtampa, V 230

Saugikliai, A 10

Fazių skaičius 1

Dažnis, Hz 50

Montavimo nuorodos

Ištraukiamoji jungtis viršuje •

Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm 150


Teleskopinis dūmtraukis •

Derinimas su "Miele" WLAN kaitlente rekomenduojama

Pristatymo komplekte esantys priedai

Atgalinė sklendė •

Lubinis gartraukis



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)