

DA 2668

Ištraukiamojo ventiliatoriaus mazgai

Su energiją taupančiu apšv. šviesos diodais ir mygtukais patogiam valdymui.



- Individualus virtuvės dizainas – visiškai įmontuojama į 580 mm 580 mm pločio
- Išskirtinis valdymo patogumas – “Con@ctivity”
- Didelės galios – 585 m3/h “Booster” režimu
- Elegantiška ir efektyvu – kraštinė riebalų plokštė
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo



EAN: 4002515935538 / Medžiagos numeris: 10751440 /
Senosios medžiagos numeris: 28266855D

Bendra informacija

Modelio tipas	DA 2668
Gamintojo gaminio Nr.	10751440
EAN numeris	4002515935538
Rinkodaros klasė	Platinum

Konstrukcija

Ištraukiamojo ventiliatoriaus mazgas	•
--------------------------------------	---

Konstrukcija ir dizainas

Spalva	Nerūdijantysis plienas
--------	------------------------

Veikimo režimai

Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Reikalingas papildomas permontavimo rinkinys į cirkuliuojančio oro režimą	DUU 151
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą	DKF 19-P

Dizainas

Siurbimas kraštuose	•
---------------------	---

Valdymo patogumas

Sujungimas su “Miele@home”	•
Elektroninis valdymas	•
“Con@ctivity”	Taip
Galios lygiai (be “Booster” lygio)	3
Valdymas	Jutikliniai jungikliai su šviesos diodais

“Miele@mobile” programėlė

•	
---	--

“Booster” lygiai	1
------------------	---

Papildomo veikimo trukmė 5/15 min.	•
------------------------------------	---

Riebalų filtro prisotinimo indikatorius	•
---	---

Aktyvintosios anglies filtrų prisotinimo indikatorius	•
---	---

Smart Extras

“RemoteUpdate”	•
----------------	---

Informaciniai pranešimai	•
--------------------------	---

“Smart Home” integravimas	•
---------------------------	---

Efektuvumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A+
---	----

Elektros energijos valdymo sistema	•
------------------------------------	---

Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	28,4
---	------

Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
------------------------------------	---

Apšvietimo efektyvumo klasė	A
-----------------------------	---

Riebalų atskyrimo klasė	A
-------------------------	---

Patogi priežiūra

Lengvai valomas gaubto vidus, su “CleanCover” danga	•
---	---

Filtrų sistema

Nerūdijančio plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	2
--	---

Apšvietimas

Vatų skaičius x	2 x 4,5 W
-----------------	-----------

Apšvietimo stiprumas, lx	700 lx
--------------------------	--------

Spalvinė temperatūra, K	3500 Kelvin
-------------------------	-------------

DA 2668

Ištraukiamojo ventiliatoriaus mazgai

Su energiją taupančiu apšv. šviesos diodais ir mygtukais patogiam valdymui.



EAN: 4002515935538 / Medžiagos numeris: 10751440 /

Senosios medžiagos numeris: 28266855D

Šviesos reguliavimo funkcija

•

Ventiliatorius

Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius

•

Oro ištraukimas

1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591

175

2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591

265

3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591

365

Veikiant "Booster" lygiu: oro debitas (m³/h)

585

1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3

35,0

2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3

44,0

3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3

51,0

Garso stiprumas veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3

64,0

1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13

21,0

2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13

29,0

3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13

37,0

Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13

50,0

Cirkuliuojantis oras

1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591

115

2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591

200

3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591

330

"Booster" lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591

490

1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3

46,0

Triukšmo stiprumo lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3

74,0

2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3

56,0

3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3

64,0

1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13

32,0

2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13

42,0

3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13

49,0

Triukšmo slėgio lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13

60,0

Sauga

Apsauginis išsijungimas

•

Techniniai duomenys

Mažiausias atstumas iki elektrinės kaitlentės, mm

450

Gartraukio plotis, mm

580

Gartraukio aukštis, mm

63

Mažiausias atstumas iki dujinių kaitviečių (daug. 12,6 kW bendroji galia, degiklis ≤ 4,5 kW), mm

650

Grynasis svoris, kg

12,0

Gartraukio ilgis, mm

293

Elektros laidų ilgis, m

1,5

Apsauginis kontaktinis kištukas

•

Bendra prijungta apkrova, kW

0,08

Įtampa, V

230

Saugikliai, A

10

Fazių skaičius

1

DA 2668

Ištraukiamojo ventiliatoriaus mazgai

Su energiją taupančiu apšv. šviesos diodais ir mygtukais patogiam valdymui.



EAN: 4002515935538 / Medžiagos numeris: 10751440 /

Senosios medžiagos numeris: 28266855D

Dažnis, Hz

50

Montavimo nuorodos

Ištraukiamoji jungtis viršuje

•

Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm

150

Derinimas su "Miele" WLAN kaitlente

rekomenduojama

Pristatymo komplekte esantys priedai


Atgalinė sklendė

•

DA 2668

Ištraukiamojo ventiliatoriaus mazgai

Su energiją taupančiu apšv. šviesos diodais ir mygtukais patogiam valdymui.



DA2668 Integrated cooker hood (Installation drawing)