

DA 2558

Ištraukiamojo ventiliatoriaus mazgai

Su energiją taupančiu apšv. šviesos diodais ir mygtukais patogiam valdymui.



- Individualus virtuvės dizainas – visiškai įmontuojama į 532 mm 532 mm pločio
- Išskirtinis valdymo patogumas – "Con@ctivity"
- Didelės galios – 600 m³/h "Booster" režimu
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo
- Saugus ir lengvas valymas – "Miele CleanCover"

A

EAN: 4002515935446 / Medžiagos numeris: 10751620 / Senosios medžiagos numeris: 28255855D

Bendra informacija

Modelio žymuo	DA 2558
Gamintojo gaminio numeris	10751620
EAN numeris	4002515935446
Rinkodaros klasė	Gold

Konstrukcija

Ištraukiamojo ventiliatoriaus mazgas	•
--------------------------------------	---

Konstrukcija ir dizainas

Spalva	Nerūdijantysis plienas
--------	------------------------

Veikimo režimai

Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Reikalingas papildomas permontavimo rinkinys į cirkuliuojančio oro režimą	DUU 151
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą	DKF 15-P

Valdymo patogumas

Sujungimas su "Miele@home"	•
Elektroninis valdymas	•
"Con@ctivity"	Taip
Galios lygiai (be "Booster" lygio)	3
Valdymas	Jutikliniai jungikliai su šviesos diodais
"Miele@mobile" programėlė	•
"Booster" lygiai	1
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min.	•
Riebalų filtro prisotinimo indikatorius	•
Aktyvintosios anglies filtro prisotinimo indikatorius	•

Smart Extras

Informaciniai pranešimai	•
--------------------------	---

Smart Extras

"RemoteUpdate"	•
"Smart Home" integravimas	•

Efektivumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A
Metinis suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis per metus	51,7
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo efektyvumo klasė	B
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	51,7
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	B

Patogi priežiūra

Lengvai valomas gaubto vidus, su "CleanCover" danga	•
---	---

Filtrų sistema

Nerūdijančio plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	1
--	---

Apšvietimas

Vatų skaičius x	2 x 3 W
-----------------	---------

DA 2558

Ištraukiamojo ventiliatoriaus mazgai

Su energiją taupančiu apšv. šviesos diodais ir mygtukais patogiam valdymui.



EAN: 4002515935446 / Medžiagos numeris: 10751620 /
Senosios medžiagos numeris: 28255855D

Apšvietimo stiprumas, Lx	330 lx
Spalvinė temperatūra, K	3000 Kelvin
Ventiliatorius	
Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius	•
Oro ištraukimas	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	250
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	300
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	360
Veikiant "Booster" lygiu: oro debitas (m³/h)	600
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	47,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	51,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	56,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	67,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	32,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	37,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	41,0
Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	52,0
Cirkuliuojantis oras	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	200
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	250
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	320
"Booster" lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	530
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	55,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	59,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	63,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	72,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	39,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	44,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	48,0
Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	57,0
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	•
Techniniai duomenys	
Gartraukio plotis, mm	532
Gartraukio aukštis, mm	50
Gartraukio ilgis, mm	372
Mažiausias atstumas iki elektrinės kaitlentės, mm	450
Mažiausias atstumas iki dujinių kaitviečių (daug. 12,6 kW bendroji galia, degiklis ≤ 4,5 kW), mm	650
Grynasis svoris, kg	10,4
Elektros laido ilgis, m	1,5
Apsauginis kontaktinis kištukas	•
Bendra prijungta apkrova, kW	0,22
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10

DA 2558

Ištraukiamojo ventiliatoriaus mazgai

Su energiją taupančiu apšv. šviesos diodais ir mygtukais patogiam valdymui.



EAN: 4002515935446 / Medžiagos numeris: 10751620 /
Senosios medžiagos numeris: 28255855D

Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50

Montavimo nuorodos

Ištraukiamoji jungtis viršuje	•
Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm	150
Derinimas su "Miele" WLAN kaitlente	rekomenduojama


Pristatymo komplekte esantys priedai

Atgalinė sklendė	•
------------------	---

DA 2558

Ištraukiamojo ventiliatoriaus mazgai

Su energiją taupančiu apšv. šviesos diodais ir mygtukais patogiam valdymui.



DA2450, DA2450-1, DA2558 (Installation drawing)