

KM 7464 FR

Nuo orkaitės neprikl. induk. kaitlentė

su "PowerFlex" maisto ruošimo zona maksimaliam galingumui



- Greita parinktis skaičių eilutėje – "ComfortSelect"
- 4 kaitvietės, įskaitant 1 galingą "PowerFlex" maisto ruošimo zoną
- Galimo 626 mm pločio su nerūd. plieno rėmu, montuoj. ant stalviršio
- Trumpiausias užvirimas – "TwinBooster"
- Ryšys su gartraukiu – automatinė "Con@ctivity"

EAN: 4002516138495 / Medžiagos numeris: 11022890 /
Senosios medžiagos numeris: 26746400D

Bendra informacija

Modelio žymuo	KM 7464 FR
Gamintojo gaminio numeris	11022890
EAN numeris	4002516138495
Rinkodaros klasė	Gold

Kaitinimo tipas

Kaitinimo tipas	Indukcija
-----------------	-----------

Konstrukcija

Nepriklausomos nuo viryklės	•
-----------------------------	---

Dizainas

Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	•
Stiklo keramikos spalva	Juoda
Nerūdijančiojo plieno rėmas	•
Montavimas ant stalviršio	•

Kaitviečių savybės

Kaitviečių skaičius	4
Maisto ruošimo zonų skaičius	1
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	4

"PowerFlex" kaitvietės

Skaičius	2
Tipas	"PowerFlex" kaitvietė
Skersmuo, mm	Ø 150 – 230
Galia, W	2100
"Booster" funkcija, W	3000
"TwinBooster" funkcija, W	3650

1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona

Padėtis	priekyje kairėje
Tipas	Dviejų grandinių žiedas
Dydis, mm	Ø 140-190
Maks. "Booster" galia, W	2500
Maks. galia, W	1850
Maks. "TwinBooster" galia, W	3000

2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona

Padėtis	gale kairėje
Tipas	Dviejų grandinių žiedas
Dydis, mm	Ø 100-160
Maks. "Booster" galia, W	1700
Maks. galia, W	1400
Maks. "TwinBooster" galia, W	2200

3. Kaitvietė / maisto ruošimo zona

Padėtis	dešinėje
Tipas	"PowerFlex" tiltas
Dydis, mm	230x390
Maks. "Booster" galia, W	4800
Maks. galia, W	3400
Maks. "TwinBooster" galia, W	7300

Valdymo patogumas

Valdymas jutikliniais mygtukais	"ComfortSelect"
---------------------------------	-----------------

KM 7464 FR

Nuo orkaitės neprikl. indukc. kaitlentė

su "PowerFlex" maisto ruošimo zona maksimaliam galingumui




EAN: 4002516138495 / Medžiagos numeris: 11022890 /

Senosios medžiagos numeris: 26746400D

"Miele@home"	•
"Con@ctivity"	•
Puodo ir puodo dydžio atpažinimo funkcija	•
Indikatoriaus spalva	Geltona
Automatinė užvirinimo sistema	•
Nuolatinis puodo atpažinimas	•
Maisto pašildymas	•
"Stop&Go" funkcija	•
"Recall" funkcija	•
Laikmatis	•
Automatinio išjungimo funkcija	•
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	•
Smart Extras	
Informaciniai pranešimai	•
Smart Extras	
"Smart Home" integravimas	•
Efektyvumas	
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	0,8
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2,0
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "išj."	10
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	10
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	10
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	•
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	•
Užrakinimo funkcija	•
Paleidimo blokatorius	•
Įmontuotas aušinimo ventiliatorius	•
Apsauga nuo perkaitimo	•
Liekamosios šilumos indikatorius	•
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	626
Matmenys, mm (aukštis)	52
Matmenys, mm (ilgis)	526
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	560 mm
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	490 mm
Įmontavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	45
Svoris, kg	11
Bendra prijungta apkrova, kW	7,30
Elektros laidų ilgis, m	1,4
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50 - 60
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Jungimo laidas	•

KM 7464 FR

Nuo orkaitės neprikl. induk. kaitlentė
su "PowerFlex" maisto ruošimo zona maksimaliam galingumui



KM7464FR, KM7466FR (installation drawings)