

CM 7550 CoffeePassion

Pastatomas kavos aparatas

ypač paprastas valdymas su "One-Touch for Two" ir "AutoDescal".



- Paruošta vienu metu vos spustelėjus mygtuką – "OneTouch for Two"
- Visiškai automatinis kalkių šalinimas – "AutoDescal"
- Puikus rezultatas ir intensyvus kavos arom. su "Aromatic" sistema
- Kavos gėrimai su tiršta krebine puta – pieno putokšliai
- Paprasčiausias ryšys su prietaisu – "WiFiConn@ct"

EAN: 4002516071242 / Medžiagos numeris: 11025300 /
Senosios medžiagos numeris: 29755020A

Bendra informacija

Modelio žymuo	CM 7550 CoffeePassion
Gamintojo gaminio numeris	11025300
EAN numeris	4002516071242
Rinkodaros klasė	Prestige

Konstrukcija ir dizainas

Pastatomas kavos aparatas su pupelių sistema	•
Spalva	Obsidiano juoda

Skonio pranašumai

"AromaticSystem"	•
"OneTouch" paruošimas	•
"OneTouch for Two" paruošimas	•
"Doubleshot"	•
Programuojami mėgėjo profiliai	10
Kūginis malimo mechanizmas skoniui išlaikyti	•
Nustatomas sumalimo laipsnis	•
Galima ruošti kitus kavos gėrimus iš maltų pupelių	•
Programuojamas malimo kiekis	•
Programuojamas vandens kiekis	•
Programuojama vandens temperatūra	•
Programuojamas pieno kiekis	•
Programuojamas pieno putos kiekis	•
Programuojamas pirminis užplikymas	•
"TeaTimer"	•

Valdymo patogumas

Sujungimas su "Miele@home"	•
Ekranas	"CM Touch"
Puodelių jutiklis	•
"BrilliantLight"	•
Eksperto režimas	•
Šildomas puodelių pastatymo paviršius	•
"MultiLingua"	•
Pupelių rūšių kiekis	1
Pupelių indų kiekis	1
A pupelių indo talpa, g	500
Bendra pupelių indų talpa, g	500
Vandens bakelio talpa, l	2,2
Pieno indo talpa, l	0,7
Tirščių surinkimo indo talpa, vnt.	16
Lašų surinkimo indo talpa, l	0,8
Lengvai pasiekiamas atsargų rezervuaras	•
Paros laiko rodymas	•
Datos rodymo indikatorius	•
Programuojamas įjungimo laikas	•
Programuojamas išjungimo laikas	•
Programuojamas budėjimo režimas	•
Laikrodžio atminties funkcija, val.	150

CM 7550 CoffeePassion

Pastatomas kavos aparatas

ypač paprastas valdymas su "One-Touch for Two" ir "AutoDescalc".



EAN: 4002516071242 / Medžiagos numeris: 11025300 /

Senosios medžiagos numeris: 29755020A

Smart Extras	
Informaciniai pranešimai	•
Smart Extras	
"MobileStart"	•
"AI Diagnostics"	•
"RemoteUpdate"	•
"Smart Home" integravimas	•
Gėrimų rūšys	
Pasirenkami gėrimo kiekiai, ml.	25-250
Sodrusis espresas, įprasta porcija	•
Sodrusis espresas, dviguba porcija	•
Espresas, įprasta porcija	•
Espresas, dviguba porcija	•
Kavos gėrimas, įprasta porcija	•
Kavos gėrimas, dviguba porcija	•
Kavos gėrimas, įprasta porcija	•
Kava dideliame puodelyje, dviguba porcija	•
Kapučinas, įprasta porcija	•
Karštas pienas, įprasta porcija	•
Karštas pienas, dviguba porcija	•
Pieno puta, įprasta porcija	•
Pieno puta, dviguba porcija	•
Espresas su pieno puta, įprasta porcija	•
Espresas su pieno puta, dviguba porcija	•
Itališkas kapučinas, įprasta porcija	•
Itališkas kapučinas, dviguba porcija	•
Stiprusis espresas su švelniai plaktu pienu, įprasta porcija	•
Stiprusis espresas su švelniai plaktu pienu, dviguba porcija	•
Stipri filtruota kava su šiltu pienu, įprasta porcija	•
Stipri filtruota kava su šiltu pienu, dviguba porcija	•
Kava su pienu, įprasta porcija	•
Kava su pienu, dviguba porcija	•
Amerikietiška kava, įprasta porcija	•
Dvigubas espresas, įprasta porcija	•
Karštas vanduo, įprasta porcija	•
Juodoji arbata, įprasta porcija	•
Žolelių arbata, įprasta porcija	•
Vaisinė arbata, įprasta porcija	•
Žalioji arbata, įprasta porcija	•
Kavos šotėlis	•
Arbatos šotėlis	•
Kapučinas, dviguba porcija	•
Pienas su espresu, dviguba porcija	•
Pienas su espresu, įprasta porcija	•
Efektyvumas	
Ijungiamas energiją taupantis ECO režimas	•
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	0,5
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	1,0

Pastatomas kavos aparatas

ypač paprastas valdymas su "One-Touch for Two" ir "AutoDescal".



Senosios medžiagos numeris: 29755020A

Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "išj."	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20

“AutoDescale”

Automatinis pieno žarnelės plovimas iš vandens bakelio	•
Patogi valymo programa	•
Automatinė skalavimo funkcija	•
“ComfortClean”	•
Išimama pieno sistema	•
Išimamasis užplikymo blokas	•

Paleidimo blokatorius

Reguliuojamas gėrimo

Reguliuojamas gėrimo išleidimo aukštis, cm	8,0
Prietaiso plotis, mm	311
Prietaiso aukštis, mm	397
Prietaiso ilgis, mm	445
Bendra prijungta apkrova, kW	1,45
Įtampa, V	220 - 240
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Elektros laido ilgis, m	1,2

Stiklinis pieno indas

Nuovirų šalinimo kasetė	•
Valomosios tabletės	•

Galimos ekrano kalbos p

[?], [?], [?], [?], [?], [?], deutsch,
 dansk, english, english
 (AU), english (CA), english
 (GB), english (US), suomi,
 français, français (CA),
 français (FR), ελληνικά,
 italiano, [?][?][?], [?][?][?],
 hrvatski, bahasa malaysia,
 nederlands, norsk, polski,
 português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar