

H 7240 BM

Kompaktiška orkaitė su mikrobangų funkcija

tobulai suderintas dizainas su automatinėmis programomis ir komb. režimais.



- Tekstinis ekranas su jutikliniu valdymu – “DirectSensor S”
- Lengva valyti – gamin. kamera su “PerfectClean” ir lino struktūra
- Tolygesni ir greitesni rezultatai – “Quick & Gentle”
- Per WLAN tinklą prijungiamas prietaisas – “Miele@home”
- Vienu mygtuku į tikslą – “Quick-MW” ir mygtukas “Popcorn”

EAN: 4002516115397 / Medžiagos numeris: 11104060 /
Senosios medžiagos numeris: 22724046D

Bendra informacija	
Modelio žymuo	H 7240 BM
Gamintojo gaminio numeris	11104060
EAN numeris	4002516115397
Rinkodaros klasė	Gold
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Nerūdijantysis plienas / “Clean Steel”
“PureLine”	•
Priedietaisas tipas ir dizainas	
Orkaitė su mikrobangų funkcija	•
Trys viename	Orkaitė, Mikrobangų krosnelė, Orkaitė su mikrobangų funkcija
Skonio pranašumai	
“Quick & Gentle”	•
Greitasis įkaitinimas	•
Veikimo režimai	
Papildomas karštas oras	•
Mikrobangų krosnelė	•
Mikrobangų krosnelė su papildomu karštuuju oru	•
Mikrobangų krosnelė su keptuvu	•
Mikrobangų krosnelė ir keptuvas su ventiliatoriumi	•
Mikrobangų krosnelė su automatinio kepimo programa	•
Automatinė kepimo programa	•
Keptuvas su ventiliatoriumi	•
Keptuvas	•
Atitirpinimas	•
Automatinės programos	•
Valdymo patogumas	
Sujungimas su “Miele@home”	•
Ekranas	“DirectSensor S”
“SoftOpen”	•
“SoftClose”	•
“MultiLingua”	•
Spragėsių gaminimo funkcija	•
Paros laiko rodymas	•
Paros laiko sinchronizatorius	•
Laikmatis	•
Programuojamas kepimo pradžios laikas	•
Programuojamas kepimo pabaigos laikas	•
Kepimo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodmuo	•
Nustatytosios temperatūros indikatorius	•
Signalas pasiekus norimą temperatūrą	•
Rekomenduojama temperatūra	•
Rekomenduojama mikrobangų funkcijos galia	•
Greitoji mikrobangų krosnelė	•

H 7240 BM

Kompaktiška orkaitė su mikrobangų funkcija

tobulai suderintas dizainas su automatinėmis programomis ir komb. režimais.



EAN: 4002516115397 / Medžiagos numeris: 11104060 /
Senosios medžiagos numeris: 22724046D

Individualūs nustatymai	•
Smart Extras	
Informaciniai pranešimai	•
Smart Extras	
“RemoteUpdate”	•
“Smart Home” integravimas	•
Efektyvumas	
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,3
Energijos sąnaudos parengties režimu, W	0,8
Energijos sąnaudos tinklo parengties režimu, W	2,0
Laikas iki automatinės išjungties būsenos min.	20
Laikas iki automatinio perjungimo į parengties režimą min.	20
Laikas iki automatinio perjungimo į tinklo parengties režimą min.	20
Patogi priežiūra	
Nerūdijančiojo plieno / “CleanSteel” paviršius	•
Nerūdijančiojo plieno gaminių kamera su “PerfectClean” ir lino struktūra	•
Atverčiamasis keptuvo kaitinimo elementas	•
“CleanGlass” durelės	•
Sauga	
Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priekiu	•
Apsauginis išsijungimas	•
Paleidimo blokatorius	•
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	43
Kepimo lygių skaičius	3
Tinklo kištukas	“Schuko” kištukas su žeminiu
Gaminimo kameros apšvietimas	1 apvalus šviesos diodas
Temperatūros °C	30–250
El. būdu valdoma orkaitės su mikrobangų funkcija galia	•
Mikrobangų galios lygiai, W	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	450
Maks. nišos aukštis, mm	452
Nišos ilgis, mm	550
Svoris, kg	36,0
Bendra prijungta apkrova, kW	2,70
Įtampa, V	220 - 240
Dažnis, Hz	50
Saugikliai, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	•
Jungimo į tinklą laido ilgis, m	2,00
Lempučių keitimas	Paslauga

H 7240 BM

Kompaktiška orkaitė su mikrobangų funkcija

tobulai suderintas dizainas su automatinėmis programomis ir komb. režimais.




EAN: 4002516115397 / Medžiagos numeris: 11104060 /
Senosios medžiagos numeris: 22724046D

Pristatymo komplekte esantys priedai	
Kepimo ir kepinimo grotelės su "PerfectClean"	1
Stiklinis indas	1
Galimos ekrano kalbos	
Galimos ekrano kalbos per "MultiLingua"	
[?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?][?], deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, [?][?][?], [?][?][?], hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, portugûês, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar	


H 7240 BM

Kompaktiška orkaitė su mikrobangų funkcija


tobulai suderintas dizainas su automatinėmis programomis ir komb. režimais.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings