

H 7440 BM

Kompaktiška orkaitė su mikrobangų funkcija

tobulai suderintas dizainas su automatinėmis programomis ir komb. režimais.



- Didelis ekranas su aiškaus teksto rodm. su jutiklių valdikliais – DirectSensor
- Lengva valyti – gamin. kamera su “PerfectClean” ir lino struktūra
- Tolygesni ir greitesni rezultatai – “Quick & Gentle”
- Per WLAN tinklą prijungiamas prietaisas – “Miele@home”
- Vienu mygtuku į tikslą – “Quick-MW” ir mygtukas “Popcorn”

EAN: 4002516132622 / Medžiagos numeris: 11104340 /
Senosios medžiagos numeris: 22744036D

Bendra informacija

Modelio žymuo	H 7440 BM
Gamintojo gaminio numeris	11104340
EAN numeris	4002516132622
Rinkodaros klasė	Gold

Konstrukcija ir dizainas

Spalva	Grafito pilka
“VitrLine”	•

Priedietaisias tipas ir dizainas

Orkaitė su mikrobangų funkcija	•
Trys viename	Orkaitė, Mikrobangų krosnelė, Orkaitė su mikrobangų funkcija

Skonio pranašumai

“Quick & Gentle”	•
Greitasis įkaitinimas	•
Išankstinis įkaitinimas	•
Maisto pašildymas	•

Veikimo režimai

Papildomas karštas oras	•
Mikrobangų krosnelė	•
Mikrobangų krosnelė su papildomu karštu oru	•
Mikrobangų krosnelė su keptuvu	•
Mikrobangų krosnelė ir keptuvas su ventiliatoriumi	•
Mikrobangų krosnelė su automatinio kepimo programa	•
Automatinė kepimo programa	•
Keptuvas su ventiliatoriumi	•
Keptuvas	•
Atitirpinimas	•
Automatinės programos	•
Nuo šalies priklausanti automatinės programos	•
Specialus naudojimas	•

Valdymo patogumas

Sujungimas su “Miele@home”	•
Ekranas	“DirectSensor”
“SoftOpen”	•
“SoftClose”	•
“MultiLingua”	•
Spragėsių gaminimo funkcija	•
Paros laiko rodymas	•
Paros laiko sinchronizatorius	•
Datos rodymo indikatorius	•
Laikmatis	•
Programuojamas kepimo pradžios laikas	•
Programuojamas kepimo pabaigos laikas	•
Kepimo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodmuo	•
Nustatytosios temperatūros indikatorius	•

H 7440 BM

Kompaktiška orkaitė su mikrobangų funkcija

tobulai suderintas dizainas su automatinėmis programomis ir komb. režimais.



EAN: 4002516132622 / Medžiagos numeris: 11104340 /

Senosios medžiagos numeris: 22744036D

Signalas pasiekus norimą temperatūrą	•
Rekomenduojama temperatūra	•
Rekomenduojama mikrobangų funkcijos galia	•
Greitoji mikrobangų krosnelė	•
Asmeninės programos	•
Individualūs nustatymai	•
Smart Extras	
Informaciniai pranešimai	•
Smart Extras	
“RemoteUpdate”	•
“Smart Home” integravimas	•
Efektyvumas	
Automatinis liekamosios šilumos naudojimas	•
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,3
Energijos sąnaudos parengties režimu, W	0,8
Energijos sąnaudos tinklo parengties režimu, W	2,0
Laikas iki automatinės išjungties būsenos min.	20
Laikas iki automatinio perjungimo į parengties režimą min.	20
Laikas iki automatinio perjungimo į tinklo parengties režimą min.	20
Patogi priežiūra	
Nerūdijančiojo plieno gaminimo kamera su “PerfectClean” ir lino struktūra	•
Atverčiamasis keptuvo kaitinimo elementas	•
“CleanGlass” durelės	•
Sauga	
Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priekiu	•
Apsauginis išsijungimas	•
Paleidimo blokatorius	•
Mygtukų blokatorius	•
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	43
Kepimo lygių skaičius	3
Tinklo kištukas	“Schuko” kištukas su įžeminimu
Gaminimo kameros apšvietimas	1 apvalus šviesos diodas
Temperatūros °C	30–250
El. būdu valdoma orkaitės su mikrobangų funkcija galia	•
Mikrobangų galios lygiai, W	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	450
Maks. nišos aukštis, mm	452
Nišos ilgis, mm	550
Svoris, kg	36,0
Bendra prijungta apkrova, kW	2,70
Įtampa, V	220 - 240
Dažnis, Hz	50

H 7440 BM

Kompaktiška orkaitė su mikrobangų funkcija

tobulai suderintas dizainas su automatinėmis programomis ir komb. režimais.



EAN: 4002516132622 / Medžiagos numeris: 11104340 /

Senosios medžiagos numeris: 22744036D

Saugikliai, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	•
Jungimo į tinklą laido ilgis, m	2,00
Lempučių keitimas	Paslauga

Pristatymo komplekte esantys priedai

Kepimo ir kepinimo grotelės su "PerfectClean"	1
Stiklinis indas	1

Galimos ekrano kalbos


Galimos ekrano kalbos per "MultiLingua"

???, ??, ?
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 7440 BM

Kompaktiška orkaitė su mikrobangų funkcija


tobulai suderintas dizainas su automatinėmis programomis ir komb. režimais.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7440 BM

Kompaktiška orkaitė su mikrobangų funkcija

tobulai suderintas dizainas su automatinėmis programomis ir komb. režimais.



Installation Kombi BM XL, installation drawings