

H 7840 BM

Kompaktiška orkaitė su mikrobangų funkcija

puikus suderintas dizainas su automatinėmis progr. ir patiekalų termometru.



- Jutikl. ekranas su artėjimo jutikliu – “M Touch” + “MotionReact”
- Lengva valyti – gamin. kamera su “PerfectClean” ir lino struktūra
- Tolygesni ir greitesni rezultatai – “Quick & Gentle”
- Per WLAN tinklą prijungiamas prietaisas – “Miele@home”
- Vienu mygtuku į tikslą – “Quick-MW” ir mygtukas “Popcorn”

EAN: 4002516133056 / Medžiagos numeris: 11105940 /
Senosios medžiagos numeris: 22784026D

Bendra informacija	
Modelio žymuo	H 7840 BM
Gamintojo gaminio numeris	11105940
EAN numeris	4002516133056
Rinkodaros klasė	Diamond
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Obsidiano juoda
“VetroLine”	•
Priedietaisias tipas ir dizainas	
Orkaitė su mikrobangų funkcija	•
Trys viename	Orkaitė, Mikrobangų krosnelė, Orkaitė su mikrobangų funkcija
Skonio pranašumai	
“Quick & Gentle”	•
Greitasis įkaitinimas	•
Išankstinis įkaitinimas	•
Patiekalų termometras	Su kabeliu
Maisto pašildymas	•
Traškumo funkcija	•
Veikimo režimai	
Papildomas karštas oras	•
Viršutinis / apatinis kaitinimas	•
Mikrobangų krosnelė	•
Mikrobangų krosnelė su papildomu karštuoju oru	•
Mikrobangų krosnelė su keptuvu	•
Mikrobangų krosnelė ir keptuvas su ventiliatoriumi	•
Mikrobangų krosnelė su automatinio kepimo programa	•
Intensyvusis kepimas	•
Automatinė kepimo programa	•
Keptuvas su ventiliatoriumi	•
Keptuvas	•
Apatinis kaitinimas	•
Kepimas žemoje temperatūroje	•
Atitirpinimas	•
Automatinės programos	•
Nuo šalies priklausanti automatinės programos	•
Specialus naudojimas	•
Valdymo patogumas	
“MotionReact” judesio jutiklis	•
Sujungimas su “Miele@home”	•
Ekranas	“M Touch”
“SoftOpen”	•
“SoftClose”	•
“MultiLingua”	•
“MyMiele”	•
Pagalbinė funkcija	•
Spragusių gaminimo funkcija	•

H 7840 BM

Kompaktiška orkaitė su mikrobangų funkcija

puikus suderintas dizainas su automatinėmis progr. ir patiekalų termometru.



EAN: 4002516133056 / Medžiagos numeris: 11105940 /
Senosios medžiagos numeris: 22784026D

Polifoniniai skambučiai	•
Paros laiko rodymas	•
Paros laiko sinchronizatorius	•
Datos rodymo indikatorius	•
Laikmatis	•
Programuojamas kepimo pradžios laikas	•
Programuojamas kepimo pabaigos laikas	•
Kepimo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodmuo	•
Nustatytosios temperatūros indikatorius	•
Signalas pasiekus norimą temperatūrą	•
Rekomenduojama temperatūra	•
Rekomenduojama mikrobangų funkcijos galia	•
Greitoji mikrobangų krosnelė	•
Asmeninės programos	•
Šabo programa	•
Individualūs nustatymai	•
Smart Extras	
Informaciniai pranešimai	•
Smart Extras	
“RemoteUpdate”	•
“Smart Home” integravimas	•
Efektyvumas	
Automatinis liekamosios šilumos naudojimas	•
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,3
Energijos sąnaudos parengties režimu, W	0,8
Energijos sąnaudos tinklo parengties režimu, W	2,0
Laikas iki automatinės išjungties būsenos min.	20
Laikas iki automatinio perjungimo į parengties režimą min.	20
Laikas iki automatinio perjungimo į tinklo parengties režimą min.	20
Patogi priežiūra	
Nerūdijančiojo plieno gaminimo kamera su “PerfectClean” ir lino struktūra	•
Atverčiamasis keptuvo kaitinimo elementas	•
“CleanGlass” durelės	•
Sauga	
Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priekiu	•
Apsauginis išsijungimas	•
Paleidimo blokatorius	•
Mygtukų blokatorius	•
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	43
Kepimo lygių skaičius	3
Tinklo kištukas	“Schuko” kištukas su įžeminimu
Gaminimo kameros apšvietimas	1 apvalus šviesos diodas
Temperatūros °C	30–250
El. būdu valdoma orkaitės su mikrobangų funkcija galia	•

H 7840 BM

Kompaktiška orkaitė su mikrobangų funkcija

puikus suderintas dizainas su automatinėmis progr. ir patiekalų termometru.



EAN: 4002516133056 / Medžiagos numeris: 11105940 /


Senosios medžiagos numeris: 22784026D

Mikrobangų galios lygiai, W	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	450
Maks. nišos aukštis, mm	452
Nišos ilgis, mm	550
Svoris, kg	38,0
Bendra prijungta apkrova, kW	3,20
Įtampa, V	220 - 240
Dažnis, Hz	50
Saugikliai, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	•
Jungimo į tinklą laido ilgis, m	2,00
Lempučių keitimas	Paslauga
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Kepimo ir kepinimo grotelės su "PerfectClean"	1
Laidu prijungtas patiekalų termometras	1
Stiklinis indas	2
Galimos ekrano kalbos	
Galimos ekrano kalbos per "MultiLingua"	? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ? ? ? ? , deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ? ? ? , ? ? ? , hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


H 7840 BM

Kompaktiška orkaitė su mikrobangų funkcija


puikus suderintas dizainas su automatinėmis progr. ir patiekalų termometru.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings