

H 7840 BMX

Kompaktiška orkaitė su mikrobangų funkcija, be rankenėlių
puikus suderintas dizainas su automatinėmis progr. ir patiekalų termometru.



- Jutikl. ekranas su artėjimo jutikliu – “M Touch” + “MotionReact”
- Lengva valyti – gamin. kamera su “PerfectClean” ir lino struktūra
- Tolygesni ir greitesni rezultatai – “Quick & Gentle”
- Per WLAN tinklą prijungiamas prietaisas – “Miele@home”
- Vienu mygtuku į tikslą – “Quick-MW” ir mygtukas “Popcorn”

EAN: 4002516132745 / Medžiagos numeris: 11106020 /
Senosios medžiagos numeris: 22784066D

Bendra informacija

Modelio žymuo	H 7840 BMX
Gamintojo gaminio numeris	11106020
EAN numeris	4002516132745
Rinkodaros klasė	Diamond

Konstrukcija ir dizainas

Spalva	Obsidiano juoda
“ArtLine”	•
Be rankenėlių	•

Priedietaisas tipas ir dizainas

Orkaitė su mikrobangų funkcija	•
Trys viename	Orkaitė, Mikrobangų krosnelė, Orkaitė su mikrobangų funkcija

Skonio pranašumai

“Quick & Gentle”	•
Greitasis įkaitinimas	•
Išankstinis įkaitinimas	•
Patiekalų termometras	Su kabeliu
Maisto pašildymas	•
Traškumo funkcija	•

Veikimo režimai

Papildomas karštas oras	•
Viršutinis / apatinis kaitinimas	•
Mikrobangų krosnelė	•
Mikrobangų krosnelė su papildomu karštuoju oru	•
Mikrobangų krosnelė su keptuvu	•
Mikrobangų krosnelė ir keptuvas su ventiliatoriumi	•
Mikrobangų krosnelė su automatinio kepimo programa	•
Intensyvusis kepimas	•
Automatinė kepimo programa	•
Keptuvas su ventiliatoriumi	•
Keptuvas	•
Apatinis kaitinimas	•
Kepimas žemoje temperatūroje	•
Atitirpinimas	•
Automatinės programos	•
Nuo šalies priklausančios automatinės programos	•
Specialus naudojimas	•

Valdymo patogumas

“MotionReact” judesio jutiklis	•
Sujungimas su “Miele@home”	•
Ekranas	“M Touch”
“SoftOpen”	•
“Touch2Open”	•
“MultiLingua”	•
“MyMiele”	•
Pagalbinė funkcija	•

H 7840 BMX

Kompaktiška orkaitė su mikrobangų funkcija, be rankenėlių
puikus suderintas dizainas su automatinėmis progr. ir patiekalų termometru.



EAN: 4002516132745 / Medžiagos numeris: 11106020 /
Senosios medžiagos numeris: 22784066D

Spragėsių gaminimo funkcija	•
Polifoniniai skambučiai	•
Paros laiko rodymas	•
Paros laiko sinchronizatorius	•
Datos rodymo indikatorius	•
Laikmatis	•
Programuojamas kepimo pradžios laikas	•
Programuojamas kepimo pabaigos laikas	•
Kepimo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodmuo	•
Nustatytosios temperatūros indikatorius	•
Signalas pasiekus norimą temperatūrą	•
Rekomenduojama temperatūra	•
Rekomenduojama mikrobangų funkcijos galia	•
Greitoji mikrobangų krosnelė	•
Asmeninės programos	•
Individualūs nustatymai	•
Smart Extras	
Informaciniai pranešimai	•
Smart Extras	
“RemoteUpdate”	•
“Smart Home” integravimas	•
Efektyvumas	
Automatinis liekamosios šilumos naudojimas	•
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,3
Energijos sąnaudos parengties režimu, W	0,8
Energijos sąnaudos tinklo parengties režimu, W	2,0
Laikas iki automatinės išjungties būsenos min.	20
Laikas iki automatinio perjungimo į parengties režimą min.	20
Laikas iki automatinio perjungimo į tinklo parengties režimą min.	20
Patogi priežiūra	
Nerūdijančiojo plieno gaminimo kamera su “PerfectClean” ir lino struktūra	•
Atverčiamasis keptuvo kaitinimo elementas	•
“CleanGlass” durelės	•
Sauga	
Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priekiu	•
Apsauginis išsijungimas	•
Paleidimo blokatorius	•
Mygtukų blokatorius	•
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	43
Kepimo lygių skaičius	3
Tinklo kištukas	“Schuko” kištukas su žeminiu
Gaminimo kameros apšvietimas	1 apvalus šviesos diodas
Temperatūros °C	30–250
El. būdu valdoma orkaitės su mikrobangų funkcija galia	•

Kompaktiška orkaitė su mikrobangų funkcija, be rankenėlių

puikus suderintas dizainas su automatinėmis progr. ir patiekalų termometru.



Senosios medžiagos numeris: 22784066D

80 /150 /300 /450 /600
/850 /1000


Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	450
Maks. nišos aukštis, mm	452
Nišos ilgis, mm	550
Svoris, kg	38,0
Bendra prijungta apkrova, kW	3,20
Įtampa, V	220 - 240
Dažnis, Hz	50
Saugikliai, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	•
Jungimo į tinklą laido ilgis, m	2,00
Lempučių keitimas	Paslauga
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Kepimo ir kepinimo grotelės su "PerfectClean"	1
Laidu prijungtas patiekalų termometras	1
Stiklinis indas	2

Galimos ekrano kalbos


☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ , ☐ ☐ , ☐
☐ ☐ ☐ , deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ☐ ☐ ☐ ,
☐ ☐ ☐ , hrvatski, bahasa
malaysia, niederlands, norsk,
polski, português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenščina, slovensčina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar

H 7840 BMX


Kompaktiška orkaitė su mikrobangų funkcija, be rankenėlių
puikus suderintas dizainas su automatinėmis progr. ir patiekalų termometru.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings