

H 7860 BP

Orkaitė

puikiai derantis dizainas su patiekalų termometru ir “BrillantLight”.



- Jutikl. ekranas su artėjimo jutikliu – “M Touch” + “MotionReact”
- Visada matomas patiekalas – Kamera maisto ruošimo skyriuje
- Minimalios valymo pastangos – Pirolizės įrangai “PyroFit”
- Labai puri tešla ir traški plutelė – “Moisture plus”
- Apsaugo maisto produktus nuo perkepimo – “TasteControl”



EAN: 4002516132776 / Medžiagos numeris: 11106050 /
Senosios medžiagos numeris: 22786025D

Bendra informacija	
Modelio žymuo	H 7860 BP
Gamintojo gaminio numeris	11106050
EAN numeris	4002516132776
Rinkodaros klasė	Diamond
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Obsidiano juoda
“VitroLine”	•
Priedetai tipas ir dizainas	
Orkaitė	•
Skonio pranašumai	
“TasteControl”	•
Greitas įkaitinimas	•
Išankstinis įkaitinimas	•
Patiekalų termometras	Be kabelio
Maisto pašildymas	•
Traškumo funkcija	•
Veikimo režimai	
Papildomas karštas oras	•
Viršutinis / apatinis kaitinimas	•
Drėgnasis kepinimas	•
Drėgnasis kepinimas su automatinio kepinimo programa	•
Drėgnasis kepinimas su papildomu karštu oru	•
Drėgnasis kepinimas su intensyviuoju kepimu	•
Drėgnasis kepinimas su viršutiniu / apatiniu kaitinimu	•
Intensyvusis kepinimas	•
Automatinė kepinimo programa	•
Keptuvas su ventiliatoriumi	•
Keptuvas	•
Mažasis keptuvas	•
Viršutinis kaitinimo elementas	•
Apatinis kaitinimas	•
Kepimas žemoje temperatūroje	•
Atitirpinimas	•
Automatinės programos	•
Nuo šalies priklausanti automatinės programos	•
Specialus naudojimas	•
Valdymo patogumas	
Sujungimas su “Miele@home”	•
Ekranas	“M Touch”
Kamera maisto ruošimo skyriuje	•
“SoftOpen”	•
“SoftClose”	•
“MultiLingua”	•
“MyMiele”	•
Pagalbinė funkcija	•
Reguliuojamas garų paleidimo laikas	•
Polifoniniai skambučiai	•

H 7860 BP

Orkaitė

puikiai derantis dizainas su patiekalų termometru ir “BrillantLight”.



EAN: 4002516132776 / Medžiagos numeris: 11106050 /
Senosios medžiagos numeris: 22786025D

Paros laiko rodymas	•
Paros laiko sinchronizatorius	•
Datos rodymo indikatorius	•
Laikmatis	•
Programuojamas kepimo pradžios laikas	•
Programuojamas kepimo pabaigos laikas	•
Kepimo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodmuo	•
Nustatytosios temperatūros indikatorius	•
Signalas pasiekus norimą temperatūrą	•
Rekomenduojama temperatūra	•
Asmeninės programos	•
Šabo programa	•
Individualūs nustatymai	•
Smart Extras	
Informaciniai pranešimai	•
“FoodView”	•
Smart Extras	
“RemoteUpdate”	•
“Smart Home” integravimas	•
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A+
Automatinis liekamosios šilumos naudojimas	•
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,3
Energijos sąnaudos parengties režimu, W	0,8
Energijos sąnaudos tinklo parengties režimu, W	2,0
Laikas iki automatinės išjungties būsenos min.	20
Laikas iki automatinio perjungimo į parengties režimą min.	20
Laikas iki automatinio perjungimo į tinklo parengties režimą min.	20
Patogi priežiūra	
Pirolizė	•
Katalizatorius	•
Atverčiamasis keptuvo kaitinimo elementas	•
“CleanGlass” durelės	•
Garų / vandens tiekimas	
Garų generatorius, galia kW	1,10
Gėlo vandens bakelis, talpa l	0,3
Vandens įsiurbimo vamzdelis	•
Sauga	
Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priekiu	•
Apsauginis išsijungimas	•
Paleidimo blokatorius	•
Durelių užraktas pirolizinio valymo metu	•
Mygtukų blokatorius	•
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	76
Kepimo lygių skaičius	5
Kepimo lygių ženklavimas	•



H 7860 BP
Orkaitė
puikiai derantis dizainas su patiekalų termometru ir “BrillantLight”.




EAN: 4002516132776 / Medžiagos numeris: 11106050 / Senosios medžiagos numeris: 22786025D	
Tinklo kištukas	“Schuko“ kištukas su žeminiu
Gaminimo kameros apšvietimas	“BrillantLight“
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	590
Maks. nišos aukštis, mm	595
Nišos ilgis, mm	550
Prietaiso matmenys mm (P x A x I)	595 x 596 x 568
Svoris, kg	47,0
Bendra prijungta apkrova, kW	3,70
Įtampa, V	220 - 240
Dažnis, Hz	50
Saugikliai, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	•
Jungimo į tinklą laido ilgis, m	1,50
Lempučių keitimas	Paslauga
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Kepimo padėklas su “PerfectClean” HBB 71	1
Universalusis padėklas HUBB 71 su “PerfectClean”	1
Kepimo ir kepsnių grotelės su “PyroFit”	1
“FlexiClip” visiškai ištraukiamas įtaisas “PyroFit” (pora)	1
Belaidis patiekalų termometras	1
Išimami padėklų laikikliai su “PyroFit” (pora)	1
Kalkių šalinimo tabletės	2
Galimos ekrano kalbos	
Galimos ekrano kalbos per “MultiLingua”	???, ?, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ?, ?, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, portugûês, română, русский, svenska, srpski, slovenščina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


H 7860 BP

Orkaitė


puikiai derantis dizainas su patiekalų termometru ir “BrillantLight”.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings