

DG 2840

Įmontuojama garinė orkaitė

sveikam maisto gaminimui su automatinėmis programomis.



- 7 segmentų ekranas su jutikliniu valdymu – “EasySensor”
- Puikūs rezultatai – “DualSteam” garų technologija
- Neabejotinai pavyks bet kuris patiekalas – automatinės programos
- Paparsta paruošti sudėtingą patiekalą – ruošimas pagal meniu
- Daug vietos – 40 l nerūdijančiojo plieno orkaitė

EAN: 4002516128434 / Medžiagos numeris: 11106310 /
Senosios medžiagos numeris: 23284040D

Bendra informacija	
Modelio žymuo	DG 2840
Gamintojo gaminio numeris	11106310
EAN numeris	4002516128434
Rinkodaros klasė	Silver
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Nerūdijantysis plienas / “Clean Steel”
“PureLine”	•
Priedetaisai tipas ir dizainas	
garinės orkaitės	•
Skonio pranašumai	
Išorinis garų generavimas	•
Gaminimas pagal valgiaraštį neperduodant skonio	•
Automatinė programa su individualiu kepimo rezultato pritaikymu	•
Veikimo režimai	
Kepimas garuose	•
Atitirpinimas	•
Pašildymas	•
Automatinės programos	•
Valdymo patogumas	
Ekranas	“EasySensor”
“SoftOpen”	•
“SoftClose”	•
Troškinimas neatsižvelgiant į kiekį	•
Troškinimas garuose 3 kepimo lygiuose vienu metu	•
Maisto ruošimas pagal valgiaraštį	•
Garų sumažinimas troškinimo pabaigoje	•
Kepimo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodmuo	•
Individualūs nustatymai	•
Patogi priežiūra	
Nerūdijančiojo plieno / “CleanSteel” paviršius	•
Nerūdijančiojo plieno gaminimo kamera su linijiniu paviršiumi	•
Išorinis garų generatorius	•
Dugno kaitinimo elementas kondensacijos sumažinimui	•
Greitas padėklų laikiklių fiksavimas	•
Išimamos grotelės	•
Kalkių šalinimas	•
“CleanGlass” durelės	•
Garų / vandens tiekimas	
“DualSteam”	•
Gėlo vandens bakelis, talpa l	1,5
Gėlo vandens bakelio išėmimas su “Push-2-Release” mechanizmu	•
“DirectWater”	Ne

DG 2840

Įmontuojama garinė orkaitė

sveikam maisto gaminimui su automatinėmis programomis.



EAN: 4002516128434 / Medžiagos numeris: 11106310 /

Senosios medžiagos numeris: 23284040D

Sauga

Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priekiu

•

Apsauginis išsijungimas

•

Garų aušinimo sistema

•

Techniniai duomenys

Maisto ruošimo skyriaus talpa, l

40

Kepimo lygių skaičius

4

Prietaiso matmenys mm (P x A x I)

595 x 455 x 569

Durelių stabdiklis

Dugnas

Min. troškinimo garuose temperatūros °C

40

Maks. troškinimo garuose temperatūros °C

100

Min. nišos plotis, mm

560

Maks. nišos plotis, mm

568

Min. nišos aukštis, mm

450

Maks. nišos aukštis, mm

452

Nišos ilgis, mm

550

Prietaiso matmenys mm (P x A x I)

595 x 455 x 569

Svoris, kg

26,1

Bendra prijungta apkrova, kW

3,60

Įtampa, V

230

Dažnis, Hz

50 - 60

Saugikliai, A

16

Fazių skaičius

1

Jungimo laidas su kištuku

•

Elektros laido ilgis, m

2

Pristatymo komplekte esantys priedai

Išimami padėklų laikikliai (pora)

1

Perforuoti nerūdijančiojo plieno kepimo indai

2

Neperforuoti nerūdijančiojo plieno troškinimo indai
DGG 50 40

1

Pastatymo grotelės

1

Lašų surinkimo indas DGG 100 40

1


Kalkių šalinimo tabletės

2


DG 2840

Įmontuojama garinė orkaitė


sveikam maisto gaminimui su automatinėmis programomis.




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing



DG DGM, installation drawing




side view DG DGM, installation drawings

DG 2840

Įmontuojama garinė orkaitė

sveikam maisto gaminimui su automatinėmis programomis.



Installation DG, installation drawing