

DGM 7440

Garinė orkaitė su mikrobangų funkcija

sveikam maisto gaminimui ir greitam pašildymui su tinklo ryšiu.



- Didelis tekstinis ekranas su jutikliniu valdymu – “DirectSensor”
- Puikūs rezultatai – “DualSteam” garų technologija
- Tolygūs ir greitai rezultatai mikrobangose – “Quick & Gentle”
- Neabejotinai pavyks bet kuris patiekalas – automatinės programos
- Trumpesnė kepimo trukmė, garus derinant su mikrobangomis

EAN: 4002516128359 / Medžiagos numeris: 11106520 /
Senosios medžiagos numeris: 23744044D

Bendra informacija	
Modelio tipas	DGM 7440
Gamintojo gaminio Nr.	11106520
EAN numeris	4002516128359
Rinkodaros klasė	Gold
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Nerūdijantysis plienas / “Clean Steel”
“PureLine”	•
Priedietasis tipas ir dizainas	
Garinės orkaitės su mikrobangų krosnelėmis	•
Skonio pranašumai	
“Quick & Gentle”	•
Išorinis garų generavimas	•
Gaminimas pagal valgiaraštį neperduodant skonio	•
Automatinė programa su individualiu kepimo rezultato pritaikymu	•
Maisto pašildymas	•
Veikimo režimai	
Kepimas garuose	•
Mikrobangų krosnelė	•
Greitasis kepimas	•
Atitirpinimas	•
Pašildymas	•
Automatinės programos	•
Nuo šalies priklausanti automatinės programos	•
Specialus naudojimas	•
Valdymo patogumas	
Sujungimas su “Miele@home”	•
Ekranas	“DirectSensor”
“SoftOpen”	•
“MultiLingua”	•
Spragusių gaminimo funkcija	•
Troškinimas neatsižvelgiant į kiekį	•
Troškinimas garuose 3 kepimo lygiuose vienu metu	•
Automatinis maisto ruošimas pagal valgiaraštį	•
Garų sumažinimas troškimo pabaigoje	•
Paros laiko rodymas	•
Datos rodymo indikatorius	•
Laikmatis	•
Programuojamas kepimo pradžios laikas	•
Programuojamas kepimo pabaigos laikas	•
Kepimo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodmuo	•
Nustatytosios temperatūros indikatorius	•
Signalas pasiekus norimą temperatūrą	•
Rekomenduojama temperatūra	•
Greitoji mikrobangų krosnelė	•

DGM 7440

Garinė orkaitė su mikrobangų funkcija
sveikam maisto gaminimui ir greitam pašildymui su tinklo ryšiu.



EAN: 4002516128359 / Medžiagos numeris: 11106520 /
Senosios medžiagos numeris: 23744044D

Asmeninės programos	•
Individualūs nustatymai	•
Smart Extras	
Informaciniai pranešimai	•
Smart Extras	
“RemoteUpdate”	•
“Smart Home” integravimas	•
Efektyvumas	
Imamoji galia išjungties būsenoje, W	0,3
Imamoji galia parengties būsenoje, W	0,8
Imamoji galia tinklo parengties būsenoje, W	2,0
Laikas iki automatinės išjungties būsenos, min.	20
Laikas iki automatinio perjungimo į parengties režimą, min.	20
Laikas iki automatinio perjungimo į tinklo parengties režimą, min.	20
Patogi priežiūra	
Nerūdijančiojo plieno / “CleanSteel” paviršius	•
Nerūdijančiojo plieno gaminimo kamera su linijiniu paviršiumi	•
Išorinis garų generatorius	•
Dugno kaitinimo elementas kondensacijos sumažinimui	•
Priežiūros programa “Mirkymas”	•
Greitas padėklų laikiklių fiksavimas	•
Išimamos grotelės	•
Kalkių šalinimas	•
“CleanGlass” durelės	•
Garų / vandens tiekimas	
“DualSteam”	•
Gėlo vandens bakelis, talpa l	1,5
Gėlo vandens bakelio išėmimas su “Push-2-Release” mechanizmu	•
Sauga	
Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priekiu	•
Apsauginis išsijungimas	•
Paleidimo blokatorius	•
Garų aušinimo sistema	•
Mygtukų blokatorius	•
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	40
Kepimo lygių skaičius	4
Prietaiso matmenys mm (P x A x I)	595 x 455 x 569
Durelių stabdiklis	Dugnas
Gaminimo kameros apšvietimas	2 apvalūs šviesos diodai
Min. troškinimo garuose temperatūros °C	40
Maks. troškinimo garuose temperatūros °C	100
El. būdu valdoma orkaitės su mikrobangų funkcija galia	•
Mikrobangų galios lygiai, W	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000
Min. nišos plotis, mm	560

Garinė orkaitė su mikrobangų funkcija

EAN: 4002516128359 / Medžiagos n



Senosios medžiagos numeris: 23744044D

Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	450
Maks. nišos aukštis, mm	452
Nišos ilgis, mm	550
Prietaiso matmenys mm (P x A x I)	595 x 455 x 569
Svoris, kg	30,6
Bendra prijungta apkrova, kW	3,30
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50
Saugikliai, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	•
Elektros laido ilgis, m	2
Lempučių keitimas	Paslauga

Išimami padėkly laikikliai (pora)

Išimami padėklų laikikliai (pora)	1
Perforuoti nerūdijančiojo plieno kepimo indai	2
Neperforuoti nerūdijančiojo plieno troškinimo indai DGG 50 40	1
Pastatymo grotelės	1
Stiklinis indas DMGS 100 30	1
Kalkių šalinimo tabletės	2


Galimos ekrano kalbos n

Galimos ekrano kalbos naudojant "MultiLingua"


[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?], [?] [?]
[?] [?] [?], deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, [?] [?] [?],
[?] [?] [?], hrvatski, bahasa
malaysia, nederlandse, norsk,
polski, português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar

DGM 7440


Garinė orkaitė su mikrobangų funkcija
sveikam maisto gaminimui ir greitam pašildymui su tinklo ryšiu.




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation, ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




Screw joint DG DGM, installation drawing




DG DGM, installation drawing

DGM 7440

Garinė orkaitė su mikrobangų funkcija
sveikam maisto gaminimui ir greitam pašildymui su tinklo ryšiu.



side view DG DGM, installation drawings



installation DGM, installation drawing