

DGM 7840

Garinė orkaitė su mikrobangų funkcija

sveikam maisto gam. ir greitam pašild. su tinklo ryšiu, ruoš. meniu + “M Touch”.



- Did. jutikl. ekr. su priart. jutikliu – “M Touch S + MotionReact”
- Puikūs rezultatai – “DualSteam” garų technologija
- Tolygūs ir greiti rezultatai mikrobangose – “Quick & Gentle”
- Neabejotinai pavyks bet kuris patiekalas – automatinės programos
- Trumpesnė kepimo trukmė, garus derinant su mikrobangomis

EAN: 4002516128557 / Medžiagos numeris: 11106640 /
Senosios medžiagos numeris: 23784024D

Bendra informacija	
Modelio tipas	DGM 7840
Gamintojo gaminio Nr.	11106640
EAN numeris	4002516128557
Rinkodaros klasė	Diamond
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Obsidiano juoda
“VitroLine”	•
Priedietasis tipas ir dizainas	
Garinės orkaitės su mikrobangų krosnelėmis	•
Skonio pranašumai	
“Quick & Gentle”	•
Išorinis garų generavimas	•
Gaminimas pagal valgiaraštį neperduodant skonio	•
Automatinė programa su individualiu kepimo rezultato pritaikymu	•
Maisto pašildymas	•
Veikimo režimai	
Kepimas garuose	•
Mikrobangų krosnelė	•
Greitasis kepimas	•
Atitirpinimas	•
Pašildymas	•
Automatinės programos	•
Nuo šalies priklausančios automatinės programos	•
Specialus naudojimas	•
Valdymo patogumas	
Sujungimas su “Miele@home”	•
Ekranas	“M Touch”
Artėjimo jutiklis “MotionReact”	•
“SoftOpen”	•
“MultiLingua”	•
“MyMiele”	•
Pagalbinė funkcija	•
Spragėsių gaminimo funkcija	•
Troškinimas neatsižvelgiant į kiekį	•
Troškinimas garuose 3 kepimo lygiuose vienu metu	•
Automatinis maisto ruošimas pagal valgiaraštį	•
Garų sumažinimas troškinimo pabaigoje	•
Polifoniniai skambučiai	•
Paros laiko rodymas	•
Datos rodymo indikatorius	•
Laikmatis	•
Programuojamas kepimo pradžios laikas	•
Programuojamas kepimo pabaigos laikas	•
Kepimo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodmuo	•
Nustatytosios temperatūros indikatorius	•

DGM 7840

Garinė orkaitė su mikrobangų funkcija

sveikam maisto gam. ir greitam pašild. su tinklo ryšiu, ruoš. meniu + “M Touch”.



EAN: 4002516128557 / Medžiagos numeris: 11106640 /

Senosios medžiagos numeris: 23784024D

Signalas pasiekus norimą temperatūrą	•
Rekomenduojama temperatūra	•
Greitoji mikrobangų krosnelė	•
Asmeninės programos	•
Individualūs nustatymai	•
Smart Extras	
Informaciniai pranešimai	•
Smart Extras	
“RemoteUpdate”	•
“Smart Home” integravimas	•
Efektyvumas	
Imamoji galia išjungties būsenoje, W	0,3
Imamoji galia parengties būsenoje, W	0,8
Imamoji galia tinklo parengties būsenoje, W	2,0
Laikas iki automatinės išjungties būsenos, min.	20
Laikas iki automatinio perjungimo į parengties režimą, min.	20
Laikas iki automatinio perjungimo į tinklo parengties režimą, min.	20
Patogi priežiūra	
Nerūdijančiojo plieno gaminimo kamera su linijiniu paviršiumi	•
Išorinis garų generatorius	•
Dugno kaitinimo elementas kondensacijos sumažinimui	•
Priežiūros programa “Mirkymas”	•
Greitas padėklų laikiklių fiksavimas	•
Išimamos grotelės	•
Kalkių šalinimas	•
“CleanGlass” durelės	•
Garų / vandens tiekimas	
“DualSteam”	•
Gėlo vandens bakelis, talpa l	1,5
Gėlo vandens bakelio išėmimas su “Push-2-Release” mechanizmu	•
“DirectWater”	Ne
Sauga	
Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priekiu	•
Apsauginis išsijungimas	•
Paleidimo blokatorius	•
Garų aušinimo sistema	•
Mygtukų blokatorius	•
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	40
Kepimo lygių skaičius	4
Prietaiso matmenys mm (P x A x l)	595 x 455 x 569
Durelių stabdiklis	Dugnas
Gaminimo kameros apšvietimas	2 apvalūs šviesos diodai
Min. troškinimo garuose temperatūros °C	40
Maks. troškinimo garuose temperatūros °C	100
El. būdu valdoma orkaitės su mikrobangų funkcija galia	•

DGM 7840

Garinė orkaitė su mikrobangų funkcija

sveikam maisto gam. ir greitam pašild. su tinklo ryšiu, ruoš. meniu + “M Touch”.




EAN: 4002516128557 / Medžiagos numeris: 11106640 /

Senosios medžiagos numeris: 23784024D


Mikrobangų galios lygiai, W	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	450
Maks. nišos aukštis, mm	452
Nišos ilgis, mm	550
Prietaiso matmenys mm (P x A x I)	595 x 455 x 569
Svoris, kg	30,6
Bendra prijungta apkrova, kW	3,30
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50
Saugikliai, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	•
Elektros laido ilgis, m	2
Lempučių keitimas	Paslauga
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Išimami padėklų laikikliai (pora)	1
Perforuoti nerūdijančiojo plieno kepimo indai	2
Neperforuoti nerūdijančiojo plieno troškinimo indai DGG 50 40	1
Neperforuoti nerūdijančiojo plieno troškinimo indai DGG 50 80	1
Pastatymo grotelės	1
Stiklinis indas DMGS 100 30	1
Kalkių šalinimo tabletės	2
Galimos ekrano kalbos	
Galimos ekrano kalbos naudojant “MultiLingua”	? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ? ? ? ? ? , deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικό, italiano, ? ? ? , ? ? ? , hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, portugûes, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

DGM 7840


Garinė orkaitė su mikrobangų funkcija
sveikam maisto gam. ir greitam pašild. su tinklo ryšiu, ruoš. meniu + "M Touch".




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation, ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




Screw joint DG DGM, installation drawing




DG DGM, installation drawing

DGM 7840

Garinė orkaitė su mikrobangų funkcija
sveikam maisto gam. ir greitam pašild. su tinklo ryšiu, ruoš. meniu + “M Touch”.



side view DG DGM, installation drawings



installation DGM, installation drawing