


KM 7697 FL

Nuo orkaitės neprikl. induk. kaitlentė

su 936 mm pločio pilnu indukcinio paviršiumi – maksimaliam lankstumui virtuvėje



- Intuityvi greita parinktis skaitmenų eilutėje – "Smart Select"
- Išmanusis puodo atpažinimas – net iki 6 maisto ruošimo indų
- Be rėmelio, mont. vienoje plokštumoje arba ant stalv.
- Galios spektras – šilumos palaikymo funkcija ir "TwinBooster"
- Ryšys su gartraukiu – automatinė "Con@ctivity"

EAN: 4002516148845 / Medžiagos numeris: 11128750 /


Senosios medžiagos numeris: 26769770D

Bendra informacija	
Modelio žymuo	KM 7697 FL
Gamintojo gaminio numeris	11128750
EAN numeris	4002516148845
Rinkodaros klasė	Platinum
Kaitinimo tipas	
Kaitinimo tipas	Indukcija
Konstrukcija	
Nepriklausomos nuo viryklės	•
Dizainas	
Montavimas vienoje plokštumoje	•
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	•
Stiklo keramikos spalva	Juoda
Montavimas ant stalviršio	•
Galima derinti su "SmartLine"	•
Kaitviečių savybės	
Maisto ruošimo zonų skaičius	1
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	6
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	Galima pasirinkti savo nuožiūra
Tipas	Visas plotas
Dydis, mm	870x380
Maks. "Booster" galia, W	3300
Maks. galia, W	2600
Maks. "TwinBooster" galia, W	3650
Valdymo patogumas	
Valdymas jutikliniais mygtukais	"SmartSelect"
"Miele@home"	•
"Con@ctivity"	•
Puodo ir puodo dydžio atpažinimo funkcija	•
Indikatoriaus spalva	Geltona
Automatinė užvirinimo sistema	•
Maisto pašildymas	•
"Stop&Go" funkcija	•
"Recall" funkcija	•
Laikmatis	•
Automatinio išjungimo funkcija	•
Išmanusis puodo atpažinimas	•
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	•
Išdėstymo pagalba	•
Smart Extras	
Informaciniai pranešimai	•
Smart Extras	
"Smart Home" integravimas	•
Efektyvumas	
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	0,8

KM 7697 FL

Nuo orkaitės neprikl. indukc. kaitlentė

su 936 mm pločio pilnu indukcinio paviršiumi – maksimaliam lankstumui virtuvėje



EAN: 4002516148845 / Medžiagos numeris: 11128750 /

Senosios medžiagos numeris: 26769770D

Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2,0
--	-----

Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "išj."	10
--	----

Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	10
--	----

Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	10
---	----

Patogi priežiūra

Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	•
--	---

Valymo apsauga	•
----------------	---

Sauga

Apsauginis išsijungimas	•
-------------------------	---

Užrakinimo funkcija	•
---------------------	---

Paleidimo blokatorius	•
-----------------------	---

Įmontuotas aušinimo ventiliatorius	•
------------------------------------	---

Apsauga nuo perkaitimo	•
------------------------	---

Liekamosios šilumos indikatorius	•
----------------------------------	---

Techniniai duomenys

Matmenys, mm (plotis)	936
-----------------------	-----

Matmenys, mm (aukštis)	51
------------------------	----

Matmenys, mm (ilgis)	520
----------------------	-----

Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	916 mm
---	--------

Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	500 mm
--	--------

Vidiniai išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	916
---	-----

Įmontavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	51
---	----

Vidiniai išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	500
--	-----

Svoris, kg	21
------------	----

Išor. išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	940
--	-----

Išor. išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	524
---	-----

Bendra prijungta apkrova, kW	11,00
------------------------------	-------

Elektros laidų ilgis, m	1,4
-------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Dažnis, Hz	50 - 60
------------	---------


Pristatymo komplekte esantys priedai

Jungimo laidas	•
----------------	---


KM 7697 FL

Nuo orkaitės neprikl. induk. kaitlentė

su 936 mm pločio pilnu indukcinio paviršiumi – maksimaliam lankstumui virtuvėje



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – onset



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – flush-fit