

CSDA 7001 FL

"SmartLine" elementas

naudojamas kaip į stalą mont. gartraukis ištrauk. oro ir cirkuliacijos režimui



- Intuityvi greita parinktis skaitmenų eilutėje – "Smart Select"
- Elegantiškas dizainas – montuoti lygiai su paviršiumi arba ant jo
- Puikiai derinama – su kiekvienu "SmartLine" elementu
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo



EAN: 4002516305927 / Medžiagos numeris: 11402300 /
Senosios medžiagos numeris: 27700150D

Bendra informacija	
Modelio tipas	CSDA 7001 FL
Gamintojo gaminio Nr.	11402300
EAN numeris	4002516305927
Rinkodaros klasė	Platinum
Konstrukcija	
Į stalą montuojamas gartraukis	•
Veikimo režimai	
Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Būtinės papildomos plokščiojo kanalo dalys	DFK- xxxx
Reikalingas papildomas permontavimo rinkinys į cirkuliuojančio oro režimą	DUU 1000-2
Dizainas	
Montavimas vienoje plokštumoje	•
Be rėmelio, uždedama	•
Valdymo patogumas	
Valdymas jutikliniais mygtukais	"SmartSelect"
Skaitmeninis galios lygio rodymas	•
Indikatoriaus spalva	Geltona
Papildomo veikimo trukmė – 5 min.	•
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A++
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	25,3
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	B
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	•
Lengvai valomas gaubto vidus, su "CleanCover" danga	•
Filtrų sistema	
Nerūdijančio plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	1
Oro ištraukimas	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	150
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	290
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	440
Veikiant "Booster" lygiu: oro debitas (m³/h)	560
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	58,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	69,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13	29,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13	43,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13	51,0
Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13	55,0
Cirkuliuojantis oras	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	100
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	235
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	380
"Booster" lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	460

CSDA 7001 FL

"SmartLine" elementas

naudojamas kaip į stalą mont. gartraukis ištrauk. oro ir cirkuliacijos režimui




EAN: 4002516305927 / Medžiagos numeris: 11402300 /
Senosios medžiagos numeris: 27700150D

1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	49,0
Triukšmo stiprumo lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	78,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	63,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	73,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	34,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	49,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	58,0
Triukšmo slėgio lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	63,0
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	•
Apsauga nuo liepsnos	•
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	120
Matmenys, mm (aukštis)	168
Matmenys, mm (ilgis)	520
Įmontavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	168
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	100 mm
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	500 mm
Vidiniai išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje su stalviršiu	100
Vidiniai išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje su stalviršiu	500
Svoris, kg	11
Išoriniai išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje su stalviršiu	124
Išoriniai išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje su stalviršiu	524
Bendra prijungta apkrova, kW	0,17
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Elektros laido ilgis, m	2
Montavimo nuorodos	
Cokolio ventiliatorius su ištraukiamąja jungtimi	•
Oro ištraukimo jungtis iš šono ir gale	•
Ištraukiamojo oro atvamzdžio matmenys, mm (plotis)	222
Ištraukiamojo oro atvamzdžio matmenys, mm (ilgis)	89
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Ortakių sistema iki cokolio ventiliatoriaus	•


CSDA 7001 FL

"SmartLine" elementas


naudojamas kaip į stalą mont. gartraukis ištrauk. oro ir cirkuliacijos režimui




CS 7000 FL (Installation drawing)




CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CSDA 7001 - flush (Installation drawing)



CSDA 7001 - supported installation (Skizze)



Plinth blower for CSDA 7001 (Installation drawing)