

CM 6160 MilkPerfection

Pastatomas kavos aparatas

su "WiFiConn@ct" ir galimybe ruošti įvairius kavos gėrimus – laisvei be ribų.



- Tiršta kreminė puta, ruošiant įvairius kavos gėrimus
- Puikus rezultatas ir intensyvus kavos arom. su "Aromatic" sistema
- Paruošta vienu metu vos spustelėjus mygtuką – "OneTouch for Two"
- Programos patogiam prietaiso valymui ir tausojimui.
- Paprasčiausias ryšys su prietaisu – "WiFiConn@ct"

EAN: 4002516358435 / Medžiagos numeris: 11580780 /
Senosios medžiagos numeris: 29616001DX

Bendra informacija

Modelio žymuo	CM 6160 MilkPerfection
Gamintojo gaminio numeris	11580780
EAN numeris	4002516358435
Rinkodaros klasė	Reference 1

Konstrukcija ir dizainas

Pastatomas kavos aparatas su pupelių sistema	•
Spalva	Lotoso balta

Skonio pranašumai

"AromaticSystem"	•
"OneTouch" paruošimas	•
"OneTouch for Two" paruošimas	•
"Doubleshot"	•
Programuojami mėgėjo profiliai	4
Kūginis malimo mechanizmas skoniui išlaikyti	•
Nustatomas sumalimo laipsnis	•
Galima ruošti kitus kavos gėrimus iš maltų pupelių	•
Programuojamas malimo kiekis	•
Programuojamas vandens kiekis	•
Programuojama vandens temperatūra	•
Programuojamas pieno kiekis	•
Programuojamas pieno putos kiekis	•
Programuojamas pirminis užplikymas	•
"TeaTimer"	•

Valdymo patogumas

Sujungimas su "Miele@home"	•
Ekranas	"DirectSensor"
"PerformanceMode"	•
"BrilliantLight"	•
Eksperto režimas	•
"MultiLingua"	•
Pupelių rūšių kiekis	1
Pupelių indų kiekis	1
A pupelių indo talpa, g	300
Bendra pupelių indų talpa, g	300
Vandens bakelio talpa, l	1,8
Tirščių surinkimo indo talpa, vnt.	10
Lašų surinkimo indo talpa, l	0,8
Lengvai pasiekiamas atsargų rezervuaras	•
Programuojamas budėjimo režimas	•
Individualūs nustatymai	•

Smart Extras

Informaciniai pranešimai	•
--------------------------	---

Smart Extras

"BaristaAssistant"	•
Naudotojų profiliai	•
"MobileStart"	•
"AI Diagnostics"	•

CM 6160 MilkPerfection

Pastatomas kavos aparatas

su “WiFiConn@ct” ir galimybe ruošti įvairius kavos gėrimus – laisvei be ribų.



EAN: 4002516358435 / Medžiagos numeris: 11580780 /

Senosios medžiagos numeris: 29616001DX

“RemoteUpdate”	•
“Smart Home” integravimas	•
Gėrimų rūšys	
Pasirenkami gėrimo kiekiai, ml.	20-300
Sodrusis espresas, įprasta porcija	•
Sodrusis espresas, dviguba porcija	•
Espresas, įprasta porcija	•
Espresas, dviguba porcija	•
Kavos gėrimas, įprasta porcija	•
Kavos gėrimas, dviguba porcija	•
Kavos gėrimas, įprasta porcija	•
Kava dideliame puodelyje, dviguba porcija	•
Kapučinas, įprasta porcija	•
Karštas pienas, įprasta porcija	•
Karštas pienas, dviguba porcija	•
Pieno puta, įprasta porcija	•
Pieno puta, dviguba porcija	•
Espresas su pieno puta, įprasta porcija	•
Espresas su pieno puta, dviguba porcija	•
Itališkas kapučinas, įprasta porcija	•
Itališkas kapučinas, dviguba porcija	•
Stiprusis espresas su švelniai plaktu pienu, įprasta porcija	•
Stiprusis espresas su švelniai plaktu pienu, dviguba porcija	•
Stipri filtruota kava su šiltu pienu, įprasta porcija	•
Stipri filtruota kava su šiltu pienu, dviguba porcija	•
Kava su pienu, įprasta porcija	•
Kava su pienu, dviguba porcija	•
Karštas vanduo, įprasta porcija	•
Juodoji arbata, įprasta porcija	•
Žolelių arbata, įprasta porcija	•
Vaisinė arbata, įprasta porcija	•
Žalioji arbata, įprasta porcija	•
Baltoji arbata, įprasta porcija	•
Japoniška arbata, įprasta porcija	•
Kavos šotėlis	•
Kapučinas, dviguba porcija	•
Pienas su espresu, dviguba porcija	•
Pienas su espresu, įprasta porcija	•
Efektyvumas	
Ijungiamas energiją taupantis ECO režimas	•
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	0,3
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	1,0
Patogi priežiūra	
Rankinis nuovirų šalinimas	•
Automatinis pieno žarnelės plovimas iš vandens bakelio	•
Patogi valymo programa	•
Automatinė skalavimo funkcija	•
“ComfortClean”	•

CM 6160 MilkPerfection

Pastatomas kavos aparatas

su “WiFiConn@ct” ir galimybe ruošti įvairius kavos gėrimus – laisvei be ribų.



EAN: 4002516358435 / Medžiagos numeris: 11580780 /

Senosios medžiagos numeris: 29616001DX

Išimama pieno sistema	•
Išimamasis užplikymo blokas	•
Nustatomas vandens kietumas	•

Techniniai duomenys	
Reguliuojamas gėrimo išleidimo aukštis, cm	14,0
Reguliuojamas gėrimo išleidimo aukštis, cm	8,0
Prietaiso plotis, mm	251
Prietaiso aukštis, mm	359
Prietaiso ilgis, mm	427
Bendra prijungta apkrova, kW	1,45
Įtampa, V	220 - 240
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Siurblio slėgis, bar	15
Elektros laido ilgis, m	1,4

Pristatymo komplekte esantys priedai	
Nerūdijančiojo pieno pieno žarnelė	•
Trumpa naudojimo instrukcija kitoje prietaiso pusėje	•

Galimos ekrano kalbos	
-----------------------	--

Galimos ekrano kalbos per “MultiLingua”

? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?
 ? ? ? , deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ? ? ? ,
 ? ? ? , hrvatski, bahasa
 malaysia, nederland, norsk,
 polski, portuguese, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar