

## CM 6160 MilkPerfection

Pastatomas kavos aparatas

su "WiFiConn@ct" ir galimybe ruošti įvairius kavos gėrimus – laisvei be ribų.



- Tiršta kreminė puta, ruošiant įvairius kavos gėrimus
- Puikus rezultatas ir intensyvus kavos arom. su "Aromatic" sistema
- Paruošta vienu metu vos spustelėjus mygtuką – "OneTouch for Two"
- Programos patogiam prietaiso valymui ir tausojimui.
- Paprasčiausias ryšys su prietaisu – "WiFiConn@ct"

EAN: 4002516358558 / Medžiagos numeris: 11580820 /

Senosios medžiagos numeris: 29616020DX

### Bendra informacija

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Modelio žymuo             | CM 6160 MilkPerfection |
| Gamintojo gaminio numeris | 11580820               |
| EAN numeris               | 4002516358558          |
| Rinkodaros klasė          | Reference 1            |

### Konstrukcija ir dizainas

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Pastatomas kavos aparatas su pupelių sistema | •               |
| Spalva                                       | Obsidiano juoda |

### Skonio pranašumai

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| "AromaticSystem"                                   | • |
| "OneTouch" paruošimas                              | • |
| "OneTouch for Two" paruošimas                      | • |
| "Doubleshot"                                       | • |
| Programuojami mėgėjo profiliai                     | 4 |
| Kūginis malimo mechanizmas skoniui išlaikyti       | • |
| Nustatomas sumalimo laipsnis                       | • |
| Galima ruošti kitus kavos gėrimus iš maltų pupelių | • |
| Programuojamas malimo kiekis                       | • |
| Programuojamas vandens kiekis                      | • |
| Programuojama vandens temperatūra                  | • |
| Programuojamas pieno kiekis                        | • |
| Programuojamas pieno putos kiekis                  | • |
| Programuojamas pirminis užplikymas                 | • |
| "TeaTimer"                                         | • |

### Valdymo patogumas

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Sujungimas su "Miele@home"              | •              |
| Ekranas                                 | "DirectSensor" |
| "PerformanceMode"                       | •              |
| "BrilliantLight"                        | •              |
| Eksperto režimas                        | •              |
| "MultiLingua"                           | •              |
| Pupelių rūšių kiekis                    | 1              |
| Pupelių indų kiekis                     | 1              |
| A pupelių indo talpa, g                 | 300            |
| Bendra pupelių indų talpa, g            | 300            |
| Vandens bakelio talpa, l                | 1,8            |
| Tirščių surinkimo indo talpa, vnt.      | 10             |
| Lašų surinkimo indo talpa, l            | 0,8            |
| Lengvai pasiekiamas atsargų rezervuaras | •              |
| Programuojamas budėjimo režimas         | •              |
| Individualūs nustatymai                 | •              |

### Smart Extras

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Informaciniai pranešimai | • |
|--------------------------|---|

### Smart Extras

|                     |   |
|---------------------|---|
| "BaristaAssistant"  | • |
| Naudotojų profiliai | • |
| "MobileStart"       | • |
| "AI Diagnostics"    | • |

## CM 6160 MilkPerfection

Pastatomas kavos aparatas

su “WiFiConn@ct” ir galimybe ruošti įvairius kavos gėrimus – laisvei be ribų.



EAN: 4002516358558 / Medžiagos numeris: 11580820 /

Senosios medžiagos numeris: 29616020DX

|                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| “RemoteUpdate”                                                                 | •      |
| “Smart Home” integravimas                                                      | •      |
| <b>Gėrimų rūšys</b>                                                            |        |
| Pasirenkami gėrimo kiekiai, ml.                                                | 20-300 |
| Sodrusis espresas, įprasta porcija                                             | •      |
| Sodrusis espresas, dviguba porcija                                             | •      |
| Espresas, įprasta porcija                                                      | •      |
| Espresas, dviguba porcija                                                      | •      |
| Kavos gėrimas, įprasta porcija                                                 | •      |
| Kavos gėrimas, dviguba porcija                                                 | •      |
| Kavos gėrimas, įprasta porcija                                                 | •      |
| Kava dideliam puodelyje, dviguba porcija                                       | •      |
| Kapučinas, įprasta porcija                                                     | •      |
| Karštas pienas, įprasta porcija                                                | •      |
| Karštas pienas, dviguba porcija                                                | •      |
| Pieno puta, įprasta porcija                                                    | •      |
| Pieno puta, dviguba porcija                                                    | •      |
| Espresas su pieno puta, įprasta porcija                                        | •      |
| Espresas su pieno puta, dviguba porcija                                        | •      |
| Itališkas kapučinas, įprasta porcija                                           | •      |
| Itališkas kapučinas, dviguba porcija                                           | •      |
| Stiprusis espresas su švelniai plaktu pienu, įprasta porcija                   | •      |
| Stiprusis espresas su švelniai plaktu pienu, dviguba porcija                   | •      |
| Stipri filtruota kava su šiltu pienu, įprasta porcija                          | •      |
| Stipri filtruota kava su šiltu pienu, dviguba porcija                          | •      |
| Kava su pienu, įprasta porcija                                                 | •      |
| Kava su pienu, dviguba porcija                                                 | •      |
| Karštas vanduo, įprasta porcija                                                | •      |
| Juodoji arbata, įprasta porcija                                                | •      |
| Žolelių arbata, įprasta porcija                                                | •      |
| Vaisinė arbata, įprasta porcija                                                | •      |
| Žalioji arbata, įprasta porcija                                                | •      |
| Baltoji arbata, įprasta porcija                                                | •      |
| Japoniška arbata, įprasta porcija                                              | •      |
| Kavos šotėlis                                                                  | •      |
| Kapučinas, dviguba porcija                                                     | •      |
| Pienas su espresu, dviguba porcija                                             | •      |
| Pienas su espresu, įprasta porcija                                             | •      |
| <b>Efektyvumas</b>                                                             |        |
| Ijungiamas energiją taupantis ECO režimas                                      | •      |
| Energijos sąnaudos budėjimo režime, W                                          | 0,3    |
| Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W | 1,0    |
| <b>Patogi priežiūra</b>                                                        |        |
| Rankinis nuovirų šalinimas                                                     | •      |
| Automatinis pieno žarnelės plovimas iš vandens bakelio                         | •      |
| Patogi valymo programa                                                         | •      |
| Automatinė skalavimo funkcija                                                  | •      |
| “ComfortClean”                                                                 | •      |

## CM 6160 MilkPerfection

Pastatomas kavos aparatas

su “WiFiConn@ct” ir galimybe ruošti įvairius kavos gėrimus – laisvei be ribų.



EAN: 4002516358558 / Medžiagos numeris: 11580820 /

Senosios medžiagos numeris: 29616020DX

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Išimama pieno sistema       | • |
| Išimamasis užplikymo blokas | • |
| Nustatomas vandens kietumas | • |

| Techniniai duomenys                        |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Reguliuojamas gėrimo išleidimo aukštis, cm | 14,0      |
| Reguliuojamas gėrimo išleidimo aukštis, cm | 8,0       |
| Prietaiso plotis, mm                       | 251       |
| Prietaiso aukštis, mm                      | 359       |
| Prietaiso ilgis, mm                        | 427       |
| Bendra prijungta apkrova, kW               | 1,45      |
| Įtampa, V                                  | 220 - 240 |
| Saugikliai, A                              | 10        |
| Fazių skaičius                             | 1         |
| Siurblio slėgis, bar                       | 15        |
| Elektros laido ilgis, m                    | 1,4       |

| Pristatymo komplekte esantys priedai                 |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Nerūdijančiojo pieno pieno žarnelė                   | • |
| Trumpa naudojimo instrukcija kitoje prietaiso pusėje | • |

| Galimos ekrano kalbos |  |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

Galimos ekrano kalbos per “MultiLingua”

? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?  
 ? ? ? , deutsch, dansk,  
 english, suomi, français,  
 ελληνικά, italiano, ? ? ? ,  
 ? ? ? , hrvatski, bahasa  
 malaysia, nederland, norsk,  
 polski, portuguese, română,  
 русский, svenska, srpski,  
 slovenčina, slovenščina,  
 español, čeština, türkçe,  
 українська, magyar