

DGC 7450

Garinė orkaitė

kepimui garuose, kepimui, kepinimui su tinklo ryšiu, "TasteControl" ir LED.



- Didelis tekstinis ekranas su jutikliniu valdymu – "DirectSensor"
- Puikūs rezultatai – "MonoSteam" garų technologija
- abai puri tešla ir traški plutelė – "Moisture plus"
- Pasirūpina, kad jūsų maistas neperkeptų – "TasteControl"
- Lengva išvalyti – "PerfectClean" danga



EAN: 4002516587569 / Medžiagos numeris: 11785170 /
Senosios medžiagos numeris: 22745032D

Bendra informacija	
Modelio žymuo	DGC 7450
Gamintojo gaminio numeris	11785170
EAN numeris	4002516587569
Rinkodaros klasė	Gold
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Grafito pilka
"VitroLine"	•
Priedetai tipas ir dizainas	
Garinė orkaitė	•
Skonio pranašumai	
"TasteControl"	•
Greitas įkaitinimas	•
Išankstinis įkaitinimas	•
Išorinis garų generavimas	•
Traškumo funkcija	•
Veikimo režimai	
Papildomas karštas oras	•
Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas	•
Troškinimas garuose	•
Drėgnasis kepimas	•
Drėgnasis kepimas su automatinio kepimo programa	•
Drėgnasis kepimas su papildomu karštuju oru	•
Drėgnasis kepimas su intensyviuoju kepimu	•
Drėgnasis kepimas su viršutiniu / apatiniu kaitinimu	•
Intensyvusis kepimas	•
Automatinė kepimo programa	•
Keptuvas su ventiliatoriumi	•
Keptuvas	•
Keptuvo veikimo režimai	•
Apatinis kaitinimo elementas	•
Atitirpinimas	•
Automatinės programos	•
Nuo šalies priklausanti automatinės programos	•
Specialaus naudojimo programos	•
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
Ekranas	"DirectSensor"
"SoftOpen"	•
"SoftClose"	•
"MultiLingua"	•
Reguliuojamas garų paleidimo laikas	•
Troškinimas neatsižvelgiant į kiekį	•
Paros laiko rodymas	•
Datos rodymo indikatorius	•
Laikmatis	•
Programuojamas kepimo pradžios laikas	•
Programuojamas kepimo pabaigos laikas	•

DGC 7450

Garinė orkaitė

kepimui garuose, kepimui, kepinimui su tinklo ryšiu, "TasteControl" ir LED.



EAN: 4002516587569 / Medžiagos numeris: 11785170 /

Senosios medžiagos numeris: 22745032D

Kepimo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodmuo	•
Nustatytosios temperatūros indikatorius	•
Signalas pasiekus norimą temperatūrą	•
Rekomenduojama temperatūra	•
Asmeninės programos	•
Individualūs nustatymai	•
Smart Extras	
Informaciniai pranešimai	•
Smart Extras	
"RemoteUpdate"	•
"Smart Home" integravimas	•
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A+
Automatinis liekamosios šilumos naudojimas	•
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,3
Energijos sąnaudos parengties režimu, W	0,8
Energijos sąnaudos tinklo parengties režimu, W	2,0
Laikas iki automatinės išjungties būsenos min.	20
Laikas iki automatinio perjungimo į parengties režimą min.	20
Laikas iki automatinio perjungimo į tinklo parengties režimą min.	20
Patogi priežiūra	
Emal. kamera su "PerfectClean" ir katalizine galine sienele	•
Išorinis garų generatorius	•
Dugno kaitinimo elementas kondensacijos sumažinimui	•
Priežiūros programos	•
Priežiūros programa "Mirkymas"	•
Gaminimo kameros džiovavimo sistema	•
Išimamos grotelės	•
Kalkių šalinimas	•
"CleanGlass" durelės	•
Garų / vandens tiekimas	
"MonoSteam"	•
Garų generatorius, galia kW	2,20
Gėlo vandens bakelis, talpa l	1,0
Vandens įsiurbimo vamzdelis	•
Sauga	
Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priekiu	•
Apsauginis išsijungimas	•
Paleidimo blokatorius	•
Mygtukų blokatorius	•
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	76
Kepimo lygių skaičius	5
Prietaiso matmenys mm (P x A x l)	595 x 596 x 568
Kepimo lygių ženklėjimas	•
Durelių stabdiklis	Dugnas
Gaminimo kameros apšvietimas	1 apvalus šviesos diodas

Garinė orkaitė

kepimui garuose, kepimui, kepinimui su tinklo ryšiu, "TasteControl" ir LED.



Senosios medžiagos numeris: 22745032D

Min. orkaitės režimo temperatūros °C	30
Maks. orkaitės režimo temperatūros °C	250
Min. troškinimo garuose temperatūros °C	70
Maks. troškinimo garuose temperatūros °C	100
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	590
Maks. nišos aukštis, mm	595
Nišos ilgis, mm	550
Svoris, kg	42,0
Bendra prijungta apkrova, kW	3,50
Įtampa, V	220 - 240
Dažnis, Hz	50
Saugikliai, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	•
Lempučių keitimas	Paslauga

Pristatymo komplekte esantys priedai

Kepimo padėklas su "PerfectClean" HBB 71	1
Universalusis padėklas su "PerfectClean" HUBB 71	1
Kepimo ir kepinimo grotelės su "PerfectClean" HBBR 71	1
"FlexiClip" visiškai ištraukiamas įtaisas su "PerfectClean" HFC 71 (pora)	1
Išimami padėklų laikikliai (pora)	1
Perforuoti nerūdijančiojo plieno troškinimo indai	1
Neperforuoti nerūdijančiojo plieno troškinimo indai	1
Kalkių šalinimo tabletės	2

Galimos ekrano kalbos


Galimos ekrano kalbos per "MultiLingua"

 , deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ,
, hrvatski, bahasa
malaysia, niederlands, norsk,
polski, português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar


DGC 7450

Garinė orkaitė


kepimui garuose, kepimui, kepinimui su tinklo ryšiu, "TasteControl" ir LED.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing