

Triflex HX2

Akumulatoriniai dulkių siurbļiai

“Triflex HX2” su patentuotu dizainu “3in1” – nepaprastam lankstumui



- Iki 60 minučių veikimo trukmės#* vieną kartą įkrovus
- Platus elektrinis šepetys su automatinio grindų atpažinimu
- Sulaiko 99,999 %** dulkių dėl naudojamo HEPA** filtro
- Galingiausias “Miele” dulkių siurblys***

* Taikoma 1 galios pakopai be prijungto elektrinio šepetio “Multi Floor XXL”

** IEC 62885-4

*** Valomosios savybės nustatytos palyginus su “Miele” grindų dulkių siurbliu “Complete C3” (SGEF3) su turbo šepetiu “STB 305-3” (dulkių surinkimas nuo kilimų ir kietosios grindų dangos su tarpeliais, pluošto surinkimas nuo kilimų). Pagal IEC 62885-2.

EAN: 4002516445586 / Medžiagos numeris: 11805990 /
Senosios medžiagos numeris: 41OML001EU1

Bendra informacija

Modelio tipas	Triflex HX2
Gamintojo gaminio Nr.	11805990
EAN numeris	4002516445586

Konstrukcija

Akumulatoriniai dulkių siurbļiai	•
Prekių ženklas	Triflex HX2
Prekės tipas	SOMLO

Konstrukcija ir dizainas

Spalva	Lotoso balta
--------	--------------

Plovimas

“Vortex” technologija	•
-----------------------	---

Valdymo patogumas

Elektroninis siurbimo galios valdymas	3 lygių slankiklio valdymas
Keičiamas ličio jonų akumulatorius	•
”Trys viename” dizainas	•

Filtrų sistema

“ComfortClean”	•
Išeinančio oro valymo filtras	“HEPA Lifetime” filtras
Dulkių talpyklos tūris, l	0,5

Techniniai duomenys

Akumulatoriaus tipas	Ličio jonų
Vardinė akumulatoriaus talpa, mAh	2500
Garso stiprumas, dB	77,0
Plotis mm	260
Aukštis, mm	1297
Gylis (mm)	280
Svoris, kg	3,6
Voltai	25,2
”PowerUnit Solo” veikimo trukmė žemoje pakopoje	60
LOW pakopos veikimo trukmė su elektriniais priedais	30
Veikimo trukmė aukštoje pakopoje su elektriniais priedais	14
Siurbiamas plotas, m ²	125
Įkrovimo trukmė, min.	240

Pristatymo komplekte esantys priedai

Antgalis plyšiams valyti	•
Siurbimo šepetėlis	•
Platus antgalis apmušalams “XXL SPD 20”	•
“MultiFloor XXL” elektrinis šepetys	•
Valymo šepetėlis	Ne
Sieninis laikiklis	•
Maitinimo blokas	•