

Triflex HX2 Cat & Dog

Akumulatoriniai dulkių siurbkliai

“Triflex HX2 Cat&Dog” su LED ir rankiniu šepetėliu – pašalina gyvūnų plaukus



- Veikia iki 60 minučių* su vienu įkrovimu
- Automatinis grindų atpažinimas – lengva valdyti
- Sulaiko 99,999 %** dulkių dėl naudojamo HEPA** filtro
- Galingiausias “Miele” dulkių siurbklis***
- Patentuotas**** “3in1” dizainas – įvairiapusiam valymui

* Taikoma 1 galios pakopai be prijungto elektrinio šepetėlio “Multi Floor XXL”

** IEC 62885-4

*** Valomosios savybės nustatytos palyginus su “Miele” grindų dulkių siurbklio “Complete C3” (SGEF3) su turbo šepetėliu “STB 305-3” (dulkių surinkimas nuo kilimų ir kietosios grindų dangos su tarpeliais, pluošto surinkimas nuo kilimų). Pagal IEC 62885-2.

**** Patentas: DE 10 2016 105 475 B4

EAN: 4002516445593 / Medžiagos numeris: 11806000 /
Senosios medžiagos numeris: 41OMLO30EU1

Bendra informacija

Modelio tipas	Triflex HX2 Cat & Dog
Gamintojo gaminio Nr.	11806000
EAN numeris	4002516445593

Konstrukcija

Akumulatoriniai dulkių siurbkliai	•
Prekių ženklas	Triflex HX2
Prekės tipas	SOMLO

Konstrukcija ir dizainas

Spalva	Obsidiano juoda
--------	-----------------

Plovimas

“Vortex” technologija	•
-----------------------	---

Valdymo patogumas

Elektroninis siurbimo galios valdymas	3 lygių slankiklio valdymas
Keičiamas ličio jonų akumuliatorius	•
”Trys viename” dizainas	•

Filtrų sistema

“ComfortClean”	•
Išsėtinančio oro valymo filtras	“HEPA Lifetime” filtras
Dulkių talpyklos tūris, l	0,5

Techniniai duomenys

Akumuliatoriaus tipas	Ličio jonų
Vardinė akumuliatoriaus talpa, mAh	2500
Garso stiprumas, dB	77,0
Plotis mm	260
Aukštis, mm	1297
Gylis (mm)	280
Svoris, kg	3,6
Voltai	25,2
”PowerUnit Solo” veikimo trukmė žemoje pakopoje	60
LOW pakopos veikimo trukmė su elektriniais priedais	30
Veikimo trukmė aukštoje pakopoje su elektriniais priedais	14
Siurbiamas plotas, m ²	125
Įkrovimo trukmė, min.	240

Pristatymo komplekte esantys priedai

Antgalis plyšiams valyti	•
Siurbimo šepetėlis	•
Platus antgalis apmušalams “XXL SPD 20”	•
“MultiFloor XXL” elektrinis šepetys su “BrilliantLight”	•
Valymo šepetėlis	Ne
Sieninis laikiklis	•
Maitinimo blokas	•
“HX-EC 10 Electro Compact”	•