

DAS 2620

Plokščias gartraukis

su "EasySwitch" valdikliu patogiam valdymui



- Klasikinio dizaino – nerūdijančiojo plieno skydelis, 60 cm pločio
- Tolygus apšvietimas – šviesos diodų juostele
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo
- Saugus ir lengvas valymas – "Miele CleanCover"
- Recirk. oro su "Active AirClean" arba "Longlife AirClean" filtru



EAN: 4002516463412 / Medžiagos numeris: 11862150 /
Senosios medžiagos numeris: 28S2620SD

Bendra informacija	
Modelio žymuo	DAS 2620
Gamintojo gaminio numeris	11862150
EAN numeris	4002516463412
Rinkodaros klasė	Silver
Konstrukcija	
Plokščiasis gartraukis	•
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Nerūdijantysis plienas
Veikimo režimai	
Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Reikalingas papildomas permontavimo rinkinys į cirkuliuojančio oro režimą	DUU 151, DUU 150
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P
Valdymo patogumas	
Elektroninis valdymas	•
"Booster" lygiai	1
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	41,7
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	A
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas gaubto vidus, su "CleanCover" danga	•
Filtrų sistema	
Nerūdijančiojo plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	1
Apšvietimas	
Vatų skaičius x	1 x 3,2 W
Apšvietimo stiprumas, lx	310 lx
Spalvinė temperatūra, K	3500 Kelvin
Ventiliatorius	
Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius	•
Oro ištraukimas	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	195
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	295
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	410
Veikiant "Booster" lygiu: oro debitas (m³/h)	555
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	47,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	55,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	61,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	68,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13	34,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13	41,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13	47,0

DAS 2620

Plokščias gartraukis

su "EasySwitch" valdikliu patogiam valdymui



EAN: 4002516463412 / Medžiagos numeris: 11862150 /

Senosios medžiagos numeris: 28S2620SD


Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13 54,0

Cirkuliuojantis oras	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	190
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	290
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	415
"Booster" lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	550
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	53,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	60,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	68,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	74,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	39,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	46,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	54,0
Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	61,0
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	•
Techniniai duomenys	
Gartraukio plotis, mm	596
Gartraukio aukštis, mm	36
Gartraukio ilgis, mm	273
Mažiausias atstumas iki elektrinės kaitlentės, mm	450
Mažiausias atstumas iki dujinių kaitviečių (daug. 12,6 kW bendroji galia, degiklis ≤ 4,5 kW), mm	650
Grynasis svoris, kg	12,0
Elektros laido ilgis, m	1,5
Apsauginis kontaktinis kištukas	•
Bendra prijungta apkrova, kW	0,20
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50
Montavimo nuorodos	
Ištraukiamoji jungtis viršuje	•
Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm	150
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Atgalinė sklendė	•

DAS 2620

Plokščias gartraukis

su "EasySwitch" valdikliu patogiam valdymui



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings