


DAS 4640

Plokščias gartraukis

skirta įmontuoti siaurose sieninėse spintose su "EasySwitch" valdikliu



- Idealiai dera su "Con@ctivity" kaitlentėmis
- Lengvo dizaino – permatomas stiklinis skydelis, 60 cm pločio
- Tolygus apšvietimas – šviesos diodų juoste
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo
- Recirk. oro su "Active AirClean" arba "Longlife AirClean" filtru



EAN: 4002516496304 / Medžiagos numeris: 11862220 /
Senosios medžiagos numeris: 28S4640TD

Bendra informacija

Modelio tipas	DAS 4640
Gamintojo gaminio Nr.	11862220
EAN numeris	4002516496304
Rinkodaros klasė	Gold

Konstrukcija

Plokščiasis gartraukis	•
------------------------	---

Konstrukcija ir dizainas

Spalva	Permatomas stiklas
--------	--------------------

Veikimo režimai

Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Reikalingas papildomas permontavimo rinkinys į cirkuliuojančio oro režimą	DUU 151
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą	DKF 31-P, DKF 31-R

Valdymo patogumas

Sujungimas su "Miele@home"	•
Elektroninis valdymas	•
"Con@ctivity"	Taip
"EasySwitch"	•
"Booster" lygiai	1
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min.	•
Riebalų filtro prisotinimo indikatorius	•
Aktyvintosios anglies filtro prisotinimo indikatorius	•

Smart Extras

"RemoteUpdate"	•
Informaciniai pranešimai	•
"Smart Home" integravimas	•

Efektivumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A+
Elektros energijos valdymo sistema	•
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	27,4
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	B

Patogi priežiūra

Lengvai valomas gaubto vidus, su "CleanCover" danga	•
---	---

Filtrų sistema

Nerūdijančio plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	2
--	---

Apšvietimas

Vatų skaičius x	1 x 3 W
Apšvietimo stiprumas, lx	300 lx
Spalvinė temperatūra, K	3500 Kelvin
Šviesos reguliavimo funkcija	•

Ventiliatorius

Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius	•
--	---


Oro ištraukimas

1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	180
--	-----

DAS 4640

Plokščias gartraukis

skirta įmontuoti siaurose sieninėse spintose su "EasySwitch" valdikliu



EAN: 4002516496304 / Medžiagos numeris: 11862220 /

Senosios medžiagos numeris: 28S4640TD

2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	270
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	380
Veikiant "Booster" lygiu: oro debitas (m³/h)	600
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	37,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	45,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	52,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	64,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	23,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	31,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	39,0
Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	50,0

Cirkuliuojantis oras

1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	160
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	260
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	405
"Booster" lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	580
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	41,0
Triukšmo stiprumo lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	70,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	50,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	61,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	27,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	37,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	48,0
Triukšmo slėgio lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	57,0

Sauga

Apsauginis išsijungimas	•
Vieno sluoksnio apsauginis stiklas	•

Techniniai duomenys

Mažiausias atstumas iki elektrinės kaitlentės, mm	450
Gartraukio plotis, mm	561
Gartraukio aukštis, mm	68
Grynasis svoris, kg	12,0
Gartraukio ilgis, mm	307
Elektros laido ilgis, m	1,5
Apsauginis kontaktinis kištukas	•
Bendra prijungta apkrova, kW	0,08
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50


Montavimo nuorodos

Ištraukiamoji jungtis viršuje	•
Ištraukiamoji jungtis viršuje ir gale	•
Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm	150
Montavimo šablonas	•

DAS 4640

Plokščias gartraukis

skirta įmontuoti siaurose sieninėse spintose su "EasySwitch" valdikliu



EAN: 4002516496304 / Medžiagos numeris: 11862220 /
Senosios medžiagos numeris: 28S4640TD

Pristatymo komplekte esantys priedai


Atgalinė sklendė

•

DAS 4640

Plokščias gartraukis

skirta įmontuoti siaurose sieninėse spintose su "EasySwitch" valdikliu



DAS4640, Installation drawings