

DAS 4930 Plokščias gartraukis su intuityviu "SmartControl" valdymu



- Elegantiškas dizainas – obsidiano juodos skydelis, 90 cm pločio
- Išskirtinis valdymo patogumas – "Con@ctivity"
- Tolygus apšvietimas – šviesos diodų juoste
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo
- Recirk. oro su "Active AirClean" arba "Longlife AirClean" filtru



EAN: 4002516496236 / Medžiagos numeris: 11862270 /
Senosios medžiagos numeris: 28S4930BD

Bendra informacija	
Modelio tipas	DAS 4930
Gamintojo gaminio Nr.	11862270
EAN numeris	4002516496236
Rinkodaros klasė	Gold
Konstrukcija	
Plokščiasis gartraukis	•
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Obsidiano juoda
Veikimo režimai	
Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Reikalingas papildomas permontavimo rinkinys į cirkuliuojančio oro režimą	DUU 151, DUU 150
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
Elektroninis valdymas	•
"Con@ctivity"	Taip
Galios lygiai (be "Booster" lygio)	3
"SmartControl"	•
"Booster" lygiai	2
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min.	•
Riebalų filtro prisotinimo indikatorius	•
Aktyvintosios anglies filtro prisotinimo indikatorius	•
Smart Extras	
"RemoteUpdate"	•
Informaciniai pranešimai	•
"Smart Home" integravimas	•
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A+++
Elektros energijos valdymo sistema	•
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	23,4
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	A
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas gaubto vidus, su "CleanCover" danga	•
Filtrų sistema	
Nerūdijančio plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	1
Apšvietimas	
Vatų skaičius x	1 x 3 W
Apšvietimo stiprumas, lx	300 lx
Spalvinė temperatūra, K	3500 Kelvin
Šviesos reguliavimo funkcija	•
Ventiliatorius	
Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius	•

DAS 4930 Plokščias gartraukis su intuityviu "SmartControl" valdymu



EAN: 4002516496236 / Medžiagos numeris: 11862270 /
Senosios medžiagos numeris: 28S4930BD

Oro ištraukimas

1 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	180
2 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	280
3 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	400
Veikiant "Booster" lygiu: oro debitas (m ³ /h)	600
"Booster" 2 pakopos oro debitas (m ³ /h) pagal EN 61591	720
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	37,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	47,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	55,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	66,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	70,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	24,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	33,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	41,0
Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	52,0
Garso slėgis veikiant "Booster" 2 lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	56,0

Cirkuliuojantis oras

1 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	165
2 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	265
3 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	380
"Booster" lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	585
"Booster" 2 lygio oro debitas (m ³ /h) pagal EN 61591	695
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	43,0
Triukšmo stiprumo lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	73,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	53,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	61,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	77,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	29,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	39,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	48,0
Triukšmo slėgio lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	59,0
Garso slėgis veikiant "Booster" 2 lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	63,0

Sauga

Apsauginis išsijungimas	•
Vieno sluoksnio apsauginis stiklas	•

Techniniai duomenys

Mažiausias atstumas iki elektrinės kaitlentės, mm	450
Gartraukio plotis, mm	896
Gartraukio aukštis, mm	36
Mažiausias atstumas iki dujinių kaitviečių (daug. 12,6 kW bendroji galia, degiklis ≤ 4,5 kW), mm	650
Grynasis svoris, kg	14,0

DAS 4930

Plokščias gartraukis

su intuityviu "SmartControl" valdymu



EAN: 4002516496236 / Medžiagos numeris: 11862270 /



Senosios medžiagos numeris: 28S4930BD

Gartraukio ilgis, mm	273
Elektros laido ilgis, m	1,5
Apsauginis kontaktinis kištukas	•
Bendra prijungta apkrova, kW	0,16
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50
Montavimo nuorodos	
Ištraukiamoji jungtis viršuje	•
Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm	150
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Atgalinė sklendė	•

DAS 4930

Plokščias gartraukis

su intuityviu "SmartControl" valdymu



DAS4930, DAS4931, Installation drawings