

KS 4887 DD

Pastatomas šaldytuvas

su "PerfectFresh Active", "FlexiLight2.0", "Click2open" – didžiausiam patogumui.



- 5x ilgiau šviežia dėl aktyvaus drėkinimo – "PerfectFresh Active"
- Individualiai reguliuojamas lentynų apšvietimas – "FlexiLight2.0"
- Prietaisus be rankenėlių nesunku atidaryti su "Click2open"
- Tolygus temp. paskirstymas po visą prietaisą – su "DynaCool"
- Individualiai reguliuojamas vidinių durelių lentynėlių aukštis



EAN: 4002516515913 / Medžiagos numeris: 11949670 /

Senosios medžiagos numeris: 36488740EU1

Bendra informacija	
Modelio žymuo	KS 4887 DD
Gamintojo gaminio numeris	11949670
EAN numeris	4002516515913
Rinkodaros klasė	Platinum
Prietaiso kategorija	
Šaldytuvas	•
Konstrukcija	
Pastatomas prietaisas	•
Durelių stabdiklis	dešinė
Keičiamas durelių stabdiklis	•
Gali būti statomas "Side-by-Side"	•
Dizainas	
Korpuso spalva	Sidabras
Priekinės dalies spalva	Nerūdijantysis plienas / "CleanSteel"
Ventiliatoriaus apšvietimas	•
Šviežumo sistemos apšvietimas	•
Valdymo patogumas	
Šaldytuvo zonos apšvietimas	"FlexiLight" 2,0
Sujungimas su "Miele@home"	•
Šviežumo sistema	PerfectFresh Active
Vidinių durelių perstatymas	•
"ComfortClean"	•
"ComfortSize"	•
"DynaCool"	•
"SoftClose"	•
"SelfClose"	•
Durelių atidarymo mechanizmas	"Click2open"
Smart Extras	
Šaldymo patarimai	•
"RemoteUpdate"	•
Šaldymo režimai	•
Informaciniai pranešimai	•
"Smart Home" integravimas	•
Valdymas	
Naudotojo sąsajos	"FreshTouch"
Tikslus temp. nustatymas	Šaldytuvo temperatūra
"SuperCool"	•
Temperatūros zonų skaičius	2
Šabo režimas	•
Vakarėlio režimas	•
Atostogų režimas	•
Šaldytuvas / zonos	
Lentynų skaičius	5
iš jų dalijamos ("FlexiBoard")	1
iš jų apšviestos	3
Chromuoto metalo butelių stovas	•

KS 4887 DD

Pastatomas šaldytuvas

su "PerfectFresh Active", "FlexiLight2.0", "Click2open" – didžiausiam patogumui.



EAN: 4002516515913 / Medžiagos numeris: 11949670 /


Senosios medžiagos numeris: 36488740EU1

Šviežumo stalčių skaičius	3
Sausoji galinė sienelė	"CleanSteel"
Vidinių durelių lentynėlių skardinėms skaičius	2
Vidinė durelių lentynėlė buteliams	2
Vidinė durelių lentynėlė	4
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A–G)	D
Energijos sąnaudos per metus, kWh	134,00
Energijos sąnaudos per 24 h, kWh	0,36
Sauga	
Užrakinimo funkcija	•
Išspėjamas durelių signalas	•
Optinis durelių išspėjamas signalas	•
Techniniai duomenys	
Prietaiso plotis, mm	597
Prietaiso aukštis, mm	1855
Prietaiso ilgis, mm	675
Svoris, kg	76,4
Klimato klasė	SN-T
Šaldytuvo zona, l	387
iš jų "PerfectFresh" zona, l	141
Bendras naudingasis tūris, l	386
Skleidžiamo triukšmo klasė (A–D)	B
Skleidžiamas akustinis triukšmas dB(A) re1pW	34
Elektros srovės sąnaudos miliamperais, (mA)	1200
Įtampa, V	220 - 240
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50 - 60
Elektros laidų ilgis, m	2,0
Lempučių keitimas	Paslauga
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Lentynėlė kiaušiniams	•
Rūšiavimo dėžutė "PerfectFresh"	•


KS 4887 DD

Pastatomas šaldytuvas


su "PerfectFresh Active", "FlexiLight2.0", "Click2open" – didžiausiam patogumui.




K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb
Blackboard, KS4887DD, installation




FN4872D, FN4874C, KS4887DD, installation sketch




KFN4898CD bs, KFN4898AD bs, KS4887DD edt/cs,
top view




KS4887DD, FNS4882D, top view, Side-by-Side




KS4383ED, KS4887DD, FNS4382D, FNS4382E,
FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of
kitchen units, edt/cs, ws, bst, el



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,
KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,
KS4887DD, installation sketch



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,
KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,
KS4887DD, top view