

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu

su dviem itin didelėmis "PowerFlex XL" maisto ruošimo zonomis oro ištr. režimui



- Tyliausias "TwoInOne" tik iš "Miele" – "Silence Motor"
- Pritaikyta lanksčios ištraukimo linijos įrengimui (pvz., su DFKS-AR)
- Daug vietos – 4 plačios kaitvietės, įsk. 2 "PowerFlex" XL zonas
- Automatinis ventiliatoriaus lygių reguliavimas – "Con@ctivity"
- Visiškai juodas dizainas suteikia elegantišką išvaizdą



EAN: 4002516755944 / Medžiagos numeris: 12438920 /
Senosios medžiagos numeris: 26767678D

Bendra informacija	
Modelio žymuo	KMDA 7676 FL-A BlackPerfection
Gamintojo gaminio numeris	12438920
EAN numeris	4002516755944
Rinkodaros klasė	Platinum
Konstrukcija	
Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu	•
Veikimo režimai	
Oro ištraukimui reikalingi papildomi priedai	DMK 150-1, DFK-xxxx
Dizainas	
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	•
Montavimas vienoje plokštumoje	•
Stiklo keramikos spalva	Juoda
Montavimas ant stalviršio	•
Plokščiasis gartraukis	•
Dengiamųjų grotelių spalva	Juoda
Riebalų filtro spalva	Juoda
Kaitviečių savybės	
Kaitviečių skaičius	4
Maisto ruošimo zonų skaičius	2
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	4
"PowerFlex" kaitvietės	
Skaičius	4
Tipas	"PowerFlex XL" maisto ruošimo zona
Skersmuo, mm	Ø 150 – 230
Galia, W	2100
"Booster" funkcija, W	3000
"TwinBooster" funkcija, W	3650
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	Kairėje
Tipas	"PowerFlex XL" maisto ruošimo zona
Dydis, mm	230x460
Maks. "Booster" galia, W	4800
Maks. galia, W	3400
Maks. "TwinBooster" galia, W	7300
2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	dešinėje
Tipas	"PowerFlex XL" maisto ruošimo zona
Dydis, mm	230x460
Maks. "Booster" galia, W	4800
Maks. galia, W	3400
Maks. "TwinBooster" galia, W	7300
Valdymo patogumas	
Valdymas jutikliniais mygtukais	"ComfortSelect White"
"Miele@home"	•

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu

su dviem itin didelėmis “PowerFlex XL” maisto ruošimo zonomis oro ištr. režimui



EAN: 4002516755944 / Medžiagos numeris: 12438920 /

Senosios medžiagos numeris: 26767678D

“Con@ctivity”	•
Skaitmeninis galios lygio rodymas	•
Indikatoriaus spalva	Balta
Automatinė užvirinimo sistema	•
Nuolatinis puodo atpažinimas	•
Maisto pašildymas	•
“Stop&Go” funkcija	•
“Recall” funkcija	•
Laikmatis	•
Automatinio išjungimo funkcija	•
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	•
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min.	•
Riebalų filtro būklės rodmuo	•
Lengvai valomas gaubto vidus, su “CleanCover” danga	•
Smart Extras	
Receptai	•
“Smart Home” integravimas	•
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A+
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	31,5
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,3
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Energijos sąnaudos tinklo parengties režimu, W	2,0
Laikas iki automatinės išjungties būsenos min.	10
Laikas iki automatinio perjungimo į parengties režimą min.	10
Laikas iki automatinio perjungimo į tinklo parengties režimą min.	10
Riebalų atskyrimo klasė	A
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	•
Valymo apsauga	•
Oro ištraukimas	
Oro debito pakopa min. (m³/h) pagal EN 61591	195
Oro debito pakopa maks. (m³/h) pagal EN 61591	538
Intensyvus lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	615
Garso galios pakopa maž. (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	41
Garso galios pakopa didž. (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	64
Garso stiprumas veikiant “Booster” lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	67
Garso slėgis min. (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	27,0
Garso slėgio pakopa didž. (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	50,0
Triukšmo slėgio lygis veikiant “Intensive” lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	53,0
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	•
Užrakinimo funkcija	•
Paleidimo blokatorius	•

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu

su dviem itin didelėmis “PowerFlex XL” maisto ruošimo zonomis oro ištr. režimui



EAN: 4002516755944 / Medžiagos numeris: 12438920 /

Senosios medžiagos numeris: 26767678D

Įmontuotas aušinimo ventiliatorius	•
Apsauga nuo perkaitimo	•
Liekamosios šilumos indikatorius	•
Lango kontaktinio jungiklio jungtis	•

Techniniai duomenys

Matmenys, mm (plotis)	800
Matmenys, mm (aukštis)	238
Matmenys, mm (ilgis)	520
Įmontavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	238
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	780 mm
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	500 mm
Vidiniai išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	780
Vidiniai išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	500
Svoris, kg	20
Išor. išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	804
Išor. išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	524
Bendra prijungta apkrova, kW	7,50
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50 - 60
Elektros laido ilgis, m	2


Pristatymo komplekte esantys priedai

Jungimo laidas	•
----------------	---


KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu


su dviem itin didelėmis “PowerFlex XL” maisto ruošimo zonomis oro ištr. režimui




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play


KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu


su dviem itin didelėmis “PowerFlex XL” maisto ruošimo zonomis oro ištr. režimui




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air



KMDA7676-1FL/FR, KMDA7876-1FL/FR, KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Exhaust air