

G 7980 SCVi AutoDos K2O

Visiškai įmontuojama indaplovė

A | 41 dB | Stalo įrankių stalčius | "MaxiComfort" krepšiai | "M Touch" | "BrilliantLight"



- Išbandyta remiantis 20 metų naudojimo trukme*
- Aukšč. A energijos vartoj. efekt. klasė – taupote energiją ir tausojate aplinką
- Beribis lankstumas, "Premium" krepšio konstrukcija – "MaxiComfort" krepšiai
- Intuityvus, greitas ir aiškus jutiklinis valdymas – "M Touch" ekranas
- Patogu pakrauti, nes viskas puikiai matoma net tamsoje – "BrilliantLight"
- Patogu, veiksminga, tvaru – geriausi plovimo rezultatai su automatinio skalbiklio dozavimu iš "PowerDisk"
- Leidžia mėgautis tobulu virtuvės dizainu ir automat. atidarymu – "Knock2open"

* G 5000 and G 7000 indaplovių serijos kūrimo etape "Miele" išbandė modelius ir pagrindinius komponentus, naudodant juos 5600 plovimo ciklų (= 280 indų plovimo ciklų per metus 20 metų laikotarpiu) įvairiose programose. Daugiau: miele.com/20years



EAN: 4002516745297 / Medžiagos numeris: 12440460 /
Senosios medžiagos numeris: 217980620E1

Bendra informacija

Modelio tipas	G 7980 SCVi AutoDos K2O
Gamintojo gaminio Nr.	12440460
EAN numeris	4002516745297
Rinkodaros klasė	Diamond

Konstrukcija

Visiškai įmontuojamos indaplovės	•
60 cm indaplovė	•

Dizainas

Skydelio spalva	"CleanSteel" / obsidiano juoda
Skydelio konstrukcija	Visiškai integruotas valdymo skydelis
Valdymo tipas	Jutiklinis valdymas
Ekranas	"M Touch Vi"
Ekranas spalva	Balta
Apšviestas logotipas	•
"MultiLingua"	•

Patogumas

Sujungimas su "Miele@home"	•
Automatinis dalijimas su "PowerDisk"	•
"Knock2open"	•
Pagalbinis įtaisas durims uždaryti	"AutoClose" su "ComfortClose" funkcija
"BrilliantLight"	•
Likusio laiko rodmuo	•
Uždėtas paleidimas iki 24 val.	•
Veikimo indikatorius	optinis ir akustinis, garsumo valdymas
Pasveikinimo melodija	•
Galimas indų papildymas	•
Ekranas kalbos parinktys	•

Smart Extras

Pripildymo lygis	•
Suvartojimo ataskaitos skydelis	•
Informaciniai pranešimai	•
"Dishwashing Assistant"	•
"AutoStart"	•

Smart Extras

"MobileStart"	•
"AI Diagnostics"	•
"RemoteUpdate"	•
"Smart Home" integravimas	•

Efektivumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A–G)	A
Automatinės programos vandens sąnaudos, l	6,0
ECO programos vieno plovimo vandens sąnaudos (ciklo), l	8,4
ECO programos energijos sąnaudos, kWh	0,54

G 7980 SCVi AutoDos K2O

Visiškai įmontuojama indaplovė

A | 41 dB | Stalo įrankių stalčius | "MaxiComfort" krepšiai | "M Touch" | "BrilliantLight"



EAN: 4002516745297 / Medžiagos numeris: 12440460 /

Senosios medžiagos numeris: 21798062OE1

ECO programos energijos sąnaudos 100 plovimo (ciklų), kWh 54

ECO programos karšto vandens vartojamosios vertės, kWh 0,29

ECO programos trukmė minutėmis 230

Imamoji galia su laiko pasirinkimu, W 0,90

Imamoji galia išjungties būsenoje, W 0,30

Imamoji galia parengties būsenoje, W 0,30

Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W 0,90

Standartinių pietų rinkinių skaičius 14

Garso emisijos klasė B

Garso emisija dB(A) 41

"FlexiTimer" su "EcoStart" •

"EcoFeedback" •

Patikrinta higiena •

Karšto vandens jungtis •

Pusinis pakrovimas •

Rezultatų kokybė

Skalavimas gėlu vandeniu •

"AutoOpen" džiovinimas •

"SensorDry" •

Vandens minkštinimo sistema Univ. vandens minkštiklis iki 70 ° dH, Ekonomiškas druskos vartojimas, "Brilliant GlassCare"

Aktyvus kondensacinis džiovinimas •

"BrilliantGlassCare" •

Plovimo programos

"QuickPowerWash" •

ECO •

Automatinė •

"ComfortWash 45 °C" •

Intensyvioji 75 °C •

"PowerWash" •

"ComfortWash+ 55 °C" •

Gležniems audiniams •

Higieninės programos •

"SolarSpar" •

Labai tyli, 37 dB (A) •

Makaronai / paelija •

Be viršutinio stalčiaus 65 °C •

Prietaiso priežiūra •

Druskos išskalavimas •

Plovimo parinktis

"AutoDos" •

"BottleClean" •

Sparčioji •

"IntenseZone" •

Labai švarūs •

G 7980 SCVi AutoDos K2O

Visiškai įmontuojama indaplovė

A I 41 dB I Stalo įrankių stalčius I "MaxiComfort" krepšiai I "M Touch" I "BrilliantLight"

EAN: 4002516745297 / Medžiagos numeris: 12440460 /

Senosios medžiagos numeris: 21798062OE1

Labai sausi

•

Krepšio konstrukcija

Stalo įrankių išdėstymas	"3D MultiFlex" stalčius
"FlexCare" taurių laikiklis	3
"FlexCare" puodelių stovas	1
Krepšio forma	"MaxiComfort"
"MultiClip"	•
"FlexCare Glass & Bottle"	•
XL asistentas	•
"StrawClean"	•

Sauga

"Waterproof" sistema	•
Sietelio kontrolinis indikatorius	•
Informacija apie higieną	•

Techniniai duomenys

Min. nišos plotis, mm	600
Maks. nišos plotis, mm	600
Min. nišos aukštis, mm	805
Maks. nišos aukštis, mm	870
Nišos ilgis, mm	550
Prietaiso plotis, mm	598
Prietaiso aukštis, mm	805
Prietaiso ilgis, mm	550
Prietaiso ilgis atidarius dureles, cm	116,5
Grynasis svoris, kg	48,0
Bendra prijungta apkrova, kW	2,00
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Elektros dažnio standartas	50
Vandens įleidimo žarnos ilgis, m	1,50
Vandens išleidimo žarnos ilgis, m	1,50
Elektros laidų ilgis, m	1,70
Min. priekinio skydelio svoris, kg	4,0
Maks. priekinio skydelio svoris, kg	11,0
(galima modifikuoti į min. klientų aptarnavimo skyriuje)	7,0
[galima modifikuoti į maks. klientų aptarnavimo skyriuje]	14,0
Lempučių keitimas	Paslauga
Pristatymo komplekte esantys priedai	
1 x "PowerDisk"	•
Kuponas 6 x "PowerDisk"	•

G 7980 SCVi AutoDos K2O

Visiškai įmontuojama indaplovė

A | 41 dB | Stalo įrankių stalčius | "MaxiComfort" krepšiai | "M Touch" | "BrilliantLight"



EAN: 4002516745297 / Medžiagos numeris: 12440460 /

Senosios medžiagos numeris: 21798062OE1

Galimos ekrano kalbos


Galimos ekrano kalbos naudojant "MultiLingua"

? ? ? ? ? ? ? ? , ?
 ? , ? ? ? ? ? , deutsch,
 dansk, english (AU), english
 (GB), english (US), suomi,
 français (FR), ελληνικά,
 italiano, ? ? ? ? , ? ? ? ? ,
 hrvatski, bahasa malaysia,
 nederlands, norsk, polski,
 portugês, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar

G 7980 SCVi AutoDos K2O

Visišškai įmontuojama indaplovė

A | 41 dB | Stalo įrankių stalčius | "MaxiComfort" krepšiai | "M Touch" | "BrilliantLight"



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)