

TEL695WP Steam&9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

9 kg I "ComfortSensor" I "SteamCare" I "SilenceDrum" I "DryCare 40"



- "SteamCare" glotnina ir atnaujina, sutaupysite laiko lygindami
- "SilenceDrum"## sumažina garsus ir užtikrina juntamai tylėsnį džiovinimą
- Taupykite laiką rūšiuodami; "DryCare 40" idealiai tinka 40 °C skalbiniams**
- -
- Galimybė valdyti visas savo džiovyklės funkcijas programėlėje su "Miele@home"***

* Patentas: EP 4 163 433

** Netinka gaminams iš vilnos ir šilko.

*** Tai yra atskiras "Miele & Cie. KG" skaitmeninis pasiūlymas. Funkcijos gali skirtis ir priklausyti nuo modelio ir šalies. "Miele" programėlėje būtina sutikti su "Miele" skaitmeninių produktų ir paslaugų bendrosiomis sąlygomis ir privatumo politika. "Miele" pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti skaitmeninį pasiūlymą.



EAN: 4002516782513 / Medžiagos numeris: 12488090 / Senosios medžiagos numeris: 12EL6952EU1

Bendra informacija

Modelio tipas	TEL695WP Steam&9kg
Gamintojo gaminio Nr.	12488090
EAN numeris	4002516782513
Rinkodaros klasė	Platinum

Konstrukcija

Galima montuoti į kolonėlę	•
"Side-by-side"	•
Galima statyti po stalviršiu	•
Durelių stabdiklis	kairėje

Konstrukcija

Prekių ženklas	T1 "Chrome Edition"
Džiovyklė su šiluminiu siurbliu	•

Dizainas

Prietaiso spalva	Lotoso balta
Skydelio spalva	Lotoso balta
Sukamojo parinkties jungiklio spalva	Lotoso balta / chromuotas žiedas
Skydelio konstrukcija	Nuožulnis
Valdymo tipas	Sukamasis jungiklis
Ekranas	"ComfortSensor" baltos spalvos, 1 eilutė

Džiovinimo rezultatas

Reguliuojamo laiko džiovinimas "PerfectDry"	•
Kvapų sistema "FragranceDos2"	•
Išmanus būgno sukimosi krypties keitimas	•
"HygieneDry"	•

Skalbinių tausojimas

"SilenceDrum"	•
Pakrovimas, kg	9

Valdymo patogumas

Sujungimas su "Miele@home"	•
"Wash2Dry"	•
Uždeltas paleidimas iki 24 val.	•
Likusio laiko rodmuo	•
Programos sekos indikatorius	Ne
Būgno apšvietimas	Šviesos diodas
"MultiLingua"	•
Akustinis paketas žemiausioms triukšmo vertėms	•
Kondensato indas	•
Integruota kondensato išleidimo linija	•
"AddLoad"	•

Smart Extras

Suvartojimo ataskaitos skydelis	•
Informaciniai pranešimai	•
"Wash2Dry"	•

Smart Extras

"MobileStart"	•
---------------	---

TEL695WP Steam&9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

9 kg I “ComfortSensor” I “SteamCare” I “SilenceDrum” I “DryCare 40”



EAN: 4002516782513 / Medžiagos numeris: 12488090 /

Senosios medžiagos numeris: 12EL6952EU1

“AI Diagnostics”	•
“RemoteUpdate”	•
“Smart Home” integravimas	•
Efektyvumas	
Pataisomumo klasė (A–E)	B
Sąnaudų prognozė	•
“DryProtect”	•
Techninės priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis	•
“DuraLife” variklis	•
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A – G)	C
Kondensacijos efektyvumo klasė (A–D)	A
Kondensacijos efektyvumas %	94
Svertinės energijos sąnaudos 100 veikimo ciklų programoje “EDO sausi, tinkami dėti į spintą”, kWh	101
Skleidžiamas akustinis triukšmas įprasoje programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą dB(A) re1pW”	62
Skleidžiamo akustinio triukšmo klasė (A–D)	B
Veikimo trukmė programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą”, maž.	184
Džiovinimo programos	
Automatinė plus	•
Medvilnei	•
ECO	•
Lengvai prižiūrėti	•
Gležni audiniai	•
Marškiniai	•
Šilkinų audinių baigiamasis apdorojimas	•
Vilnonių audinių baigiamasis apdorojimas	•
“Express” programa	•
Džinsai	•
Lauko drabužiai	•
Impregnavimas	•
Sportinė apranga	•
Pagalvės, įprasto dydžio	•
Vėdinimas šaltu oru	•
Nuolatinis šiltasis vėdinimas	•
Krepšio programa	•
Pirminis lyginimas	•
Patalynė	•
Baigiamoji fazė, garai	•
Pap. džiovinimo funkcijos	
Apsauga nuo glamžymosi	•
Zirzeklis	•
“DryCare 40”	•
“DryFresh”	•
“PowerFresh”	•
Kokybė	
Minkšti iškilumai	•

TEL695WP Steam&9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

9 kg I “ComfortSensor” I “SteamCare” I “SilenceDrum” I “DryCare 40”



EAN: 4002516782513 / Medžiagos numeris: 12488090 /
Senosios medžiagos numeris: 12EL6952EU1

Sauga

PIN kodas

•

Rodmuo “Ištuštinti indą”

•

Indikatorius “Išvalyti filtrą”

•

Optinė sąsaja

•

Techniniai duomenys

Matmenys, mm (plotis)

596

Matmenys mm (A x P x I)

850 x 596 x 636

Matmenys, mm (aukštis)

850

Matmenys, mm (ilgis)

636

Svoris, kg

57

Įtampa, V

220 - 240

Saugikliai, A

10

Dažnis, Hz

50

Bendra prijungta apkrova, kW

1,10

Elektros laido ilgis, m

2,0

Hermetiškai sandarus

•

Šaldymo agento rūšis

R290

Šaltnešio kiekis, kg

0,14

Šaldymo agento išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO₂ e

3

Prietaiso išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO₂ e

0,42

Lempučių keitimas

Paslauga

Pristatymo komplekte esantys priedai

Kvapų flakonas

•

Dovanų kuponas antram kvapų flakonėliui

•

Galimos ekrano kalbos


Galimos ekrano kalbos naudojant “MultiLingua”

??, ?????, deutsch, dansk, english (AU), english (GB), english (US), suomi, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, ???, ????, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, portuguese, română, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


TEL695WP Steam&9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:


9 kg | “ComfortSensor” | “SteamCare” | “SilenceDrum” | “DryCare 40”




T1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm