

TSL683WP Steam&9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

9 kg | "ComfortSensor" | "SteamCare" | "SilenceDrum" | "DryCare 40"



- Išbandyta net 20 metų trunkanti tobula skalbinių priežiūra*
- "SteamCare" glotnina ir atnaujina, sutaupysite laiko lygindami
- "SilenceDrum"*** sumažina garsus ir užtikrina juntamai tylesnį džiovinimą
- Taupykite laiką rūšiuodami; "DryCare 40" idealiai tinka 40 °C skalbiniams***
- -
- Galimybė valdyti visas savo džiovyklės funkcijas programėlėje su "Miele@home"****

* Kurdamą T1 / T2 džioviklių seriją "Miele" išbandė modelius ir pagrindinius komponentus, naudojant juos 5000 džiovinimo ciklų (= 5 džiovinimo ciklai per savaitę, 50 savaičių per metus) įvairiose programose. Galutinių gaminių ilgaamžiškumui garantija netaikoma. Daugiau žr.: miele.com/20years

** Patentas: EP 4 163 433

*** Netinka gaminiams iš vilnos ir šilko.

**** Tai yra atskiras "Miele & Cie. KG" skaitmeninis pasiūlymas. Funkcijos gali skirtis ir priklausyti nuo modelio ir šalies. "Miele" programėlėje būtina sutikti su "Miele" skaitmeninių produktų ir paslaugų bendrosiomis sąlygomis ir privatumo politika. "Miele" pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti skaitmeninį pasiūlymą.



EAN: 4002516783282 / Medžiagos numeris: 12488140 / Senosios medžiagos numeris: 12SL6832EU1

Bendra informacija	
Modelio tipas	TSL683WP Steam&9kg
Gamintojo gaminio Nr.	12488140
EAN numeris	4002516783282
Rinkodaros klasė	Platinum
Konstrukcija	
Galima montuoti į kolonėlę	•
"Side-by-side"	•
Galima statyti po stalviršiu	•
Durelių stabdiklis	kairėje, Apverčiamas
Konstrukcija	
Prekių ženklas	T1"White Edition"
Džiovyklė su šiluminiu siurbliu	•
Dizainas	
Prietaiso spalva	Lotoso balta
Skydelio spalva	Lotoso balta
Durelių dizainas	Obsidiano juoda su baltos spalvos žiedu
Sukamojo parinkties jungiklio spalva	Lotoso balta
Skydelio konstrukcija	5° lenktas
Valdymo tipas	Sukamasis jungiklis
Ekranas	"ComfortSensor" baltos spalvos, 1 eilutė
Džiovinimo rezultatas	
Reguliuojamo laiko džiovinimas "PerfectDry"	•
Kvapų sistema "FragranceDos2"	•
Išmanus būgno sukimosi krypties keitimas	•
"HygieneDry"	•
Skalbinių tausojimas	
"SilenceDrum"	•
Pakrovimas, kg	9
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
"Wash2Dry"	•
Uždėtas paleidimas iki 24 val.	•
Likusio laiko rodmuo	•
Programos sekos indikatorius	Ne
Būgno apšvietimas	Šviesos diodas
"MultiLingua"	•
Akustinis paketas žemiausioms triukšmo vertėms	•
Kondensato indas	•
Integruota kondensato išleidimo linija	•
"AddLoad"	•
Smart Extras	
Suvartojimo ataskaitos skydelis	•
Informaciniai pranešimai	•
"Wash2Dry"	•

TSL683WP Steam&9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

9 kg I “ComfortSensor” I “SteamCare” I “SilenceDrum” I “DryCare 40”



EAN: 4002516783282 / Medžiagos numeris: 12488140 /
Senosios medžiagos numeris: 12SL6832EU1

Smart Extras

“MobileStart”	•
“AI Diagnostics”	•
“RemoteUpdate”	•
“Smart Home” integravimas	•

Efektyvumas

Pataisomumo klasė (A–E)	B
Sąnaudų prognozė	•
“DryProtect”	•
Techninės priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis	•
“DuraLife” variklis	•

Efektyvumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A – G)	C
Kondensacijos efektyvumo klasė (A–D)	A
Kondensacijos efektyvumas %	94
Svertinės energijos sąnaudos 100 veikimo ciklų programoje “EDO sausi, tinkami dėti į spintą”, kWh	101
Skleidžiamas akustinis triukšmas įprasoje programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą dB(A) re1pW”	62
Skleidžiamo akustinio triukšmo klasė (A–D)	B
Veikimo trukmė programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą”, maž.	184

Džiovinimo programos

Automatinė plus	•
Medvilnei	•
ECO	•
Lengvai prižiūrėti	•
Gležni audiniai	•
Marškiniai	•
Šilkinių audinių baigiamasis apdorojimas	•
Vilninių audinių baigiamasis apdorojimas	•
“Express” programa	•
Džinsai	•
Lauko drabužiai	•
Impregnavimas	•
Sportinė apranga	•
Pagalvės, įprasto dydžio	•
Vėdinimas šaltu oru	•
Nuolatinis šiltasis vėdinimas	•
Krepšio programa	•
Pirminis lyginimas	•
Patalynė	•
Baigiamoji fazė, garai	•

Pap. džiovinimo funkcijos

Apsauga nuo glamžymosi	•
Zirzeklis	•
“DryCare 40”	•
“DryFresh”	•
“PowerFresh”	•

TSL683WP Steam&9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

9 kg I “ComfortSensor” I “SteamCare” I “SilenceDrum” I “DryCare 40”



EAN: 4002516783282 / Medžiagos numeris: 12488140 /
Senosios medžiagos numeris: 12SL6832EU1

Kokybė	
Minkšti iškilumai	•
Sauga	
PIN kodas	•
Rodmuo “Ištuštinti indą”	•
Indikatorius “Išvalyti filtrą”	•
Optinė sąsaja	•
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	596
Matmenys mm (A x P x I)	850 x 596 x 643
Matmenys, mm (aukštis)	850
Matmenys, mm (ilgis)	643
Svoris, kg	55
Įtampa, V	220 - 240
Saugikliai, A	10
Dažnis, Hz	50
Bendra prijungta apkrova, kW	1,10
Elektros laido ilgis, m	2,0
Hermetiškai sandarus	•
Šaldymo agento rūšis	R290
Šaltnešio kiekis, kg	0,14
Šaldymo agento išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO ₂ e	3
Prietaiso išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO ₂ e	0,42
Lempučių keitimas	Paslauga
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Kvapų flakonas	•
Dovanų kuponas antram kvapų flakonėliui	•
Galimos ekrano kalbos	


Galimos ekrano kalbos naudojant “MultiLingua”

??, ????, deutsch, dansk, english (AU), english (GB), english (US), suomi, français (CA), français (FR), ελληνικό, italiano, ???, ????, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, portuguese, română, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


TSL683WP Steam&9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:


9 kg | "ComfortSensor" | "SteamCare" | "SilenceDrum" | "DryCare 40"




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm