

TWL680WP Steam&9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

9 kg | "ComfortSensor" | "SteamCare" | "SilenceDrum" | "DryCare 40"



- "SteamCare" glotnina ir atnaujina, sutaupysite laiko lygindami
- "SilenceDrum"® sumažina garsus ir užtikrina juntamai tylesnį džiovinimą
- Taupykite laiką rūšiuodami; "DryCare 40" idealiai tinka 40 °C skalbiniams**
- -
- Galimybė valdyti visas savo džiovyklės funkcijas programėlėje su "Miele@home"***

* Patentas: EP 4 163 433

** Netinka gaminiams iš vilnos ir šilko.

*** Tai yra atskiras "Miele & Cie. KG" skaitmeninis pasiūlymas. Funkcijos gali skirtis ir priklausyti nuo modelio ir šalies. "Miele" programėlėje būtina sutikti su "Miele" skaitmeninių produktų ir paslaugų bendrosiomis sąlygomis ir privatumo politika. "Miele" pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti skaitmeninį pasiūlymą.



EAN: 4002516784173 / Medžiagos numeris: 12488160 /
Senosios medžiagos numeris: 12WL6802EU1

Bendra informacija

Modelio tipas	TWL680WP Steam&9kg
Gamintojo gaminio Nr.	12488160
EAN numeris	4002516784173
Rinkodaros klasė	Platinum

Konstrukcija

Galima montuoti į kolonėlę	•
"Side-by-side"	•
Galima statyti po stalviršiu	•
Durelių stabdiklis	kairėje, Apverčiamas

Konstrukcija

Prekių ženklas	T1"White Edition"
Džiovyklė su šiluminiu siurbliu	•

Dizainas

Prietaiso spalva	Lotoso balta
Skydelio spalva	Lotoso balta
Durelių dizainas	Obsidiano juoda su chromuotu žiedu
Sukamojo parinkties jungiklio spalva	Lotoso balta / chromuotas žiedas
Skydelio konstrukcija	5° lenktas
Valdymo tipas	Sukamasis jungiklis
Ekranas	"ComfortSensor" baltos spalvos, 1 eilutė

Džiovinimo rezultatas

Reguliuojamo laiko džiovinimas "PerfectDry"	•
Kvapų sistema "FragranceDos2"	•
Išmanus būgno sukimosi krypties keitimas	•
"HygieneDry"	•

Skalbinių tausojimas

"SilenceDrum"	•
Pakrovimas, kg	9

Valdymo patogumas

Sujungimas su "Miele@home"	•
"Wash2Dry"	•
Uždeltas paleidimas iki 24 val.	•
Likusio laiko rodmuo	•
Programos sekos indikatorius	Ne
Būgno apšvietimas	Šviesos diodas
"MultiLingua"	•
Akustinis paketas žemiausioms triukšmo vertėms	•
Kondensato indas	•
Integruota kondensato išleidimo linija	•
"AddLoad"	•

Smart Extras

Suvartojimo ataskaitos skydelis	•
Informaciniai pranešimai	•
"Wash2Dry"	•

TWL680WP Steam&9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

9 kg I “ComfortSensor” I “SteamCare” I “SilenceDrum” I “DryCare 40”



EAN: 4002516784173 / Medžiagos numeris: 12488160 /

Senosios medžiagos numeris: 12WL6802EU1

Smart Extras

“MobileStart”

•

“AI Diagnostics”

•

“RemoteUpdate”

•

“Smart Home” integravimas

•

Efektyvumas

Pataisomumo klasė (A–E)

B

Sąnaudų prognozė

•

“DryProtect”

•

Techninės priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis

•

“DuraLife” variklis

•

Efektyvumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A – G)

C

Kondensacijos efektyvumo klasė (A–D)

A

Kondensacijos efektyvumas %

94

Svertinės energijos sąnaudos 100 veikimo ciklų programoje

101

“EDO sausi, tinkami dėti į spintą”, kWh

Skleidžiamas akustinis triukšmas įprasoje programoje

62

“ECO sausi, tinkami dėti į spintą dB(A) re1pW”

Skleidžiamo akustinio triukšmo klasė (A–D)

B

Veikimo trukmė programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą”, maž.

184

Džiovinimo programos

Automatinė plus

•

Medvilnei

•

ECO

•

Lengvai prižiūrėti

•

Gležni audiniai

•

Marškiniai

•

Šilkinių audinių baigiamasis apdorojimas

•

Vilninių audinių baigiamasis apdorojimas

•

“Express” programa

•

Džinsai

•

Lauko drabužiai

•

Impregnavimas

•

Sportinė apranga

•

Pagalvės, įprasto dydžio

•

Vėdinimas šaltu oru

•

Nuolatinis šiltasis vėdinimas

•

Krepšio programa

•

Pirminis lyginimas

•

Patalynė

•

Baigiamoji fazė, garai

•

Pap. džiovinimo funkcijos

Apsauga nuo glamžymosi

•

Zirzeklis

•

“DryCare 40”

•

“DryFresh”

•

“PowerFresh”

•

TWL680WP Steam&9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

9 kg I “ComfortSensor” I “SteamCare” I “SilenceDrum” I “DryCare 40”



EAN: 4002516784173 / Medžiagos numeris: 12488160 /
Senosios medžiagos numeris: 12WL6802EU1

Kokybė

Minkšti iškilumai

•

Sauga

PIN kodas

•

Rodmuo “Ištuštinti indą”

•

Indikatorius “Išvalyti filtrą”

•

Optinė sąsaja

•

Techniniai duomenys

Matmenys, mm (plotis)

596

Matmenys mm (A x P x I)

850 x 596 x 643

Matmenys, mm (aukštis)

850

Matmenys, mm (ilgis)

643

Svoris, kg

57

Įtampa, V

220 - 240

Saugikliai, A

10

Dažnis, Hz

50

Bendra prijungta apkrova, kW

1,10

Elektros laido ilgis, m

2,0

Hermetiškai sandarus

•

Šaldymo agento rūšis

R290

Šaltnešio kiekis, kg

0,14

Šaldymo agento išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO₂ e

3

Prietaiso išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO₂ e

0,42

Lempučių keitimas

Paslauga

Pristatymo komplekte esantys priedai

Kvapų flakonas

•

Dovanų kuponas antram kvapų flakonėliui

•

Galimos ekrano kalbos


Galimos ekrano kalbos naudojant “MultiLingua”

??, ????, deutsch, dansk, english (AU), english (GB), english (US), suomi, français (CA), français (FR), ελληνικό, italiano, ???, ????, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


TWL680WP Steam&9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:


9 kg | "ComfortSensor" | "SteamCare" | "SilenceDrum" | "DryCare 40"




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm