

DA 9299 W Screen blbo

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis
su unikaliu "Blackboard" stikliniu priekiu ir intuityviu "SmartControl"



- Tiesių linijų, 880 mm pločio ir minimalaus 256 mm gylio
- Išskirtinis valdymo patogumas – "Con@ctivity"
- Atlenkiamas priekinis skydelis – optimaliam ištraukimui
- Tolygus apšvietimas – šviesos diodų juoste
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo



EAN: 4002516788676 / Medžiagos numeris: 12506080 /
Senosios medžiagos numeris: 28929970D

Bendra informacija	
Modelio tipas	DA 9299 W Screen blbo
Gamintojo gaminio Nr.	12506080
EAN numeris	4002516788676
Rinkodaros klasė	Gold
Konstrukcija	
Sieninis gartraukis	•
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	"Blackboard"
Veikimo režimai	
Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Būtina papildomai įsigyti aktyvintos anglies filtrą	DKF 29
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
Elektroninis valdymas	•
"Con@ctivity"	Taip
Galios lygiai (be "Booster" lygio)	3
Jutikliniai mygtukai	•
Valdymas	"Touch-on-glass" mygtukai
"Booster" lygiai	2
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min.	•
Riebalų filtro prisotinimo indikatorius	•
Aktyvintos anglies filtrų prisotinimo indikatorius	•
Akustinis paketas	•
Smart Extras	
"RemoteUpdate"	•
Informaciniai pranešimai	•
"Smart Home" integravimas	•
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A+++
Elektros energijos valdymo sistema	•
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	21,3
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	C
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas gaubto vidus, su "CleanCover" danga	•
Filtrų sistema	
Nerūdijančio plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	3
Apšvietimas	
Vatų skaičius x	1 x 3,0 W
Apšvietimo stiprumas, lx	350 lx
Spalvinė temperatūra, K	3500 Kelvin
Ventiliatorius	
Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius	•
Oro ištraukimas	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	210

DA 9299 W Screen blbo

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

su unikaliu "Blackboard" stikliniu priekiu ir intuityviuoju "SmartControl"



EAN: 4002516788676 / Medžiagos numeris: 12506080 /

Senosios medžiagos numeris: 28929970D

2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	300
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	415
Veikiant "Booster" lygiu: oro debitas (m³/h)	650
"Booster" 2 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591	915
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	38,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	46,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	53,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	63,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	70,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	23,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	31,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	38,0
Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	48,0
Garso slėgis veikiant "Booster" 2 lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	56,0
Cirkuliuojantis oras	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	175
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	270
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	420
"Booster" lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	620
"Booster" 2 lygio oro debitas (m³/h) pagal EN 61591	715
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	40,0
Triukšmo stiprumo lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	68,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	49,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	59,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	71,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	26,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	34,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	44,0
Triukšmo slėgio lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	54,0
Garso slėgis veikiant "Booster" 2 lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	57,0
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	•
Vieno sluoksnio apsauginis stiklas	•
Techniniai duomenys	
Bendras gaubto aukštis ištraukiamuoju ir išoriniu režimu, mm	500
Bendras gartraukių aukštis recirkuliacijos režimu, mm	500
Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais min., mm	500
Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais maks., mm	500
Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime min., mm	500

DA 9299 W Screen blbo

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

su unikaliu "Blackboard" stikliniu priekiu ir intuityviuoju "SmartControl"



EAN: 4002516788676 / Medžiagos numeris: 12506080 /

Senosios medžiagos numeris: 28929970D

Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime mak., mm 500

Mažiausias atstumas iki elektrinės kaitlentės, mm 450

Gartraukio plotis, mm 880

Gartraukio aukštis, mm 500

Mažiausias atstumas iki dujinių kaitviečių (daug. 12,6 kW bendroji galia, degiklis ≤ 4,5 kW), mm 650

Grynasis svoris, kg 20,0

Gartraukio ilgis, mm 260

Elektros laido ilgis, m 1,5

Apsauginis kontaktinis kištukas •

Bendra prijungta apkrova, kW 0,23

Įtampa, V 230

Saugikliai, A 10

Fazių skaičius 1

Dažnis, Hz 50

Montavimo nuorodos

Ištraukiamoji jungtis viršuje •

Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm 150


Pristatymo komplekte esantys priedai

Perjungimo į cirkuliacinį režimą vožtuvas •

Atgalinė sklendė •

DA 9299 W Screen blbo

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis
su unikaliu "Blackboard" stikliniu priekiu ir intuityviuoju "SmartControl"



DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings