

## Duoflex HX1 CarCare

### Akumulatoriniai dulkių siurbkliai

maks. galios | Grab&Go | lengvi ir kompaktiški | antgalis automobilių salonams



- Ličio jonų akumulatorius: veikia iki 55 min. po vieno įkrovimo\*
- Didelės galios kaip ir įprastas "Miele" dulkių siurblys\*\*
- "SpeedLock": greitai pakeičiamas iš sukomplektuoto prietaiso į rankinį
- Lengvas ir kompaktiškas: 3,1 kg / 0,3 l dulkių talpykla
- Išmanusis elektrinis šepetys su automatiškai pritaikoma galia
- su lanksčia siurbimo žarna ir ilgų atgaliu plyšiams
- Modernaus dizaino: Casa pilka, su spacegrey dekoru ir aukštos kokybės haptika
- Higieninis filtras# sulauko 99,99 %\*\*\* visų dulkių

\* Taikoma 1 galios pakopai be prijungto elektrinio šepetio.

\*\* Valymo veiksmingumas nustatytas palyginus su "Miele" grindų dulkių siurbliu "Complete C3" (SGEF3) su "turbo" šepetiu "STB 305-3" (dulkių surinkimas nuo kilimų ir kietosios grindų dangos su plyšiais, kilimų pluošto pakėlimas). Pagal IEC 62885-2.

\*\*\* Pagal IEC 62885-4

EAN: 4002516785767 / Medžiagos numeris: 12532820 / Senosios medžiagos numeris: 41QLL039EU1

#### Bendra informacija

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Modelio tipas         | Duoflex HX1 CarCare |
| Gamintojo gaminio Nr. | 12532820            |
| EAN numeris           | 4002516785767       |

#### Konstrukcija

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Akumulatoriniai dulkių siurbkliai | •                        |
| Prekių ženklas                    | Duoflex HX1              |
| Variklio tipas                    | Digital Efficiency Motor |
| Prekės tipas                      | SQLLO                    |

#### Konstrukcija ir dizainas

|        |              |
|--------|--------------|
| Spalva | "Casa" pilka |
|--------|--------------|

#### Plovimas

|                       |   |
|-----------------------|---|
| "Vortex" technologija | • |
|-----------------------|---|

#### Valdymo patogumas

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Elektroninis siurbimo galios valdymas | Mygtukai / 2 pakopos |
| "SpeedLock"                           | SpeedLock system     |

#### Filtrų sistema

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| "ComfortClean"                | •                  |
| Išsėjančio oro valymo filtras | Higieninis filtras |
| Dulkių talpyklos tūris, l     | 0,3                |

#### Techiniai duomenys

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Akumulatoriaus tipas                            | Ličio jonų |
| Vardinė akumulatoriaus talpa, mAh               | 2500       |
| Garso stiprumas, dB                             | 79,0       |
| Plotis mm                                       | 260        |
| Aukštis, mm                                     | 1250       |
| Gylis (mm)                                      | 260        |
| Svoris, kg                                      | 3,1        |
| "PowerUnit Solo" veikimo trukmė žemoje pakopoje | 55         |
| Siurbiamas plotas, m <sup>2</sup>               | 60         |
| Įkrovimo trukmė, min.                           | 210        |

#### Pristatymo komplekte esantys priedai

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Siurbimo šepetėlis HX-DB         | •          |
| Antgalis apmušalams XL HX-UN     | •          |
| Antgalis tarpeliams HX-CN        | •          |
| Valymo šepetėlis                 | integruota |
| Elektrinis šepetys "Multi Floor" | •          |
| Lankstus antgalis tarpeliams XL  | •          |
| Lanksti siurbimo žarna           | •          |