

DAH 1650 Active

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

su energiją taupančiu apšvietimu LED diodais ir elegantišku jutikliniu valdymu



- Jokio pavojaus galvai – su 598 mm pločio stikliniu gaubtu
- Didelės galios – 635 m³/h “Booster” režimu
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo
- “Perfect match” – stiklinis priekis ir gaubto korpusas yra vienodos spalvos
- Bet kokiai erdvei – oras gali būti pašalintas arba cirkuliuoti



EAN: 4002516801948 / Medžiagos numeris: 12533860 /
Senosios medžiagos numeris: 28H1650BD

Bendra informacija	
Modelio tipas	DAH 1650 Active
Gamintojo gaminio Nr.	12533860
EAN numeris	4002516801948
Rinkodaros klasė	Silver
Konstrukcija	
Sieninis gartraukis	•
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Obsidiano juoda
Veikimo režimai	
Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą	DKF 29
Valdymo patogumas	
Elektroninis valdymas	•
Galios lygiai (be “Booster” lygio)	3
“ComfortControl”	•
Valdymas	“ComfortControl”
Ijungimo / išjungimo jungiklis	•
“Booster” lygiai	1
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	B
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	56,2
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	C
Filtrų sistema	
Nerūdijančio plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	2
Apšvietimas	
Vatų skaičius x	1 x 3,2 W
Apšvietimo stiprumas, Lx	330 lx
Spalvinė temperatūra, K	3500 Kelvin
Ventiliatorius	
Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius	•
Oro ištraukimas	
1 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	260
2 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	325
3 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	405
Veikiant “Booster” lygiu: oro debitas (m ³ /h)	635
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	51,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	56,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	60,0
Garso stiprumas veikiant “Booster” lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	69,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	38,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	42,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	46,0

DAH 1650 Active

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

su energiją taupančiu apšvietimu LED diodais ir elegantišku jutikliniu valdymu



EAN: 4002516801948 / Medžiagos numeris: 12533860 /

Senosios medžiagos numeris: 28H1650BD

Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13 55,0

Cirkuliuojantis oras	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	215
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	290
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	385
"Booster" lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	570
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	56,0
Triukšmo stiprumo lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	74,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	61,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	67,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	42,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	47,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	53,0
Triukšmo slėgio lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	61,0
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	•
Vieno sluoksnio apsauginis stiklas	•
Techniniai duomenys	
Bendras gaubto aukštis ištraukiamuoju ir išoriniu režimu, mm	830–1210
Bendras gartraukių aukštis recirkuliacijos režimu, mm	443
Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais min., mm	830
Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais maks., mm	1210
Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime min., mm	443
Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime mak., mm	443
Mažiausias atstumas iki elektrinės kaitlentės, mm	450
Gartraukio plotis, mm	598
Gartraukio aukštis, mm	443
Mažiausias atstumas iki dujinių kaitviečių (daug. 12,6 kW bendroji galia, degiklis ≤ 4,5 kW), mm	650
Grynasis svoris, kg	13,0
Gartraukio ilgis, mm	388
Elektros laido ilgis, m	1,3
Apsauginis kontaktinis kištukas	•
Bendra prijungta apkrova, kW	0,24
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50
Montavimo nuorodos	
Ištraukiamoji jungtis viršuje	•
Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm	150

DAH 1650 Active

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

su energiją taupančiu apšvietimu LED diodais ir elegantišku jutikliniu valdymu



EAN: 4002516801948 / Medžiagos numeris: 12533860 /
Senosios medžiagos numeris: 28H1650BD

Pristatymo komplekte esantys priedai


Atgalinė sklendė

•

DAH 1650 Active

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

su energiją taupančiu apšvietimu LED diodais ir elegantišku jutikliniu valdymu



DAH1650 Installation drawings