

DAH 2960 Escala

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

su "Con@ctivity" ir išmaniuoju jutikliniu valdymu – patogiam valdymui



- Jokio pavojaus galvai – su 898 mm pločio stikliniu gaubtu
- Išskirtinis valdymo patogumas – "Con@ctivity"
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo
- "Perfect match" – stiklinis priekis ir gaubto korpusas yra vienodos spalvos
- Bet kokiai erdvei – oras gali būti pašalintas arba cirkuliuoti



EAN: 4002516802327 / Medžiagos numeris: 12533960 /
Senosios medžiagos numeris: 28H2960BD

Bendra informacija	
Modelio tipas	DAH 2960 Escala
Gamintojo gaminio Nr.	12533960
EAN numeris	4002516802327
Rinkodaros klasė	Gold
Konstrukcija	
Sieninis gartraukis	•
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Obsidiano juoda
Veikimo režimai	
Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą	DKF 29
Dizainas	
Siurbimas kraštuose	•
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
Elektroninis valdymas	•
"Con@ctivity"	Taip
Galios lygiai (be "Booster" lygio)	3
"ComfortControl"	•
Valdymas	"ComfortControl"
Ijungimo / išjungimo jungiklis	•
"Booster" lygiai	1
Smart Extras	
"RemoteUpdate"	•
"AutoRefresh"	•
Informaciniai pranešimai	•
"Smart Home" integravimas	•
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	B
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	72,3
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	B
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	D
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas gaubto vidus, su "CleanCover" dangą	•
Filtrų sistema	
Nerūdijančio plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	2
Apšvietimas	
Vatų skaičius x	1 x 3,2 W
Apšvietimo stiprumas, lx	300 lx
Spalvinė temperatūra, K	3500 Kelvin
Ventiliatorius	
Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius	•
Oro ištraukimas	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	215
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	315

DAH 2960 Escala

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

su “Con@ctivity” ir išmaniuoju jutikliniu valdymu – patogiam valdymui



EAN: 4002516802327 / Medžiagos numeris: 12533960 /

Senosios medžiagos numeris: 28H2960BD

3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	415
Veikiant “Booster” lygiu: oro debitas (m³/h)	675
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	41,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	47,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	53,0
Garso stiprumas veikiant “Booster” lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	65,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	27,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	33,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	39,0
Garso slėgis veikiant “Booster” lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	51,0

Cirkuliuojantis oras

1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	190
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	280
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	380
“Booster” lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	575
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	47,0
Triukšmo stiprumo lygis veikiant “Intensive” lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	71,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	54,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	60,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	33,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	40,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	46,0
Triukšmo slėgio lygis veikiant “Intensive” lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	57,0

Sauga

Apsauginis išsijungimas	•
Vieno sluoksnio apsauginis stiklas	•

Techniniai duomenys

Bendras gaubto aukštis ištraukiamuoju ir išoriniu režimu, mm	830–1210
Bendras gartraukių aukštis recirkuliacijos režimu, mm	443
Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais min., mm	830
Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais maks., mm	1210
Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime min., mm	443
Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime mak., mm	443
Mažiausias atstumas iki elektrinės kaitlentės, mm	450
Gartraukio plotis, mm	898
Gartraukio aukštis, mm	443
Mažiausias atstumas iki dujinių kaitviečių (daug. 12,6 kW bendroji galia, degiklis ≤ 4,5 kW), mm	650
Grynasis svoris, kg	18,0
Gartraukio ilgis, mm	388
Elektros laido ilgis, m	1,3

DAH 2960 Escala

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

su "Con@ctivity" ir išmaniuoju jutikliniu valdymu – patogiam valdymui



EAN: 4002516802327 / Medžiagos numeris: 12533960 /



Senosios medžiagos numeris: 28H2960BD

Apsauginis kontaktinis kištukas	•
Bendra prijungta apkrova, kW	0,20
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50
Montavimo nuorodos	
Ištraukiamoji jungtis viršuje	•
Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm	150
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Atgalinė sklendė	•

DAH 2960 Escala

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

su „Con@ctivity“ ir išmaniuoju jutikliniu valdymu – patologiam valdymui



DAH2960 Installation drawings