


TQ 1000 WP Nova Edition

T2 džiovyklė su šiluminiu siurbliu

9 kg I “M Touch Pro” I “QuickPowerDry” I “SteamCare” I “WoolDry”



- Išbandyta net 20 metų trunkanti tobula skalbinių priežiūra*
- Su “QuickPowerDry” skalbinius išdžiovinsite vos per 49 minutes**
- “WoolDry” pasirūpins, kad jūsų vilnos tekstilė būtų džiovinama švelniai
- “SteamCare” sumažina lyginimo trukmę net iki 50 % ir atnauja jūsų drabužius
- Didelis spalvotas “M Touch Pro” juntamai ekranas palengvina valdymą

* Kurdamą T1 / T2 džioviklių seriją “Miele” išbandė modelius ir pagrindinius komponentus, naudodant juos 5000 džiovimo ciklų (= 5 džiovimo ciklai per savaitę, 50 savaitių per metus) įvairiose programose. Galutinių gaminių ilgaamžiškumui garantija netaikoma. Daugiau žr.: miele.com/20years

** Veikimo trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į pakrovimą. Laikas nustatytas 4 kg lengvai prižiūrimų skalbinių, kurių liekamoji drėgmė yra 30 %.




EAN: 4002516863762 / Medžiagos numeris: 12708640 / Senosios medžiagos numeris: 12Q10001EU1

Bendra informacija	
Modelio tipas	TQ 1000 WP Nova Edition
Gamintojo gaminio Nr.	12708640
EAN numeris	4002516863762
Rinkodaros klasė	Diamond
Konstrukcija	
Galima montuoti į kolonėlę	•
“Side-by-side”	•
Galima statyti po stalviršiu	•
Durelių stabdiklis	kairėje
Konstrukcija	
Džiovyklė su šiluminiu siurbliu	•
Dizainas	
Prietaiso spalva	Lotoso balta
Durelių dizainas	Stiklinės durys, “BlackEffect”
Skydelio konstrukcija	Stiklas, pasviręs
Valdymo tipas	Jutiklinis valdymas
Ekranas	“M Touch Pro”
“AmbientLight”	•
“MotionReact”	•
Džiovinimo rezultatas	
Reguliuojamo laiko džiovinimas “PerfectDry”	•
Kvapų sistema “FragranceDos2”	•
“PowerDry”	•
Išmanus būgno sukimosi krypties keitimas	•
“HygieneDry”	•
Skalbinių tausojimas	
“SilenceDrum”	•
Pakrovimas, kg	9
Valdymo patogumas	
Sujungimas su “Miele@home”	•
“Wash2Dry”	•
Uždėstas paleidimas iki 24 val.	•
Likusio laiko rodmuo	•
Paros laiko rodymas	•
Programos sekos indikatorius	Taip
Informaciniai tekstai	•
Parankinės programos	•
Būgno apšvietimas	Šviesos diodas
“MultiLingua”	•
Akustinis paketas žemiausioms triukšmo vertėms	•
Kondensato indas	•
Integruota kondensato išleidimo linija	•
“AddLoad”	•
“ComfortOpen”	•
Smart Extras	
Informaciniai pranešimai	•

TQ 1000 WP Nova Edition

T2 džiovyklė su šiluminiu siurbliu

9 kg | “M Touch Pro” | “QuickPowerDry” | “SteamCare” | “WoolDry”



EAN: 4002516863762 / Medžiagos numeris: 12708640 /

Senosios medžiagos numeris: 12Q10001EU1

“Wash2Dry”	•
“AddProgrammes”	•
Smart Extras	
“MobileStart”	•
“AI Diagnostics”	•
“RemoteUpdate”	•
“Smart Home” integravimas	•
Efektyvumas	
Pataisomumo klasė (A–E)	A
Sąnaudų prognozė	•
“DryProtect”	•
Techninės priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis	•
“DuraLife” variklis	•
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A – G)	B
Kondensacijos efektyvumo klasė (A–D)	A
Kondensacijos efektyvumas %	94
Svertinės energijos sąnaudos 100 veikimo ciklų programoje “EDO sausi, tinkami dėti į spintą”, kWh	92
Skleidžiamas akustinis triukšmas įprasojet programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą dB(A) re1pW”	60
Skleidžiamo akustinio triukšmo klasė (A–D)	A
Veikimo trukmė programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą”, maž.	231
Džiovinimo programos	
Automatinė	•
Medvilnei	•
ECO	•
Lengvai prižiūrėti	•
Gležni audiniai	•
Šilkinų audinių baigiamasis apdorojimas	•
Vilnonių audinių baigiamasis apdorojimas	•
Vilna	•
“Express” programa	•
Džinsai	•
Lauko drabužiai	•
Impregnavimas	•
Sportinė apranga	•
Vėdinimas šaltu oru	•
Nuolatinis šiltasis vėdinimas	•
Krepšio programa	•
Glotninimas	•
Patalynė	•
Marškiniai / palaidinės	•
“QuickPowerDry”	•
Sparčioji higieninė	•
“PowerFresh”	•
Pūkai / antklodės	•
“DryFresh”	•

TQ 1000 WP Nova Edition

T2 džiovyklė su šiluminiu siurbliu

9 kg I “M Touch Pro” I “QuickPowerDry” I “SteamCare” I “WoolDry”

EAN: 4002516863762 / Medžiagos numeris: 12708640 /

Senosios medžiagos numeris: 12Q10001EU1

Pap. džiovinimo funkcijos

Apsauga nuo glamžymosi

•

Švelnus džiovinimas plius

•

Zirzeklis

•

Sparčioji

•

“SingleDry”

•

“DryCare 40”

•

Parankinės programos

•

“AddProgrammes”

•

Energijos taupymo

•

Pirminis lyginimas

•

Kokybė

Minkšti iškilumai

•

Sauga

Apsauga nuo vaikų

•

PIN kodas

•

Rodmuo “Ištuštinti indą”

•

Indikatorius “Išvalyti filtrą”

•

Techniniai duomenys

Matmenys, mm (plotis)

596

Matmenys mm (A x P x I)

850 x 596 x 644

Matmenys, mm (aukštis)

850

Matmenys, mm (ilgis)

644

Prietaiso ilgis atidarius dureles, mm

1115

Svoris, kg

55

Įtampa, V

220 - 240

Saugikliai, A

10

Dažnis, Hz

50

Bendra prijungta apkrova, kW

1,45

Elektros laidų ilgis, m

2,0

Hermetiškai sandarus

•

Šaldymo agento rūšis

R290

Šaltnešio kiekis, kg

0,14

Šaldymo agento išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO₂ e

3

Prietaiso išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO₂ e

0,44

Lempučių keitimas

Paslauga

Pristatymo komplekte esantys priedai

Kvapų flakonas

•


Dovanų kuponas antram kvapų flakonėliui

•

TQ 1000 WP Nova Edition

T2 džiovyklė su šiluminiu siurbliu

9 kg I “M Touch Pro” I “QuickPowerDry” I “SteamCare” I “WoolDry”



EAN: 4002516863762 / Medžiagos numeris: 12708640 /

Senosios medžiagos numeris: 12Q10001EU1

Galimos ekrano kalbos


Galimos ekrano kalbos naudojant “MultiLingua”

???,
български, ??, ??
??, deutsch, dansk,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
eesti, suomi, français (CA),
français (FR), ελληνικά,
italiano, ???, Қазақ,
???, hrvatski, latviesu,
lietuviu, bahasa malaysia,
nederlands, norsk, polski,
português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar


TQ 1000 WP Nova Edition

T2 džiovyklė su šiluminiu siurbliu


9 kg | "M Touch Pro" | "QuickPowerDry" | "SteamCare" | "WoolDry"




T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm