

TWA520WP 8kg Active

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

8 kg | “EasyControl” | “DryProtect” technologija | “FragranceDos”



- Išbandyta net 20 metų trunkanti tobula skalbinių priežiūra*
- Šilumokaičio technologija – nedidelės sąnaudos, švelnus džiovinimas
- –
- “DryProtect” užtikrina efektyvų veikimą per visą prietaiso eksploataavimo laikotarpį**
- “FragranceDos” pasirūpina, kad sausi skalbiniai maloniai kvėpėtų***

* Kurdamą T1 / T2 džioviklių seriją “Miele” išbandė modelius ir pagrindinius komponentus, naudodant juos 5000 džiovimo ciklų (= 5 džiovimo ciklai per savaitę, 50 savaitių per metus) įvairiose programose. Galutinių gaminių ilgaamžiškumui garantija netaikoma. Daugiau žr.: miele.com/20years

** Filtrų sistemos patentas EP 2 455 537

*** Patentas: EP 2 431 516



EAN: 4002516872665 / Medžiagos numeris: 12729620 / Senosios medžiagos numeris: 12WA5202EU1

Bendra informacija

Modelio tipas	TWA520WP 8kg Active
Gamintojo gaminio Nr.	12729620
EAN numeris	4002516872665
Rinkodaros klasė	Silver

Konstrukcija

Galima montuoti į kolonėlę	•
“Side-by-side”	•
Galima statyti po stalviršiu	•
Durelių stabdiklis	kairėje, Apverčiamas

Konstrukcija

Prekių ženklas	T1“White Edition”
Džiovyklė su šiluminiu siurbliu	•

Dizainas

Prietaiso spalva	Lotoso balta
Skydelio spalva	Lotoso balta
Durelių dizainas	Lotoso balta
Sukamojo parinkties jungiklio spalva	Lotoso balta
Skydelio konstrukcija	5° lenktas
Valdymo tipas	Sukamasis jungiklis
Ekranas	“EasyControl”, geltonos spalvos

Džiovinimo rezultatas

Reguliuojamo laiko džiovinimas “PerfectDry”	•
Kvapų sistema “FragranceDos”	•
Išmanus būgno sukimosi krypties keitimas	•

Skalbinių tausojimas

Tausojantis būgnas	•
Pakrovimas, kg	8

Valdymo patogumas

Uždėtas paleidimas iki 24 val.	•
Likusio laiko rodmuo	•
Programos sekos indikatorius	Ne
Būgno apšvietimas	Šviesos diodas
Kondensato indas	•
Integruota kondensato išleidimo linija	•
“AddLoad”	•

Efektyvumas

Pataisomumo klasė (A–E)	A
“DryProtect”	•
Techninės priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis	•
“DuraLife” variklis	•

Efektyvumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A – G)	C
Kondensacijos efektyvumo klasė (A–D)	A
Kondensacijos efektyvumas %	95
Svertinės energijos sąnaudos 100 veikimo ciklų programoje “EDO sausi, tinkami dėti į spintą”, kWh	95

TWA520WP 8kg Active

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

8 kg | “EasyControl” | “DryProtect” technologija | “FragranceDos”



EAN: 4002516872665 / Medžiagos numeris: 12729620 /

Senosios medžiagos numeris: 12WA5202EU1

Skleidžiamas akustinis triukšmas įprasoje programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą dB(A) re1pW”	64
Skleidžiamo akustinio triukšmo klasė (A–D)	B
Veikimo trukmė programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą”, maž.	170
Džiovinimo programos	
Medvilnei	•
ECO	•
Lengvai prižiūrimi	•
Gležni audiniai	•
Marškiniai	•
Vilninių audinių baigiamasis apdorojimas	•
“Express” programa	•
Džinsai	•
Impregnavimas	•
Pirminis lyginimas	•
Patalynė	•
Nuolatinis šiltasis vėdinimas / “DryFresh”	•
Pap. džiovinimo funkcijos	
Apsauga nuo glamžymosi	•
Švelnus džiovinimas plius	•
Zirzeklis	•
Kokybė	
Minkšti iškilumai	•
Sauga	
PIN kodas	•
Rodmuo “Ištuštinti indą”	•
Indikatorius “Išvalyti filtrą”	•
Optinė sąsaja	•
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	596
Matmenys mm (A x P x I)	850 x 596 x 655
Matmenys, mm (aukštis)	850
Matmenys, mm (ilgis)	655
Svoris, kg	52
Įtampa, V	220 - 240
Saugikliai, A	10
Dažnis, Hz	50
Bendra prijungta apkrova, kW	1,10
Elektros laidų ilgis, m	2,0
Hermetiškai sandarus	•
Šaldymo agento rūšis	R290
Šaltnešio kiekis, kg	0,14
Šaldymo agento išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO ₂ e	3
Prietaiso išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO ₂ e	0,42
Lempučių keitimas	Paslauga

TWA520WP 8kg Active

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

8 kg | “EasyControl” | “DryProtect” technologija | “FragranceDos”



EAN: 4002516872665 / Medžiagos numeris: 12729620 /


Senosios medžiagos numeris: 12WA5202EU1

Pristatymo komplekte esantys priedai	
Kvapų flakonas	•
Dovanų kuponas antram kvapų flakonėliui	•


TWA520WP 8kg Active

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:


8 kg | “EasyControl” | “DryProtect” technologija | “FragranceDos”




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm