

TWC640WP 8kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

8 kg | "DirectSensor" | "Miele@home" | "DryProtect" technologija | "FragranceDos"



- Išbandyta net 20 metų trunkanti tobula skalbinių priežiūra*
- Šilumokaičio technologija – nedidelės sąnaudos, švelnus džiovinimas
- -
- Galimybė valdyti visas savo džiovyklės funkcijas programėlėje su "Miele@home"***
- "DryProtect" užtikrina efektyvų veikimą per visą prietaiso eksploataavimo laikotarpį***

* During the development phase of the T1 / T2 tumble dryer series, Miele tested models and core components in 5000 drying cycles (= 5 drying cycles per week for 50 weeks per year) in various programmes. Daugiau: miele.com/20years

** Tai yra atskiras "Miele & Cie. KG" skaitmeninis pasiūlymas. Funkcijos gali skirtis ir priklausyti nuo modelio ir šalies. "Miele" programėlėje būtina sutikti su "Miele" skaitmeninių produktų ir paslaugų bendrosiomis sąlygomis ir privatumo politika. "Miele" pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti skaitmeninį pasiūlymą.

*** Filtrų sistemos patentas EP 2 455 537



EAN: 4002516874928 / Medžiagos numeris: 12729630 /
Senosios medžiagos numeris: 12WC6402EU1

Bendra informacija

Modelio žymuo	TWC640WP 8kg
Gamintojo gaminio numeris	12729630
EAN numeris	4002516874928
Rinkodaros klasė	Gold

Konstrukcija

Galima montuoti į kolonėlę	•
"Side-by-side"	•
Galima statyti po stalviršiu	•
Durelių stabdiklis	kairėje, Apverčiamas

Konstrukcija

Prekių ženklas	T1"White Edition"
Džiovyklė su šiluminiu siurbliu	•

Dizainas

Prietaiso spalva	Lotoso balta
Skydelio spalva	Lotoso balta
Durelių dizainas	Obsidiano juoda su baltos spalvos žiedu
Sukamojo parinkties jungiklio spalva	Lotoso balta
Skydelio konstrukcija	5° lenktas
Valdymo tipas	Sukamasis jungiklis
Ekranas	"DirectSensor" baltas, 7 segmentų

Džiovinimo rezultatas

Reguliuojamo laiko džiovinimas "PerfectDry"	•
Kvapų sistema "FragranceDos"	•
Išmanus būgno sukimosi krypties keitimas	•

Skalbinių tausojimas

Tausojantis būgnas	•
Pakrovimas, kg	8

Valdymo patogumas

Sujungimas su "Miele@home"	•
"Wash2Dry"	•
Uždėtas paleidimas iki 24 val.	•
Likusio laiko rodmuo	•
Programos sekos indikatorius	Ne
Būgno apšvietimas	Šviesos diodas
Kondensato indas	•
Integruota kondensato išleidimo linija	•
"AddLoad"	•

Smart Extras

Informaciniai pranešimai	•
"Wash2Dry"	•

Smart Extras

"MobileStart"	•
"AI Diagnostics"	•
"RemoteUpdate"	•
"Smart Home" integravimas	•

TWC640WP 8kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

8 kg | “DirectSensor” | “Miele@home” | “DryProtect” technologija | “FragranceDos”



EAN: 4002516874928 / Medžiagos numeris: 12729630 /

Senosios medžiagos numeris: 12WC6402EU1

Efektyvumas

“DryProtect”

•

Techninės priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis

•

“DuraLife” variklis

•

Efektyvumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A – G)

C

Kondensacijos efektyvumo klasė (A–D)

A

Kondensacijos efektyvumas %

95

Svertinės energijos sąnaudos 100 veikimo ciklų programoje “EDO sausi, tinkami dėti į spintą”, kWh

95

Skleidžiamas akustinis triukšmas įprasoje programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą dB(A) re1pW”

64

Skleidžiamo akustinio triukšmo klasė (A–D)

B

Veikimo trukmė programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą”, maž.

170

Džiovinimo programos

Medvilnei

•

ECO

•

Lengvai prižiūrėti

•

Gležni audiniai

•

Marškiniai

•

Vilninių audinių baigiamasis apdorojimas

•

“Express” programa

•

Impregnavimas

•

Patalynė

•

Nuolatinis šiltasis vėdinimas / “DryFresh”

•

Pap. džiovinimo funkcijos

Apsauga nuo glimžymosi

•

Švelnus džiovinimas plius

•

Zirzeklis

•

Kokybė

Minkšti iškilumai

•

Sauga

PIN kodas

•

Rodmuo “Ištuštinti indą”

•

Indikatorius “Išvalyti filtrą”

•

Optinė sąsaja

•

Techniniai duomenys

Matmenys, mm (plotis)

596

Matmenys mm (A x P x I)

850 x 596 x 643

Matmenys, mm (aukštis)

850

Matmenys, mm (ilgis)

643

Svoris, kg

54

Įtampa, V

220 - 240

Saugikliai, A

10

Dažnis, Hz

50

Bendra prijungta apkrova, kW

1,10

Elektros laido ilgis, m

2,0

Hermetiškai sandarus

•

TWC640WP 8kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

8 kg | "DirectSensor" | "Miele@home" | "DryProtect" technologija | "FragranceDos"



EAN: 4002516874928 / Medžiagos numeris: 12729630 /


Senosios medžiagos numeris: 12WC6402EU1

Šaldymo agento rūšis	R290
Šaltnešio kiekis, kg	0,14
Šaldymo agento išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO ₂ e	3
Prietaiso išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO ₂ e	0,42
Lempučių keitimas	Paslauga
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Kvapų flakonas	•
Dovanų kuponas antram kvapų flakonėliui	•


TWC640WP 8kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:


8 kg | "DirectSensor" | "Miele@home" | "DryProtect" technologija | "FragranceDos"




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm