

TSA523WP 8kg Active

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

8 kg | “EasyControl” | “DryProtect” technologija | “FragranceDos”



- Išbandyta net 20 metų trunkanti tobula skalbinių priežiūra*
- Šilumokaičio technologija – nedidelės sąnaudos, švelnus džiovinimas
- –
- “DryProtect” užtikrina efektyvų veikimą per visą prietaiso eksploataavimo laikotarpį**
- “FragranceDos” pasirūpina, kad sausi skalbiniai maloniai kvėpėtų***

* Kurdamą T1 / T2 džioviklių seriją “Miele” išbandė modelius ir pagrindinius komponentus, naudodant juos 5000 džiovimo ciklų (= 5 džiovimo ciklai per savaitę, 50 savaitių per metus) įvairiose programose. Galutinių gaminių ilgaamžiškumui garantija netaikoma. Daugiau žr.: miele.com/20years

** Filtrų sistemos patentas EP 2 455 537

*** Patentas: EP 2 431 516



EAN: 4002516871699 / Medžiagos numeris: 12729640 / Senosios medžiagos numeris: 12SA5232EU1

Bendra informacija	
Modelio tipas	TSA523WP 8kg Active
Gamintojo gaminio Nr.	12729640
EAN numeris	4002516871699
Rinkodaros klasė	Silver
Konstrukcija	
Galima montuoti į kolonėlę	•
“Side-by-side”	•
Galima statyti po stalviršiu	•
Durelių stabdiklis	kairėje, Apverčiamas
Konstrukcija	
Prekių ženklas	T1“White Edition”
Džiovyklė su šiluminiu siurbliu	•
Dizainas	
Prietaiso spalva	Lotoso balta
Skydelio spalva	Lotoso balta
Durelių dizainas	Lotoso balta
Sukamojo parinkties jungiklio spalva	Lotoso balta
Skydelio konstrukcija	5° lenktas
Valdymo tipas	Sukamasis jungiklis
Ekranas	“EasyControl”, geltonos spalvos
Džiovinimo rezultatas	
Reguliuojamo laiko džiovinimas “PerfectDry”	•
Kvapų sistema “FragranceDos”	•
Išmanus būgno sukimosi krypties keitimas	•
Skalbinių tausojimas	
Tausojantis būgnas	•
Pakrovimas, kg	8
Valdymo patogumas	
Uždėtas paleidimas iki 24 val.	•
Likusio laiko rodmuo	•
Programos sekos indikatorius	Ne
Būgno apšvietimas	Šviesos diodas
Kondensato indas	•
Integruota kondensato išleidimo linija	•
“AddLoad”	•
Efektyvumas	
Pataisomumo klasė (A–E)	A
“DryProtect”	•
Techninės priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis	•
“DuraLife” variklis	•
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A – G)	C
Kondensacijos efektyvumo klasė (A–D)	A
Kondensacijos efektyvumas %	95
Svertinės energijos sąnaudos 100 veikimo ciklų programoje “EDO sausi, tinkami dėti į spintą”, kWh	95

TSA523WP 8kg Active

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

8 kg I “EasyControl“ I “DryProtect“ technologija I “FragranceDos“



EAN: 4002516871699 / Medžiagos numeris: 12729640 /

Senosios medžiagos numeris: 12SA5232EU1

Skleidžiamas akustinis triukšmas įprasoje programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą dB(A) re1pW” 64

Skleidžiamo akustinio triukšmo klasė (A–D) B

Veikimo trukmė programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą”, maž. 170

Džiovinimo programos

Medvilnei

•

ECO

•

Lengvai prižiūrėti

•

Gležni audiniai

•

Marškiniai

•

Vilninių audinių baigiamasis apdorojimas

•

“Express” programa

•

Džinsai

•

Impregnavimas

•

Pirminis lyginimas

•

Patalynė

•

Nuolatinis šiltasis vėdinimas / “DryFresh”

•

Pap. džiovinimo funkcijos

Apsauga nuo glamžymosi

•

Švelnus džiovinimas plius

•

Zirzeklis

•

Kokybė

Minkšti iškilimai

•

Sauga

PIN kodas

•

Rodmuo “Ištuštinti indą”

•

Indikatorius “Išvalyti filtrą”

•

Optinė sąsaja

•

Techniniai duomenys

Matmenys, mm (plotis)

596

Matmenys mm (A x P x I)

850 x 596 x 655

Matmenys, mm (aukštis)

850

Matmenys, mm (ilgis)

655

Svoris, kg

52

Įtampa, V

220 - 240

Saugikliai, A

10

Dažnis, Hz

50

Bendra prijungta apkrova, kW

1,10

Elektros laidų ilgis, m

2,0

Hermetiškai sandarus

•

Šaldymo agento rūšis

R290

Šaltnešio kiekis, kg

0,14

Šaldymo agento išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO₂ e

3

Prietaiso išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO₂ e

0,42

Lempučių keitimas

Paslauga

TSA523WP 8kg Active

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

8 kg | "EasyControl" | "DryProtect" technologija | "FragranceDos"



EAN: 4002516871699 / Medžiagos numeris: 12729640 /

Senosios medžiagos numeris: 12SA5232EU1


Pristatymo komplekte esantys priedai

Kvapų flakonas	•
Dovanų kuponas antram kvapų flakonėliui	•


TSA523WP 8kg Active

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:


8 kg | “EasyControl” | “DryProtect” technologija | “FragranceDos”




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm