

TEA535WP 8kg Active

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

8 kg | “EasyControl” | “DryProtect” technologija | “FragranceDos”



- Išbandyta net 20 metų trunkanti tobula skalbinių priežiūra*
- Šilumokaičio technologija – nedidelės sąnaudos, švelnus džiovinimas
- –
- “DryProtect” užtikrina efektyvų veikimą per visą prietaiso eksploataavimo laikotarpį**
- “FragranceDos” pasirūpina, kad sausi skalbiniai maloniai kvėpėtų***

* Kurdamą T1 / T2 džioviklių seriją “Miele” išbandė modelius ir pagrindinius komponentus, naudojant juos 5000 džiovavimo ciklų (= 5 džiovavimo ciklai per savaitę, 50 savaitių per metus) įvairiose programose. Galutinių gaminių ilgaamžiškumui garantija netaikoma. Daugiau žr.: miele.com/20years

** Filtrų sistemos patentas EP 2 455 537

*** Patentas: EP 2 431 516



EAN: 4002516868781 / Medžiagos numeris: 12729660 /
Senosios medžiagos numeris: 12EA5352EU1

Bendra informacija

Modelio tipas	TEA535WP 8kg Active
Gamintojo gaminio Nr.	12729660
EAN numeris	4002516868781
Rinkodaros klasė	Silver

Konstrukcija

Galima montuoti į kolonėlę	•
“Side-by-side”	•
Galima statyti po stalviršiu	•
Durelių stabdiklis	kairėje

Konstrukcija

Prekių ženklas	T1 "Chrome Edition"
Džiovyklė su šiluminiu siurbliu	•

Dizainas

Prietaiso spalva	Lotoso balta
Skydelio spalva	Lotoso balta
Durelių dizainas	Balta
Sukamojo parinkties jungiklio spalva	Lotoso balta
Skydelio konstrukcija	Nuožulnus
Valdymo tipas	Sukamasis jungiklis
Ekranas	“EasyControl”, geltonos spalvos

Džiovinimo rezultatas

Reguliuojamo laiko džiovinimas “PerfectDry”	•
Kvapų sistema “FragranceDos”	•
Išmanus būgno sukimosi krypties keitimas	•

Skalbinių tausojimas

Tausojantis būgnas	•
Pakrovimas, kg	8

Valdymo patogumas

Uždeltas paleidimas iki 24 val.	•
Likusio laiko rodmuo	•
Programos sekos indikatorius	Ne
Būgno apšvietimas	Šviesos diodas
Kondensato indas	•
Integruota kondensato išleidimo linija	•
“AddLoad”	•

Efektyvumas

Pataisomumo klasė (A–E)	A
“DryProtect”	•
Techninės priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis	•
“DuraLife” variklis	•

Efektyvumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A – G)	C
Kondensacijos efektyvumo klasė (A–D)	A
Kondensacijos efektyvumas %	95
Svertinės energijos sąnaudos 100 veikimo ciklų programoje “EDO sausi, tinkami dėti į spintą”, kWh	95

TEA535WP 8kg Active

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

8 kg | “EasyControl” | “DryProtect” technologija | “FragranceDos”



EAN: 4002516868781 / Medžiagos numeris: 12729660 /

Senosios medžiagos numeris: 12EA5352EU1

Skleidžiamas akustinis triukšmas įprasoje programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą dB(A) re1pW” 64

Skleidžiamo akustinio triukšmo klasė (A–D) B

Veikimo trukmė programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą”, maž. 170

Džiovinimo programos

Medvilnei •

ECO •

Lengvai prižiūrimi •

Gležni audiniai •

Marškiniai •

Vilninių audinių baigiamasis apdorojimas •

“Express” programa •

Džinsai •

Impregnavimas •

Pirminis lyginimas •

Patalynė •

Nuolatinis šiltasis vėdinimas / “DryFresh” •

Pap. džiovinimo funkcijos

Apsauga nuo glamžymosi •

Švelnus džiovinimas plius •

Zirzeklis •

Kokybė

Minkšti iškilimai •

Sauga

PIN kodas •

Rodmuo “Ištuštinti indą” •

Indikatorius “Išvalyti filtrą” •

Optinė sąsaja •

Techniniai duomenys

Matmenys, mm (plotis) 596

Matmenys mm (A x P x I) 850 x 596 x 640

Matmenys, mm (aukštis) 850

Matmenys, mm (ilgis) 640

Svoris, kg 52

Įtampa, V 220 - 240

Saugikliai, A 10

Dažnis, Hz 50

Bendra prijungta apkrova, kW 1,10

Elektros laidų ilgis, m 2,0

Hermetiškai sandarus •

Šaldymo agento rūšis R290

Šaltnešio kiekis, kg 0,14

Šaldymo agento išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO₂ e 3

Prietaiso išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO₂ e 0,42

Lempučių keitimas Paslauga

TEA535WP 8kg Active

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

8 kg | "EasyControl" | "DryProtect" technologija | "FragranceDos"



EAN: 4002516868781 / Medžiagos numeris: 12729660 /

Senosios medžiagos numeris: 12EA5352EU1

Pristatymo komplekte esantys priedai

Kvapų flakonas

•


Dovanų kuponas antram kvapų flakonėliui

•


TEA535WP 8kg Active

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:


8 kg | “EasyControl” | “DryProtect” technologija | “FragranceDos”




T1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm