

TWH780WP 9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

9 kg | "DirectSensor" | "SilenceDrum" | "DryCare 40" | "HygieneDry"



- Išbandyta net 20 metų trunkanti tobula skalbinių priežiūra*
- Šilumokaičio technologija – nedidelės sąnaudos, švelnus džiovinimas
- "SilenceDrum"*** sumažina garsus ir užtikrina juntamai tylesnį džiovinimą
- Taupykite laiką rūšiuodami; "DryCare 40" idealiai tinka 40 °C skalbiniams***
- "HygieneDry" pašalina iki 99,99 % bakterijų* ir 99,9 % virusų****

* Kurdamą T1 / T2 džioviklių seriją "Miele" išbandė modelius ir pagrindinius komponentus, naudodant juos 5000 džiovinimo ciklų (= 5 džiovinimo ciklai per savaitę, 50 savaičių per metus) įvairiose programose. Galutinių gaminių ilgaamžiškumui garantija netaikoma. Daugiau žr.: miele.com/20years

** Patentas: EP 4 163 433

*** Netinka gaminiams iš vilnos ir šilko.

**** Naudojant džiovinimo pakopą "HygieneDry" ir pusinį pakrovimą, atlikta bakterijų "Bacillus subtilis" ir "Saccharomyces cerevisiae" kiekio kontrolė. Daugiau apie kontrolės metodus sužinosite spustelėję ant nuorodos: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



EAN: 4002516874812 / Medžiagos numeris: 12729690 / Senosios medžiagos numeris: 12WH7802EU1

Bendra informacija

Modelio tipas	TWH780WP 9kg
Gamintojo gaminio Nr.	12729690
EAN numeris	4002516874812
Rinkodaros klasė	Platinum

Konstrukcija

Galima montuoti į kolonėlę	•
"Side-by-side"	•
Galima statyti po stalviršiu	•
Durelių stabdiklis	kairėje, Apverčiamas

Konstrukcija

Prekių ženklas	T1"White Edition"
Džiovyklė su šiluminiu siurbliu	•

Dizainas

Prietaiso spalva	Lotoso balta
Skydelio spalva	Lotoso balta
Durelių dizainas	Obsidiano juoda su chromuotu žiedu
Sukamojo parinkties jungiklio spalva	Lotoso balta / chromuotas žiedas
Skydelio konstrukcija	5° lenktas
Valdymo tipas	Sukamasis jungiklis
Ekranas	"DirectSensor" baltas, 7 segmentų

Džiovinimo rezultatas

Reguliuojamo laiko džiovinimas "PerfectDry"	•
Kvapų sistema "FragranceDos2"	•
Išmanus būgno sukimosi krypties keitimas	•
"HygieneDry"	•

Skalbinių tausojimas

"SilenceDrum"	•
Pakrovimas, kg	9

Valdymo patogumas

Sujungimas su "Miele@home"	•
"Wash2Dry"	•
Uždėtas paleidimas iki 24 val.	•
Likusio laiko rodmuo	•
Programos sekos indikatorius	Ne
Būgno apšvietimas	Šviesos diodas
Akustinis paketas žemiausioms triukšmo vertėms	•
Kondensato indas	•
Integruota kondensato išleidimo linija	•
"AddLoad"	•

Smart Extras

Informaciniai pranešimai	•
"Wash2Dry"	•

Smart Extras

"MobileStart"	•
---------------	---

TWH780WP 9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

9 kg | “DirectSensor” | “SilenceDrum” | “DryCare 40” | “HygieneDry”



EAN: 4002516874812 / Medžiagos numeris: 12729690 /
Senosios medžiagos numeris: 12WH7802EU1

“AI Diagnostics”	•
“RemoteUpdate”	•
“Smart Home” integravimas	•
Efektyvumas	
Pataisomumo klasė (A–E)	A
“DryProtect”	•
Techninės priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis	•
“DuraLife” variklis	•
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A – G)	C
Kondensacijos efektyvumo klasė (A–D)	A
Kondensacijos efektyvumas %	94
Svertinės energijos sąnaudos 100 veikimo ciklų programoje “EDO sausi, tinkami dėti į spintą”, kWh	101
Skleidžiamas akustinis triukšmas įprasoje programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą dB(A) re1pW”	62
Skleidžiamo akustinio triukšmo klasė (A–D)	B
Veikimo trukmė programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą”, maž.	184
Džiovinimo programos	
Medvilnei	•
ECO	•
Lengvai prižiūrėti	•
Gležni audiniai	•
Marškiniai	•
Vilnonių audinių baigiamasis apdorojimas	•
“Express” programa	•
Impregnavimas	•
Patalynė	•
Nuolatinis šiltasis vėdinimas / “DryFresh”	•
Pap. džiovinimo funkcijos	
Apsauga nuo glamžymosi	•
Zirzeklis	•
“DryCare 40”	•
Kokybė	
Minkšti iškilumai	•
Sauga	
PIN kodas	•
Rodmuo “Ištuštinti indą”	•
Indikatorius “Išvalyti filtrą”	•
Optinė sąsaja	•
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	596
Matmenys mm (A x P x I)	850 x 596 x 643
Matmenys, mm (aukštis)	850
Matmenys, mm (ilgis)	643
Svoris, kg	55
Įtampa, V	220 - 240
Saugikliai, A	10

TWH780WP 9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

9 kg | “DirectSensor” | “SilenceDrum” | “DryCare 40” | “HygieneDry”



EAN: 4002516874812 / Medžiagos numeris: 12729690 /


Senosios medžiagos numeris: 12WH7802EU1

Dažnis, Hz	50
Bendra prijungta apkrova, kW	1,10
Elektros laido ilgis, m	2,0
Hermetiškai sandarus	•
Šaldymo agento rūšis	R290
Šaltnešio kiekis, kg	0,14
Šaldymo agento išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO ₂ e	3
Prietaiso išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO ₂ e	0,42
Lempučių keitimas	Paslauga
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Kvapų flakonas	•
Dovanų kuponas antram kvapų flakonėliui	•


TWH780WP 9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:


9 kg | “DirectSensor” | “SilenceDrum” | “DryCare 40” | “HygieneDry”




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm