

TSD643WP 9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

9 kg | "DirectSensor" | "DryCare 40" | "HygieneDry" | "Miele@home"



- Išbandyta net 20 metų trunkanti tobula skalbinių priežiūra*
- Šilumokaičio technologija – nedidelės sąnaudos, švelnus džiovinimas
- Taupykite laiką rūšiuodami; "DryCare 40" idealiai tinka 40 °C skalbinams**
- –
- "HygieneDry" pašalina iki 99,99 % bakterijų* ir 99,9 % virusų***

* Kurdamis T1 / T2 džioviklių seriją "Miele" išbandė modelius ir pagrindinius komponentus, naudojant juos 5000 džiovimo ciklų (= 5 džiovimo ciklai per savaitę, 50 savaičių per metus) įvairiose programose. Galutinių gaminių ilgalaikiam garantijai netaikoma. Daugiau žr.: miele.com/20years

** Netinka gaminiams iš vilnos ir šilko.

*** Naudojant džiovinimo pakopą "HygieneDry" ir pusinį pakrovimą, atlikta bakterijų "Bacillus subtilis" ir "Saccharomyces cerevisiae" kiekio kontrolė. Daugiau apie kontrolės metodus sužinosite spustelėję ant nuorodos: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



EAN: 4002516874614 / Medžiagos numeris: 12729700 / Senosios medžiagos numeris: 12SD6432EU1

Bendra informacija

Modelio tipas	TSD643WP 9kg
Gamintojo gaminio Nr.	12729700
EAN numeris	4002516874614
Rinkodaros klasė	Gold

Konstrukcija

Galima montuoti į kolonėlę	•
"Side-by-side"	•
Galima statyti po stalviršiu	•
Durelių stabdiklis	kairėje, Apverčiamas

Konstrukcija

Prekių ženklas	T1 "White Edition"
Džiovyklė su šiluminiu siurbliu	•

Dizainas

Prietaiso spalva	Lotoso balta
Skydelio spalva	Lotoso balta
Durelių dizainas	Lotoso balta
Sukamojo parinkties jungiklio spalva	Lotoso balta
Skydelio konstrukcija	5° lenktas
Valdymo tipas	Sukamasis jungiklis
Ekranas	"DirectSensor" baltas, 7 segmentų

Džiovinimo rezultatas

Reguliuojamo laiko džiovinimas "PerfectDry"	•
Kvapų sistema "FragranceDos"	•
Išmanus būgno sukimosi krypties keitimas	•
"HygieneDry"	•

Skalbinių tausojimas

Tausojantis būgnas	•
Pakrovimas, kg	9

Valdymo patogumas

Sujungimas su "Miele@home"	•
"Wash2Dry"	•
Uždėtas paleidimas iki 24 val.	•
Likusio laiko rodmuo	•
Programos sekos indikatorius	Ne
Būgno apšvietimas	Šviesos diodas
Kondensato indas	•
Integruota kondensato išleidimo linija	•
"AddLoad"	•

Smart Extras

Informaciniai pranešimai	•
"Wash2Dry"	•

Smart Extras

"MobileStart"	•
"AI Diagnostics"	•
"RemoteUpdate"	•
"Smart Home" integravimas	•

TSD643WP 9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

9 kg | “DirectSensor” | “DryCare 40” | “HygieneDry” | “Miele@home”



EAN: 4002516874614 / Medžiagos numeris: 12729700 /

Senosios medžiagos numeris: 12SD6432EU1

Efektyvumas

Pataisomumo klasė (A–E)	A
“DryProtect“	•
Techninės priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis	•
“DuraLife“ variklis	•

Efektyvumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A – G)	C
Kondensacijos efektyvumo klasė (A–D)	A
Kondensacijos efektyvumas %	95
Svertinės energijos sąnaudos 100 veikimo ciklų programoje “EDO sausi, tinkami dėti į spintą”, kWh	107
Skleidžiamas akustinis triukšmas įprasoje programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą dB(A) re1pW”	64
Skleidžiamo akustinio triukšmo klasė (A–D)	B
Veikimo trukmė programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą”, maž.	187

Džiovinimo programos

Medvilnei	•
ECO	•
Lengvai prižiūrėti	•
Gležni audiniai	•
Marškiniai	•
Vilninių audinių baigiamasis apdorojimas	•
“Express” programa	•
Impregnavimas	•
Patalynė	•
Nuolatinis šiltasis vėdinimas / “DryFresh”	•

Pap. džiovinimo funkcijos

Apsauga nuo glamžymosi	•
Zirzeklis	•
“DryCare 40”	•

Kokybė

Minkšti iškilumai	•
-------------------	---

Sauga

PIN kodas	•
Rodmuo “Ištuštinti indą”	•
Indikatorius “Išvalyti filtrą”	•
Optinė sąsaja	•

Techniniai duomenys

Matmenys, mm (plotis)	596
Matmenys mm (A x P x I)	850 x 596 x 643
Matmenys, mm (aukštis)	850
Matmenys, mm (ilgis)	643
Svoris, kg	54
Įtampa, V	220 - 240
Saugikliai, A	10
Dažnis, Hz	50
Bendra prijungta apkrova, kW	1,10
Elektros laido ilgis, m	2,0

TSD643WP 9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

9 kg | "DirectSensor" | "DryCare 40" | "HygieneDry" | "Miele@home"



EAN: 4002516874614 / Medžiagos numeris: 12729700 /


Senosios medžiagos numeris: 12SD6432EU1

Hermetiškai sandarus	•
Šaldymo agento rūšis	R290
Šaltnešio kiekis, kg	0,14
Šaldymo agento išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO ₂ e	3
Prietaiso išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO ₂ e	0,42
Lempučių keitimas	Paslauga
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Kvapų flakonas	•
Dovanų kuponas antram kvapų flakonėliui	•


TSD643WP 9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:


9 kg | "DirectSensor" | "DryCare 40" | "HygieneDry" | "Miele@home"




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm