

TEH795WP 9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

9 kg | "DirectSensor" | "SilenceDrum" | "DryCare 40" | "HygieneDry"



- Išbandyta net 20 metų trunkanti tobula skalbinių priežiūra*
- Šilumokaicio technologija – nedidelės sąnaudos, švelnus džiovinimas
- "SilenceDrum"*** sumažina garsus ir užtikrina juntamai tylėsnį džiovinimą
- Taupykite laiką rūšiuodami; "DryCare 40" idealiai tinka 40 °C skalbiniams***
- -

* Kurdamas T1/ T2 džioviklių seriją "Miele" išbandė modelius ir pagrindinius komponentus, naudodant juos 5000 džiovinimo ciklų (= 5 džiovinimo ciklai per savaitę, 50 savaitių per metus) įvairiose programose. Galutinių gaminių ilgaamžiškumui garantija netaikoma. Daugiau žr.: miele.com/20years

** Patentas: EP 4 163 433

*** Netinka gaminiams iš vilnos ir šilko.



EAN: 4002516871880 / Medžiagos numeris: 12729730 / Senosios medžiagos numeris: 12EH7952EU1

Bendra informacija

Modelio tipas	TEH795WP 9kg
Gamintojo gaminio Nr.	12729730
EAN numeris	4002516871880
Rinkodaros klasė	Platinum

Konstrukcija

Galima montuoti į kolonėlę	•
"Side-by-side"	•
Galima statyti po stalviršiu	•
Durelių stabdiklis	kairėje

Konstrukcija

Prekių ženklas	T1 "Chrome Edition"
Džiovyklė su šiluminiu siurbliu	•

Dizainas

Prietaiso spalva	Lotoso balta
Skydelio spalva	Lotoso balta
Sukamojo parinkties jungiklio spalva	Lotoso balta / chromuotas žiedas
Skydelio konstrukcija	Nuožulnis
Valdymo tipas	Sukamasis jungiklis
Ekranas	"DirectSensor" baltas, 7 segmentų

Džiovinimo rezultatas

Reguliuojamo laiko džiovinimas "PerfectDry"	•
Kvapų sistema "FragranceDos2"	•
Išmanus būgno sukimosi krypties keitimas	•
"HygieneDry"	•

Skalbinių tausojimas

"SilenceDrum"	•
Pakrovimas, kg	9

Valdymo patogumas

Sujungimas su "Miele@home"	•
"Wash2Dry"	•
Uždėtas paleidimas iki 24 val.	•
Likusio laiko rodmuo	•
Programos sekos indikatorius	Ne
Būgno apšvietimas	Šviesos diodas
Akustinis paketas žemiausioms triukšmo vertėms	•
Kondensato indas	•
Integruota kondensato išleidimo linija	•
"AddLoad"	•

Smart Extras

Informaciniai pranešimai	•
"Wash2Dry"	•

Smart Extras

"MobileStart"	•
"AI Diagnostics"	•
"RemoteUpdate"	•

TEH795WP 9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

9 kg | “DirectSensor” | “SilenceDrum” | “DryCare 40” | “HygieneDry”



EAN: 4002516871880 / Medžiagos numeris: 12729730 /

Senosios medžiagos numeris: 12EH7952EU1

“Smart Home” integravimas

Efektyvumas	•
Pataisomumo klasė (A–E)	A
“DryProtect“	•
Techninės priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis	•
“DuraLife“ variklis	•
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A – G)	C
Kondensacijos efektyvumo klasė (A–D)	A
Kondensacijos efektyvumas %	94
Svertinės energijos sąnaudos 100 veikimo ciklų programoje “EDO sausi, tinkami dėti į spintą”, kWh	101
Skleidžiamas akustinis triukšmas įprasoje programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą dB(A) re1pW”	62
Skleidžiamo akustinio triukšmo klasė (A–D)	B
Veikimo trukmė programoje “ECO sausi, tinkami dėti į spintą”, maž.	184
Džiovinimo programos	
Medvilnei	•
ECO	•
Lengvai prižiūrėti	•
Gležni audiniai	•
Marškiniai	•
Vilninių audinių baigiamasis apdorojimas	•
“Express” programa	•
Impregnavimas	•
Patalynė	•
Nuolatinis šiltasis vėdinimas / “DryFresh”	•
Pap. džiovinimo funkcijos	
Apsauga nuo glamžymosi	•
Zirzeklis	•
“DryCare 40”	•
Kokybė	
Minkšti iškilumai	•
Sauga	
PIN kodas	•
Rodmuo “Ištuštinti indą”	•
Indikatorius “Išvalyti filtrą”	•
Optinė sąsaja	•
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	596
Matmenys mm (A x P x I)	850 x 596 x 636
Matmenys, mm (aukštis)	850
Matmenys, mm (ilgis)	636
Svoris, kg	55
Įtampa, V	220 - 240
Saugikliai, A	10
Dažnis, Hz	50
Bendra prijungta apkrova, kW	1,10

TEH795WP 9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:

9 kg | “DirectSensor” | “SilenceDrum” | “DryCare 40” | “HygieneDry”



EAN: 4002516871880 / Medžiagos numeris: 12729730 /


Senosios medžiagos numeris: 12EH7952EU1

Elektros laido ilgis, m	2,0
Hermetiškai sandarus	•
Šaldymo agento rūšis	R290
Šaltnešio kiekis, kg	0,14
Šaldymo agento išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO ₂ e	3
Prietaiso išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO ₂ e	0,42
Lempučių keitimas	Paslauga
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Kvapų flakonas	•
Dovanų kuponas antram kvapų flakonėliui	•


TEH795WP 9kg

T1 džiovyklė su šiluminiu siurbliu:


9 kg | “DirectSensor” | “SilenceDrum” | “DryCare 40” | “HygieneDry”




T1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm