

DAH 4980 Sienna

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

itin žemos triukšmo vertės, elegantiškas smėlio perlamutrinis stiklinis skydelis



- Tyliausias "Miele" gartraukis nuožulniu gaubtu su vos 50 dB*
- Sujungimas su "Con@ctivity" ir "Miele@home"
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo
- Jokio pavojaus galvai – su 898 mm pločio priekine panele
- "Perfect match" – stiklinis priekis ir gaubto korpusas yra vienodos spalvos

* su ištraukiamojo oro režimu, 3 pakopa (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3



EAN: 4002516866442 / Medžiagos numeris: 12744430 /
Senosios medžiagos numeris: 28H4980ED

Bendra informacija	
Modelio tipas	DAH 4980 Sienna
Gamintojo gaminio Nr.	12744430
EAN numeris	4002516866442
Rinkodaros klasė	Platinum
Konstrukcija	
Sieninis gartraukis	•
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Smėlio perlamutrinė
Veikimo režimai	
Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą	DKF 29
Dizainas	
Siurbimas kraštuose	•
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
Elektroninis valdymas	•
"Con@ctivity"	Asmeniškai pritaikytas
Galios lygiai (be "Booster" lygio)	3
"SmartControl White"	•
Valdymas	"SmartControl White"
Įjungimo / išjungimo jungiklis	•
"Booster" lygiai	2
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min.	•
Riebalų filtro prisotinimo indikatorius	•
Aktyvintosios anglies filtrų prisotinimo indikatorius	•
Akustinis paketas	•
Smart Extras	
"Dynamic White"	•
"RemoteUpdate"	•
"AutoRefresh"	•
Informaciniai pranešimai	•
"Smart Home" integravimas	•
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A++
Elektros energijos valdymo sistema	•
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	28,2
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	D
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas gaubto vidus, su "CleanCover" danga	•
Filtrų sistema	
Nerūdijančio plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	2
Apšvietimas	
Vatų skaičius x	1 x 3,2 W
Apšvietimo stiprumas, lx	260 lx

DAH 4980 Sienna

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

itin žemos triukšmo vertės, elegantiškas smėlio perlamutrinis stiklinis skydelis



EAN: 4002516866442 / Medžiagos numeris: 12744430 /
Senosios medžiagos numeris: 28H4980ED

Spalvinė temperatūra, K	3500 Kelvin
Šviesos reguliavimo funkcija	•
Ventiliatorius	
Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius	•
Oro ištraukimas	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	215
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	315
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	415
Veikiant "Booster" lygiu: oro debitas (m³/h)	660
"Booster" 2 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591	875
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	38,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	45,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	50,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	61,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	68,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	24,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	31,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	36,0
Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	47,0
Garso slėgis veikiant "Booster" 2 lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	54,0
Cirkuliuojantis oras	
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	175
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	275
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	430
"Booster" lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	625
"Booster" 2 lygio oro debitas (m³/h) pagal EN 61591	720
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	46,0
Triukšmo stiprumo lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	73,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	53,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	64,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	76,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	32,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	39,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	50,0
Triukšmo slėgio lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	59,0
Garso slėgis veikiant "Booster" 2 lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	62,0
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	•
Vieno sluoksnio apsauginis stiklas	•
Techniniai duomenys	
Bendras gaubto aukštis ištraukiamuoju ir išoriniu režimu, mm	830–1210

DAH 4980 Sienna

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

itin žemos triukšmo vertės, elegantiškas smėlio perlamutrinis stiklinis skydelis





EAN: 4002516866442 / Medžiagos numeris: 12744430 /
Senosios medžiagos numeris: 28H4980ED

Bendras gartraukių aukštis recirkuliacijos režimu, mm	420
Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais min., mm	830
Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais maks., mm	1210
Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime min., mm	420
Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime mak., mm	420
Mažiausias atstumas iki elektrinės kaitlentės, mm	450
Gartraukio plotis, mm	898
Gartraukio aukštis, mm	420
Mažiausias atstumas iki dujinių kaitviečių (daug. 12,6 kW bendroji galia, degiklis ≤ 4,5 kW), mm	650
Grynasis svoris, kg	18,0
Gartraukio ilgis, mm	381
Elektros laido ilgis, m	1,3
Apsauginis kontaktinis kištukas	•
Bendra prijungta apkrova, kW	0,22
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50
Montavimo nuorodos	
Ištraukiamoji jungtis viršuje	•
Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm	150
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Atgalinė sklendė	•

DAH 4980 Sienna

Ant sienos montuojamas dekor. gartraukis

itin žemos triukšmo vertės, elegantiškas smėlio perlamutrinis stiklinis skydelis



DAH4970, DAH4980 Installation drawings